


Prises à ports USB

Recharge rapide et puissante conçue pour des performances optimales




Recharge rapide

FICHE DE PRODUITS



Port USB Type-C^{MD}



Port de type USB-A

UNE SOLUTION IDÉALE POUR...

- Les bureaux
- Les dortoirs universitaires
- Les salons d'aéroports
- Les cafés et restaurants
- Les hôtels
- Les établissements de soins de santé

No de cat.
T5832-HGW

INNOVATION

- Technologie à puce intelligente qui reconnaît les exigences de recharge des appareils connectés et gère efficacement la puissance de sortie à chacun d'eux.
- Technologie Power Delivery (PD) : Fournit une plus grande puissance pour recharger plus rapidement les appareils USB Type-C qui sont dotés de la technologie PD.

SÉCURITÉ

- Les ports USB offrent une protection contre les surintensités qui limite la transmission de courants trop élevés susceptibles d'endommager les appareils électroniques.
- Régulateurs internes qui empêchent la surchauffe des circuits électroniques des ports.
- Prises inviolables



Recharge rapide

PRISES À PORTS USB DE QUALITÉ COMMERCIALE SPÉCIFIÉE



SYMBOLES POUR SIMPLIFIER LA NAVIGATION



Inviolable



Témoins d'alimentation



Intempérisé



Modèles à fils de sortie



Dispositifs de câblage modulaires Lev-lok^{MD}

QUALITÉ COMMERCIALE SPÉCIFIÉE



15 A



20 A

Bipolaires, trifilaires • 125 V

Couleur

- Deux ports USB de type A (3,6 A)
- Câblage arrière et latéral

Blanc	T5632-W	—
Ivoire	T5632-I	T5832-I
Amande pâle	T5632-T	T5832-T
Brun	T5632	T5832
Gris	T5632-GY	T5832-GY
Noir	T5632-E	T5832-E
Rouge	T5632-R	T5832-R



- Un port USB de type A et un port USB Type-C (5,1 A)
- Câblage arrière et latéral

Blanc	T5633-W	T5833-W
Ivoire	T5633-I	T5833-I
Amande pâle	T5633-T	T5833-T
Brun	T5633	T5833
Gris	T5633-GY	T5833-GY
Noir	T5633-E	T5833-E



- Un port USB de type A et un port USB Type-C (5,1 A)



Blanc	W5633-W	W5833-W
-------	---------	---------

- Deux ports USB Type-C (6 A, 30 W)
- Câblage arrière et latéral



Blanc	T5635-W	T5835-W
Ivoire	T5635-I	T5835-I
Amande pâle	T5635-T	T5835-T
Brun	—	T5835-B
Gris	T5635-G	T5835-G
Noir	T5635-E	T5835-E



No de cat. T5832-T

PRISES À PORTS USB DE QUALITÉ COMMERCIALE SPÉCIFIÉE AVEC PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE

DES SOLUTIONS FAVORISANT LA TRANQUILLITÉ D'ESPRIT, QUELLE QUE SOIT L'APPLICATION.

DISPOSITIFS INTEMPÉRISÉS



Bipolaires, trifilaires • 125 V

(en blanc seulement)

- Un port USB de type A et un port USB Type-C(5,1 A)

RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

15 A : W5633-W (illustré)

20 A : W5833-W



DISPOSITIFS COMBINÉS À DDFT ET À PORTS USB



Bipolaires, trifilaires • 125 V

(en blanc seulement)

- Un port USB de type A et un port USB Type-C (4,8 A)

RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

15 A : GUAC1-W (illustré)


20 A : GUAC2-W

- Deux ports USB de type A (4,8 A)

RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

15 A : GUSB1-W

20 A : GUSB2-W





Recharge rapide


Pourquoi choisir une prise à ports USB de qualité hospitalière ?

Les exigences très strictes en matière de tests auxquelles les dispositifs de qualité hospitalière doivent satisfaire vous donnent l'assurance que ces prises peuvent résister aux applications et aux environnements difficiles.



Câblage arrière et latéral pour faciliter l'installation

Design compact pouvant s'adapter aux boîtes murales standard



Agrafe de MALT autonome en laiton

Face en PBT résistant aux impacts et aux produits chimiques offrant une plus grande durabilité

Ports USB espacés de manière optimale pour une utilisation simultanée, une manipulation aisée et une réduction des contraintes exercées sur les câbles USB

Volets inviolables conformes à l'article 406.12 du NEC



Conception améliorée de la bride offrant un meilleur soutien, même lorsque les œillets sont retirés

QUALITÉ HOSPITALIÈRE

Robustes



15 A



20 A

Bipolaires, trifilaires • 125 V

- Deux ports USB de type A (3,6 A)
- Câblage arrière et latéral



- Un port USB de type A et un port USB Type-C (5,1 A)
- Câblage arrière et latéral



Couleur

Couleur	15 A	20 A
Blanc	T5632-HGW	T5832-HGW
Ivoire	T5632-HGI	T5832-HGI
Amande pâle	T5632-HGT	T5832-HGT
Brun	T5632-HG	T5832-HG
Gris	T5632-HGG	T5832-HGG
Noir	T5632-HGE	T5832-HGE
Rouge	T5632-HGR	T5832-HGR
Blanc	T5633-HGW	T5833-HGW
Ivoire	T5633-HGI	T5833-HGI
Amande pâle	T5633-HGT	T5833-HGT
Brun	T5633-HG	T5833-HG
Gris	T5633-HGG	T5833-HGG
Noir	T5633-HGE	T5833-HGE
Rouge	T5633-HGR	T5833-HGR



No de cat. T5833-HGG

DECORA PLUS^{MC}



Recharge rapide

Prises modulaires Lev-Lok^{MD}

Un module de dispositif de câblage MSTWL Lev-Lok correspondant est requis (vendu séparément).

QUALITÉ COMMERCIALE SPÉCIFIÉE

Bipolaires, trifilaires • 125 V

NEMA 5-15R



15 A

NEMA 5-20R



20 A

- Deux ports USB de type A

Couleur

Blanc	M56AA-W	M58AA-W
Ivoire	M56AA-I	M58AA-I
Amande pâle	M56AA-T	M58AA-T
Brun	M56AA	M58AA
Gris	M56AA-GY	M58AA-GY
Noir	M56AA-E	M58AA-E
Rouge	M56AA-R	M58AA-R
Orange	M56AA-O	M58AA-O
Vert	M56AA-N	M58AA-N
Bleu	M56AA-B	M58AA-B



DECORA PLUS^{MC}

- Un port USB de type A et un port USB Type-C

Blanc	M56AC-W	M58AC-W
Ivoire	M56AC-I	M58AC-I
Amande pâle	M56AC-T	M58AC-T
Brun	M56AC	M58AC
Gris	M56AC-GY	M58AC-GY
Noir	M56AC-E	M58AC-E
Rouge	M56AC-R	M58AC-R
Orange	M56AC-O	M58AC-O
Vert	M56AC-N	M58AC-N
Bleu	M56AC-B	M58AC-B



QUALITÉ HOSPITALIÈRE

Robustes

Bipolaires, trifilaires • 125 V

NEMA 5-15R



15 A

NEMA 5-20R



20 A

- Deux ports USB de type A

Couleur

Blanc	M56AA-HGW	M58AA-HGW
Ivoire	M56AA-HGI	M58AA-HGI
Amande pâle	M56AA-HGT	M58AA-HGT
Brun	M56AA-HG	M58AA-HG
Gris	M56AA-HGG	M58AA-HGG
Noir	M56AA-HGE	M58AA-HGE
Rouge	M56AA-HGR	M58AA-HGR



- Un port USB de type A et un port USB Type-C

Blanc	M56AC-HGW	M58AC-HGW
Ivoire	M56AC-HGI	M58AC-HGI
Amande pâle	M56AC-HGT	M58AC-HGT
Brun	M56AC-HG	M58AC-HG
Gris	M56AC-HGG	M58AC-HGG
Noir	M56AC-HGE	M58AC-HGE
Rouge	M56AC-HGR	M58AC-HGR



DECORA PLUS^{MC}



Les dispositifs Lev-Lok constituent la solution idéale en matière de productivité pour les applications de maintenance et de constructions électriques. Conçus pour faciliter l'installation et le remplacement, ils offrent des connexions sûres et sécurisées et réduisent le risque d'installation incorrecte.



No de cat. M56AA-W avec module de câblage MSTWL

Visitez notre site Web : leviton.com/receptaclegrades
courriel : commercial@leviton.com

Q-1470

010925

Leviton Canada

165 boulevard Hymus, Pointe Claire, Québec H9R 1E9 • Tél: 1-800-461-2002

© Leviton Manufacturing Co., Inc., 2024. Tous droits réservés.