



Fiche de produits Intégrateurs (OEM)



Solutions pour Intégrateurs (OEM)

Leviton propose une large gamme de dispositifs électriques, d'éclairage et de commandes de gestion de l'énergie de qualité commerciale et industrielle. Nous sommes la marque de confiance qui fournit des produits sécuritaires et de haute qualité. Qu'il s'agisse de soutien à la conception, de délais de livraison ou simplement de produits plus performants et plus durables, Leviton propose une gamme complète de solutions pour les fabricants d'équipements d'origine.

DES CONNEXIONS INDUSTRIELLES SÛRES ET FIABLES • PLUS DE 115 ANS SUR LE MARCHÉ

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE SPÉCIALISTE DE LEVITON

LEVITON®

FICHES ET CONNECTEURS

Fiches et connecteurs de qualité industrielle

- Gamme Black & White^{MD} extrêmement robuste : 15-50 A, 125-600 V.
- Gamme de dispositifs Rhino-Hide^{MD} pour les usages robustes : 15-20 A, 125-250 V
- Configurations NEMA et non NEMA.
- Certifications UL/Fed.Spec/CSA/NOM.
- Prises verrouillables V-0-MAX : 15-30 A, 125-600 V avec cote d'inflammabilité UL V-0.
- Meilleure garantie limitée à vie sur le marché.



Dispositifs étanches Wetguard^{MD}

- 15-30 A, 125-600 V, monophasés et triphasés.
- Fiches, connecteurs, prises et socles à lames droites et à verrouillage.
- Boîtiers conformes aux normes CEI IP66, IP67 et IP69K*, NEMA 3, 3R, 4, 4X, 6 et 6P.

* Fiches et connecteurs lorsqu'ils sont connectés



Dispositifs à broches et à manchons conformes à la norme CEI 60309

- Configurations nord-américaines de 30 et de 60 A.
- Fiches, connecteurs et dispositifs à interverrouillage mécanique offerts en versions à technologie Inform^{MC}.
- Cotes IP66, IP67, IP68 et IP69K et certification de la NSF.



ALIMENTATION PORTATIVE

Lisières d'alimentation

- 15-20 A, 125 V.
- Versions de qualité commerciale, industrielle, hospitalière et médicale.
- Versions de qualité médicale avec technologie de contrôle de charges.
- Versions à limiteur de surtensions.



DDFT portatifs

- Cordons et fiches de 15/20 A, 125 V c.a. faciles à installer sur le terrain.
- Versions à réarmement automatique ou manuel.
- Conformité aux directives de l'OSHA concernant la protection du personnel sur les chantiers de construction.



Dispositifs unipolaires Rhino-Hide^{MD}

- Dispositifs de série 15 (jusqu'à 150 A/600 V), 16/18 (jusqu'à 400 A/600 V) et 17/22/23 (jusqu'à 690 A/600 V).
- Manchons d'isolation chromocodés qui facilitent l'identification des phases et qui conviennent aux usages les plus robustes.
- Variété de styles de terminaisons et de calibres de cordons.



Couvercles intempérisés

- Pour les dispositifs de 15, 20, 30 et 50 A.
- Cote IP64 et configuration NEMA 3R.
- Possibilités de verrouillage/étiquetage conformément aux exigences de l'OSHA.
- Joint d'étanchéité préalablement installé et mécanisme de maintien en position ouverte qui simplifient l'installation.



CERTIFIÉ

Leviton est fière de contribuer au respect de pratiques exemplaires en matière de santé et de sécurité publiques. Nous offrons un vaste éventail d'interrupteurs, de plaques murales, de boîtiers et, depuis peu, une gamme complète de dispositifs LEV à broches et à manchons conformes à la norme CEI 60309, de même qu'aux exigences internationales de la NSF en ce qui a trait à l'hygiène dans l'industrie des aliments et boissons.

PRISES

Prises robustes de qualité industrielle et commerciale

- 15-20 A, 125-250 V.
- Modèle standard ou Decora Plus^{MC}.
- Versions à DDFT, inviolables, à mise à la terre isolée, à parasurtenseur, USB commandées et intempérisées.



Prises USB

- 15-20 A, 125-250 V.
- Courant de recharge de 5,1 A et puissance de 25 W et plus en tout.
- Protection contre les surintensités qui limite la transmission de courants trop élevés susceptibles d'endommager les composants électroniques des appareils connectés.



INTERRUPTEURS

Interrupteurs à levier et Decora Plus^{MC}

- 20 A, 120/277 V.
- Versions à témoin, lumineuses, verrouillables à clé, à contacts momentanés ou maintenus, et inviolables.



DISPOSITIFS MODULAIRES LEV-LOK

Interrupteurs, prises et détecteurs d'occupation Lev-Lok

- Installation trois fois plus vite qui permet des remplacements cinq fois plus rapides que les dispositifs ordinaires.
- Prises traditionnelles ou Decora^{MD} doubles, à DDFT, lumineuses, pour appareils d'IRM, USB, commandées ou à limiteur de surtensions transitoires.
- Interrupteurs unipolaires, à trois voies, inviolables, lumineux ou antimicrobiens.
- Détecteurs d'occupation à infrarouge passif (IRP) ou bithnologiques (IRP et ultrasons).
- Modules Lev-Lok correspondants requis pour le fonctionnement.



PARASURTENSEURS

Parasurtenseurs de type 1

- Protection du côté ligne de l'équipement électrique.

Parasurtenseurs de type 2

- Protection des panneaux de dérivation dans les installations monophasées et triphasées.

Parasurtenseurs de type 3

- Prises, lisières d'alimentation et adaptateurs enfichables.



SOLUTIONS DE COMPTAGE DIVISIONNAIRE

Ensembles VerifEye^{MC} pour l'intérieur ou l'extérieur

- Modèles de 100 à 5 000 A, 120 à 277/480 V.
- Versions monophasées ou triphasées.
- Sortie d'impulsions isolée (standard).
- Boîtiers NEMA 1 et 4X.
- Matériel et logiciel de collecte de données énergétiques BMO 3.0.



Le
CHOIX
INTELLIGENT

COMMANDES D'ÉCLAIRAGE

Interrupteurs-détecteurs d'occupation bitechnologiques Decora^{MD}

- Modèles de 120 à 277 V c.a., 50/60 Hz.
- Charges à DEL, à incandescence, au tungstène et fluorescentes.



Plafonniers-détecteurs d'occupation bitechnologiques

- Possibilité d'alimentation de 24 V c.a. ou c.c.
- Couverture : de 500 à 2 000 pi² (45 à 185 m²).



Détecteurs d'occupation bitechnologiques muraux ou d'encoignure

- Possibilité d'alimentation de 24 V c.a. ou c.c.
- Couverture : 1 200 pi² (112 m²).
- Col orientable pouvant s'ajuster sur 80° à la verticale et 60° à l'horizontale.





Détecteurs à IRP, fixation sur luminaire

- Modèles de 120/277/347 V c.a., 50/60 Hz.
- Modèles pour l'intérieur ou l'extérieur.



Solutions pour Intégrateurs (OEM)

Nous sommes là pour vous aider.



COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE SPÉCIALISTE DE LEVITON.

Leviton Canada

165, boul. Hymus, Pointe-Claire, Québec H9R 1E9

Téléphone : 1 800 461-2002

Soutien technique : 1 800 405-5320

© Leviton Manufacturing Co., Inc., 2026. Tous droits réservés.

Q-1247A PC01272026 Rév. A