



Dispositifs à broches et à manchons ArcArrest^{MD} pour usage avec interrupteur

Fournir un moyen local de sectionnement conformément au NEC,
pour les sectionneurs de circuit moteur et de dérivation.

Conçus pour la sécurité et la conformité

- Aucune exposition à des composants électriques sous tension ou à des arcs électriques, même lors du fonctionnement sous charge
- Les méthodes de verrouillage et d'étiquetage dans les fiches et les socles femelles permettent d'assurer rapidement la conformité aux règlements de l'OSHA
- Respectent les exigences UL1682 et UL2682
- Respectent les exigences du NEC concernant les sectionneurs visibles

Une solution, une flexibilité infinie

- Les dispositifs intègrent un sectionneur mural avec une fiche et un connecteur, ce qui vous permet d'accéder à plus de flexibilité et à des applications portables
- Commande simplifiée avec un seul numéro de catalogue

Résistent aux rigueurs des milieux industriels

- Empêchent la pénétration de poussière, d'eau et résistent aux lavages à hautes températures et pressions (cotes IP69K et de type 4X)
- Assurent l'étanchéité des dispositifs, qu'ils soient connectés ou non – lorsqu'ils sont déconnectés, les dispositifs demeurent protégés par le couvercle du socle femelle ou le capuchon de la fiche

Usages courants :

- Installations de traitement des eaux usées
- Fabrication des aliments et boissons
- Fabrication industrielle
- Situations d'alimentation temporaire
- Centres de traitement de données
- Production d'énergie
- Secteurs pétrolier et gazier




Tableau de commande des dispositifs de 30 A

Tension	Polarité	Fiche avec manette et filière	Fiche avec manette	Connecteur avec manette et filière	Connecteur avec manette	Socle femelle	Socle femelle avec angle de 70°	Socle mâle	Socle mâle avec angle de 70°
125	1P+N+T	ARC30PD075	ARC30P075	ARC30CD075	ARC30C075	ARC30R075	ARC30RA075	ARC30B075	ARC30BA075
250	2P+T	ARC30PD072	ARC30P072	ARC30CD072	ARC30C072	ARC30R072*	ARC30RA072	ARC30B072*	ARC30BA072
3Ø250	3P+T	ARC30PD073	ARC30P073	ARC30CD073	ARC30C073	ARC30R073*	ARC30RA073	ARC30B073*	ARC30BA073
125/250	2P+N+T	ARC30PD076	ARC30P076	ARC30CD076	ARC30C076	ARC30R076	ARC30RA076	ARC30B076	ARC30BA076
208	2P+T	ARC30PD162	ARC30P162	ARC30CD162	ARC30C162	ARC30R162*	ARC30RA162	ARC30B162*	ARC30BA162
3Ø208	3P+T	ARC30PD163	ARC30P163	ARC30CD163	ARC30C163	ARC30R163*	ARC30RA163	ARC30B163*	ARC30BA163
3ØY120/208	3P+N+T	ARC30PD167	ARC30P167	ARC30CD167	ARC30C167	ARC30R167	ARC30RA167	ARC30B167	ARC30BA167
277	1P+N+T	ARC30PD045	ARC30P045	ARC30CD045	ARC30C045	ARC30R045	ARC30RA045	ARC30B045	ARC30BA045
480	2P+T	ARC30PD042	ARC30P042	ARC30CD042	ARC30C042	ARC30R042*	ARC30RA042	ARC30B042*	ARC30BA042
3Ø480	3P+T	ARC30PD043	ARC30P043	ARC30CD043	ARC30C043	ARC30R043*	ARC30RA043	ARC30B043*	ARC30BA043
3ØY277/480	3P+N+T	ARC30PD047	ARC30P047	ARC30CD047	ARC30C047	ARC30R047	ARC30RA047	ARC30B047	ARC30BA047
600	2P+T	ARC30PD142	ARC30P142	ARC30CD142	ARC30C142	ARC30R142*	ARC30RA142	ARC30B142*	ARC30BA142
3Ø600	3P+T	ARC30PD143	ARC30P143	ARC30CD143	ARC30C143	ARC30R143*	ARC30RA143	ARC30B143*	ARC30BA143
3ØY347/600	3P+N+T	ARC30PD147	ARC30P147	ARC30CD147	ARC30C147	ARC30R147	ARC30RA147	ARC30B147	ARC30BA147

Accessoires

Adaptateur incliné ARCANGLE30	Capuchons de fiche ARCPC30	Manette ARCH30	Manette avec filière ARCHDP30
----------------------------------	-------------------------------	-------------------	----------------------------------

* Ajouter « AC » à la fin du numéro de catalogue pour les versions à contact auxiliaire

Tableau de commande des dispositifs de 60 A

Tension	Polarité	Fiche avec manette et filière	Fiche avec manette	Connecteur avec manette et filière	Connecteur avec manette	Socle femelle	Socle femelle avec angle de 70°	Socle mâle	Socle mâle avec angle de 70°
125	1P+N+T	ARC60PD075	ARC60P075	ARC60CD075	ARC60C075	ARC60R075	ARC60RA075	ARC60B075	ARC60BA075
250	2P+T	ARC60PD072	ARC60P072	ARC60CD072	ARC60C072	ARC60R072	ARC60RA072	ARC60B072	ARC60BA072
3Ø250	3P+T	ARC60PD073	ARC60P073	ARC60CD073	ARC60C073	ARC60R073	ARC60RA073	ARC60B073	ARC60BA073
125/250	2P+N+T	ARC60PD076	ARC60P076	ARC60CD076	ARC60C076	ARC60R076	ARC60RA076	ARC60B076	ARC60BA076
208	2P+T	ARC60PD162	ARC60P162	ARC60CD162	ARC60C162	ARC60R162	ARC60RA162	ARC60B162	ARC60BA162
3Ø208	3P+T	ARC60PD163	ARC60P163	ARC60CD163	ARC60C163	ARC60R163	ARC60RA163	ARC60B163	ARC60BA163
3ØY120/208	3P+N+T	ARC60PD167	ARC60P167	ARC60CD167	ARC60C167	ARC60R167	ARC60RA167	ARC60B167	ARC60BA167
277	1P+N+T	ARC60PD045	ARC60P045	ARC60CD045	ARC60C045	ARC60R045	ARC60RA045	ARC60B045	ARC60BA045
480	2P+T	ARC60PD042	ARC60P042	ARC60CD042	ARC60C042	ARC60R042	ARC60RA042	ARC60B042	ARC60BA042
3Ø480	3P+T	ARC60PD043	ARC60P043	ARC60CD043	ARC60C043	ARC60R043	ARC60RA043	ARC60B043	ARC60BA043
3ØY277/480	3P+N+T	ARC60PD047	ARC60P047	ARC60CD047	ARC60C047	ARC60R047	ARC60RA047	ARC60B047	ARC60BA047
600	2P+T	ARC60PD142	ARC60P142	ARC60CD142	ARC60C142	ARC60R142	ARC60RA142	ARC60B142	ARC60BA142
3Ø600	3P+T	ARC60PD143	ARC60P143	ARC60CD143	ARC60C143	ARC60R143	ARC60RA143	ARC60B143	ARC60BA143
3ØY347/600	3P+N+T	ARC60PD147	ARC60P147	ARC60CD147	ARC60C147	ARC60R147	ARC60RA147	ARC60B147	ARC60BA147

Accessoires

Adaptateur incliné ARCANGLE60	Capuchons de fiche ARCPC60	Manette ARCH60	Manette avec filière ARCHDP60
----------------------------------	-------------------------------	-------------------	----------------------------------

Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur
leviton.com/ArcArrest
ou balayez :



Visitez notre site Web :
www.leviton.com/arcarrest
courriel : industrial@leviton.com

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Leviton Canada
165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec) Canada H9R 1E9 **Téléphone** 1-800-461-2002
© Leviton Manufacturing Co., Inc., 2025. Tous droits réservés.