



CR15-R

Prise double de 15 A, qualité commerciale, mise à la terre autonome

Prise de courant à logement double, qualité commerciale spécifiée, face dentelée, 15 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome - Rouge

Lien RoHS : oui

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Disponibles dans diverses configurations, notamment en version avec terre isolée, inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont le choix de l'entrepreneur électrique pour une utilisation dans les hôtels, les écoles, les hôpitaux et les bâtiments commerciaux.

Couleur:  Rouge

Code UPC : 078477164211

Pays d'origine :
États-Unis

NEMA :  5-15R

Couleurs disponibles:



Brun



Gris



Amande pâle



Blanc



Ivoire



Noir

Renseignements techniques

Puissance nominale (c.a.)

À la tension nominale : 1/2 ch

Données électrotechniques

Intensité : 15 A

Limitation de courant : courant nominal complet

Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498

Mise à la terre : mise à la terre autonome

Pôle : 2

Hausse de température : maximum 30C après 100 cycles OL à 150 % du courant nominal

Tension : 125 V c.a.

Fil : 3

Conditions environnementales

Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL94

Température de fonctionnement :
-40°C à 60°C

Matériaux

Corps : thermoplastique

Couleur : rouge

Face : thermoplastique

Attaches de mise à la terre : plaqué laiton

Vis de mise à la terre : acier 8-32

Contacts de ligne : double tampon en laiton épaisseur 0,031

Bride : acier galvanisé

Bornes à vis : acier 8-32

Spécifications mécaniques

Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif

Couple de serrage des bornes à vis : 14 à 18 po-lb

Accom. de borne : 14-10 AWG

ID de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre

Terminaison : câblage latéral

Caractéristiques

Couleur : rouge

Type de dispositif : prise double

Caractéristique 4 : face dentelée

Qualité : qualité commerciale spécifiée

NEMA : 5-15R

Normes et homologations

ANSI : C-73

CSA C22.2 no 42 : dossier 152105

NEMA : WD-1 et WD-6

NOM : 057

UL498 : fichier E13399

Garantie : limitée à 10 ans

DEVIS TECHNIQUE

NOM DE L'INSTALLATION :	NUMÉROS DE CATALOGUES :	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NUMÉRO DE L'INSTALLATION:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>		

Leviton Manufacturing Co., Inc

201 North Service Road, Melville, NY 11747 • Téléphone : +1 800 323-8920 • Fax : 1 800 832-9538
Soutien technique (8 h 30 à 19 h 30 HNE, du lundi au vendredi) : 1 800 824-3005

Manufacture Leviton du Canada S. R. I.

165, boul. Hymus, Pointe-Claire, Québec, H9R 1E9 Téléphone : 1 800 469-7890 • www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 • Tél. : (+52) 55-5082-1040 • Fax : (+52) 5386-1797 • www.leviton.com.mx

Visitez notre site web : www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis.

La société Leviton est établie à l'échelle internationale.

Pour savoir où sont situés ses bureaux locaux, prière d'aller sur : www.leviton.com/international/contacts/

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.