

Poste de commande locale intégrée (CLI) de l'éclairage



Description

Ce poste de commande locale intégrée (CLI) de l'éclairage est un dispositif Decora^{MD} qui sert à commander des luminaires à intensité fixe et réglable qui lui sont raccordés. Ce modèle multifonction est offert en version à quatre boutons. Livré en blanc avec une plaque murale assortie, son apparence peut être modifiée par l'intermédiaire de trousse de changement de couleur offertes.

Fonctionnement


Le poste de CLI de l'éclairage travaille de concert avec les fonctionnalités de CLI, qui comprennent des fonctions d'exploitation de la lumière ambiante, de détection d'occupation de temporisation des charges et de mise sous tension manuelle ou partielle des charges.

- Le modèle RLVSW-4LW est doté de quatre boutons de commutation, de gradation et de mise sous tension à la pleine intensité au besoin.

Caractéristiques


- Description des fonctions :
 - ON - permet d'allumer toutes les lumières au niveau d'exploitation de la lumière ambiante.
 - Intensification - hausse de l'intensité en maintenant la touche enfoncée ou en appuyant à plusieurs reprises, commande prioritaire temporaire des réglages d'exploitation de la lumière ambiante.
 - Tamisage - baisse de l'intensité en maintenant la touche enfoncée ou en appuyant à plusieurs reprises, commande prioritaire temporaire des réglages d'exploitation de la lumière ambiante.
 - Mise hors tension - éteinte des luminaires.
- Style Decora contemporain qui s'harmonise aux intérieurs les plus sophistiqués.
- Poste de commande utilisant des boutons aux normes de l'industrie pour la commande de l'éclairage de pièce.
- Commande autonome ou faisant partie d'un système de CLI.
- Autorisation de la fonction Ladderless Commissioning^{MC} (mise en service et configuration « à portée de mains ») des systèmes de CLI. Modification du niveau cible d'exploitation de la lumière ambiante au moyen du poste de commande à 4 boutons.

Dimensions



	Postes de commande à 1, 2 et 4 boutons
A	1,65 po (42,06 mm)
B	4,60 po (117,07 mm)
C	2,75 po (69,85 mm)
D	0,37 po (9,55 mm)
E	1,16 po (29,51 mm)
F	2,68 po (68,25 mm)

Schéma de câblage



Fiche technique

Données électrotechniques

Tension d'entrée	24 V c.c.
Courant d'entrée	24 mA

Données environnementales

Températures de fonctionnement	De 32 à 104 °F (de 0 à 40 °C)
Températures de rangement	De 14 à 158 °F (de -10 à 70 °C)
Humidité relative	De 20 à 90 %, sans condensation

Caractéristiques physiques

Couleurs	Blanc (trousses de changement de couleur offertes)
----------	--

Autres

Installation	Câblage à basse tension de classe 2
Garantie	Limitée de 2 ans

Renseignements pour la commande

Nom du produit

No de cat.	Description
RLVSW-4LW	Poste à 4 boutons (commutation) pour systèmes de CLI
RDGSW-4Ex*	Trousse de changement de couleur, modèles à quatre boutons
RDGSW-4Fx*	Trousses de changement de couleur pour modèles à 4 boutons (avec gravure personnalisée)

* Remplacer le « x » par la couleur voulue : W (blanc), I (ivoire), T (amande pâle), G (gris), E (noir) ou R (rouge).

Leviton Canada

165 boulevard Hymus, Pointe Claire, Québec H9R 1E9 • Tél: 1-800-461-2002
Pour obtenir du soutien en tout temps, il suffit de se rendre sur www.leviton.com/support.

Visitez notre site Web au : www.leviton.com/irc

© Leviton Manufacturing Co., Inc., 2024. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis.