


Centres Structured Media^{MC} sans fil de Leviton

Des boîtiers polyvalents assurant la pleine portée des signaux dans les maisons, les petites entreprises et les immeubles à logements multiples



Du câblage structuré pour un mode de vie connecté

Les appareils connectés à l'internet sont dorénavant partout, dans nos demeures comme dans les commerces et établissements que nous fréquentons. Les promoteurs, les gestionnaires d'entreprise et les propriétaires de maison exigent donc une infrastructure de réseau câblée et sans fil plus robuste que jamais. En regroupant leur équipement dans un **centre Structured Media^{MC} sans fil** de Leviton, les utilisateurs peuvent rehausser la fonctionnalité de leurs installations, éliminer les fouillis de fils, assurer le refroidissement des composants et profiter d'un emplacement accessible pour gérer tous les appareils connectés.



Usages résidentiels

- Haut-parleurs intelligents
- Distribution audio à l'échelle de la maison
- Portables, ordinateurs et appareils mobiles
- Commandes d'éclairage
- Thermostats intelligents
- Téléviseurs intelligents
- Lecture de médias en continu
- Consoles de jeux
- Sécurité
- Appareils ménagers connectés



Toutes les demeures ont une vie

Commandez vos appareils d'éclairage et ménagers depuis un téléphone ou une enceinte vocale grâce aux solutions domotiques de Leviton.

Apprenez-en davantage sur [Leviton.com/DecoraSmart](https://www.leviton.com/DecoraSmart)



Le centre névralgique d'une maison connectée


Que cachent les centres Structured Media^{MC} sans fil de Leviton?

Leviton offre une incroyable sélection de solutions pour la sécurité, de même que pour la transmission de données et de signaux téléphoniques ou audiovisuels. Ses centres médias structurés constituent en outre un point de distribution idéal pour la gestion des réseaux tant câblés que sans fil.

Allez voir notre gamme complète de solutions prenant en charge les toutes dernières technologies résidentielles en vous rendant sur

Leviton.com/ConnectedHome

- 1 Centre média structuré
- 2 Brassage et distribution de données
- 3 Brassage et distribution de signaux téléphoniques
- 4 Cordons de connexion ultra flexibles
- 5 Composants actifs d'utilisateurs ou de fournisseurs de services
- 6 Répartiteurs de télévision câblée passifs et de luxe
- 7 Bloc d'alimentation intégré



1

2

3

4

5

6

5

7

Une véritable révolution pour la petite boîte blanche

Avantages uniques des centres Structured Media^{MC} sans fil

En plus d'assurer la pleine portée des signaux, ces boîtiers **facilitent l'installation** des composants, offrent toute la **souplesse de fixation** voulue, **ont une capacité plus élevée** et **dissipent mieux la chaleur** que les autres modèles sur le marché.



Apprenez-en davantage sur [Leviton.com/SMCAdvantages](https://www.leviton.com/SMCAdvantages)

Dissipation trilatérale de la chaleur

Porte ajourée qui favorise l'entrée d'air frais et la sortie d'air chaud, maximisant la performance et prolongeant la durée utile des composants actifs.

Meilleure capacité sur le marché

Doté d'une porte ajourée, le boîtier compte plus de centimètres cubes que n'importe quel autre modèle sur le marché.

Possibilité de rétroinstallation

Les boîtiers métalliques de Leviton acceptent les portes en plastique, qui améliorent la qualité des signaux sans fil et assurent une dissipation trilatérale de la chaleur.

Portes polyvalentes

Les portes peuvent s'ouvrir à 180° du côté gauche ou du côté droit de façon à assurer le meilleur accès possible; elles sont aussi conçues pour ne pas se refermer d'elles-mêmes.


Tube de raccordement entre boîtiers

Cet accessoire permet de créer un système à deux boîtiers entièrement indépendants, en les isolant pour garantir leur sécurité et leur intégrité thermique.

Fixations ajustables

Les charnières accélèrent l'installation des portes et un mécanisme d'ajustement permet de composer avec les surfaces murales inégales ou d'épaisseurs variables.





Une conception qui s'adapte à tous les emplacements


Les centres Structured Media^{MC} sont offerts en divers formats de boîtiers, de portes et de couvercles

Offerts en trois formats, les centres médias structurés conviennent à un vaste éventail de bâtiments et d'espaces. Chaque modèle présente une capacité hors pair, de même que des accessoires de gestion du câblage qui facilitent l'organisation de ses composants.

Boîtier

49605-xxE

14 po | 28 po | 42 po



Cadre de finition

49605-xxT

14 po | 28 po | 42 po



Porte à charnières ajourée

49605-xxS

14 po | 28 po | 42 po



Couvercle ajouré

(en ensembles seulement)

49605-xxF

14 po | 28 po

Accessoires fonctionnels

Créez un centre **Structured Media^{MC}** d'allure soignée et bien organisé



..... **Support universel à tablette**

Se fixe au moyen de goupilles pour soutenir des composants pouvant peser jusqu'à 20 lb (9 kg)
49605-AUB



..... **Étriers d'attache et ruban VELCRO^{MD}**

Permettent la gestion verticale et horizontale des câbles à l'intérieur du boîtier
49605-AST



..... **Rondelle d'acheminement de câblage**

Pour acheminer les câbles et en loger les longueurs inutilisées
49605-AFR



..... **Tube de raccordement entre boîtiers**

Permet d'empiler deux centres médias structurés
49605-TUB



..... **Lisière d'alimentation à trois sorties**

Trois sorties inviolables à courant alternatif
49605-APS



..... **Anneaux passe-câbles**

Protègent les câbles entrant et sortant de débouchures
49605-GRM



Image ci-dessus :
Support universel à tablette, bandes de ruban VELCRO^{MD}, lisière d'alimentation avec un module Leviton et tube de raccordement entre boîtiers

Trouver le bon centre Structured Media^{MC}



49605-140, 49605-28W

14 po | **28 po**

Solution économique

Boîtier avec couvercle ajouré

Pour profiter de la solution la plus rentable, il suffit de se doter d'une boîte de 14 ou de 28 po (35,6 ou 71,1 cm) avec le seul couvercle ajouré (au lieu d'une porte ajourée) offert sur le marché; ces articles sont également vendus en ensembles pratiques pour les projets d'envergure.



49605-xxP

14 po | **28 po** | **42 po**

Solution standard

Boîtier avec porte à charnière ajourée

Pour une solution à la fois économique et très fonctionnelle, on peut choisir des boîtiers de 14, 28 ou 42 po (35,6, 71,1 ou 106,7 cm) munis de portes à charnières ajourées. En plus d'augmenter la capacité de 18 %, ces portes ont l'avantage d'assurer une dissipation trilatérale de la chaleur.



49605-xxP + 49605-28T

14 po | **28 po** | **42 po**

Solution supérieure

Boîtier avec porte à charnière ajourée et cadre de finition

Pour les installations haut de gamme, on peut ajouter un cadre de finition aux trois formats de boîtiers dotés d'une porte à charnières ajourée. Cette configuration permet d'augmenter la capacité de 18 %, tout en assurant une dissipation trilatérale de la chaleur. Le cadre aide en plus à cacher le découpage des cloisons sèches quand la porte est ouverte.

Bonifiez vos boîtiers métalliques

Améliorez la transparence aux radiofréquences

Ajoutez un couvercle ou une porte à charnières, tous deux ajourés, pour augmenter la puissance des signaux sans fil.

- L'ajout d'une porte à charnières ajourée assure une dissipation trilatérale de la chaleur, améliorant la circulation de l'air et son effet refroidissant sur les composants actifs d'autant que 40 % par rapport aux portes métalliques.
- Allié à la porte à charnières ajourée, le cadre de finition ajoute de la profondeur, augmentant la capacité du boîtier.
- Les portes ajourées en plastique s'adaptent aux boîtiers métalliques de 14, 28 et 42 po (35,5, 71,1 et 106,7 cm).



Image ci-dessus :

Centre média structuré sans fil de 14 po, avec porte à charnière ajourée et anneau de finition

Ressources en ligne

Facilitez toutes vos installations grâce aux ressources en ligne de Leviton




Visionnez nos vidéos détaillées pour comprendre l'installation étape par étape des boîtiers, des portes et des couvercles de centres Structured Media^{MC}. Vous pourrez aussi trouver de l'assistance visuelle pour la pose de produits des solutions résidentielles de Leviton, y compris des boîtes d'alimentation, des panneaux, des répartiteurs et plus encore.

Apprenez-en davantage sur leviton.com/NS/Videos (en anglais seulement).

Obtenez de l'aide pour connecter toute votre demeure en utilisant notre **configurateur en ligne**. Il vous suffira de répondre à quelques questions pour recevoir d'un de nos experts techniques, gratuitement et en un jour seulement, une liste des produits dont vous aurez besoin.

Rendez-vous sur [Levton.com/HomeConfig](https://leviton.com/HomeConfig) (en anglais seulement).




Configuration pour un immeuble à logements multiples

Installez une infrastructure capable d'offrir la largeur de bande exigée par les locataires, tout en prenant en charge les applications audio et vidéo de pointe.

Produits requis

Description	Modèle #	Qté
A Boîtier sans fil de 14 po avec couvercle ajouré	49605-140	1
B Module combiné téléphone 1x4/données/vidéo 1x6	47603-DP6	1
C Prise sans limiteur de surtensions transitoires	47605-ACN	1
D Support universel à tablette	49605-AUB	1
E Cordons de connexion GigaMax ^{MD} de catégorie 5e, 3 pi, bleus (un seul montré)	5G460-03L	3
F Étrier d'attache	49605-AST	1
Pour plus de connectivité :		
G Plaques QuickPort ^{MD} à 3 ports	41080-3WP	3
H Connecteurs F QuickPort en passage continu	41084-FWF	3
I Prises QuickPort HOME 5e ^{MD}	5EHOM-RW5	3
J Prises téléphoniques QuickPort 6P6C	41106-RW6	




Téléchargez des versions PDF de ces populaires configurations sur [Leviton.com/ConnectedHome](https://www.leviton.com/ConnectedHome).



Configuration pour une maison unifamiliale

Facilitez les installations à venir; équipez vos maisons d'éléments de connectivité de base tout en prévoyant de l'espace pour les sources d'alimentation, composants actifs et produits d'expansion requis.



Produits requis


	Description	Modèle	Qté
A	Boîtier sans fil de 28 po avec couvercle ajouré	49605-28W	1
B	Module combiné téléphone 1x9/ données/vidéo 1x6	47606-BTV	1
C	Carte voix/données de catégorie 5e	47603-0C5	1
D	Prise double avec limiteur de surtensions transitoires	47605-ACS	1
E	Support universel à tablette	49605-AUB	1
F	Cordons de connexion GigaMax ^{MD} de catégorie 5e, 3 pi, bleus (trois montrés)	5G460-03L	4
G	Cordon de connexion GigaMax ^{MD} de catégorie 5e, 1 pi, bleu	5G460-01L	1
H	Étrier d'attache	49605-AST	1
Pour plus de connectivité :			
I	Plaques QuickPort ^{MD} à 3 ports	41080-3WP	4
J	Connecteurs F QuickPort en passage continu	41084-FWF	4
K	Prises QuickPort HOME 5e ^{MD}	5EHOM-RW5	4
L	Prises téléphoniques QuickPort 6P6C	41106-RW6	4

Configuration pour des résidences d'étudiants

Dotez les campus de connexions accessibles et fiables à l'internet pour les étudiants qui veulent des débits rapides pour leurs travaux, leurs loisirs et leurs réseaux sociaux.

Produits requis


Description	Modèle	Qté
A Boîtier sans fil de 14 po avec couvercle ajouré	49605-140	1
B Support QuickPort ^{MD} à 12 ports (vide)	47600-QPB	1
C Prise double avec limiteur de surtensions transitoires	47605-ACS	1
D Répartiteur vidéo passif 1x6	47690-6C2	1
E Support universel à tablette	49605-AUB	1
F Cordons de connexion GigaMax ^{MD} de catégorie 5e, 1 pi, bleus (un seul montré)	5G460-03L	4
G Étrier d'attache	49605-AST	1
Pour plus de connectivité :		
H Plaques QuickPort à 3 ports	41080-3WP	2
I Connecteurs F QuickPort en passage continu	41084-FWF	2
J Prises QuickPort HOME 5e ^{MD}	5EHOM-RW5	8





Configuration pour une demeure sur mesure

Rehaussez les espaces résidentiels haut de gamme au moyen de trousse technologiques complètes pour la domotique, les systèmes de commande, la répartition audio multizones et les réseaux à débits élevés.



Produits requis

	Description	Modèle	Qté
A	Boîtier sans fil de 42 po avec porte à charnière ajourée	49605-42P	1
B	Cadre de finition de 42 po	49605-42T	1
C	Module à fixation pivotante de catégorie 6 à 24 ports	476TM-624	1
D	Module de distribution d'entrées téléphoniques	476TL-T12	1
E	Répartiteur-amplificateur vidéo 1x16 de qualité supérieure	47693-16P	1
F	Support universel à tablette	49605-AUB	1
G	Prises à limiteur de surtensions transitoires	47605-ODP	1
H	Lisière d'alimentation à 3 sorties	49605-APS	1
I	Cordons de connexion eXtreme ^{MD} High-Flex de catégorie 6, 3 pi, bleus (deux montrés)	6H460-03L	8
J	Étrier d'attache	49605-AST	1
Pour plus de connectivité :			
K	Plaques QuickPort ^{MD} à 4 ports	41080-4WP	8
L	Connecteurs F QuickPort en passage continu	41084-FWF	8
M	Prises QuickPort HOME 6 ^{MD}	61HOM-RW6	16



Les réseaux d'aujourd'hui doivent être rapides, fiables et assez souples pour prévoir les demandes de données toujours croissantes. Leviton peut vous aider à étendre les possibilités de vos infrastructures en les préparant aux besoins à venir. Nos systèmes de câblage de bout en bout se composent de produits robustes qui réduisent les risques de panne et offrent un rendement au-delà des normes. Nous proposons une sélection incomparable de solutions en matière de réseaux résidentiels et de transmission de signaux audio, vidéo et téléphoniques. Nous inventons même de nouveaux produits pour les clients qui ne trouvent pas ce dont ils ont besoin. Tous ces facteurs s'additionnent pour produire le **meilleur rendement** possible sur les **investissements en infrastructure**.

SIÈGE SOCIAL DE LA DIVISION DES SOLUTIONS DE RÉSEAUTIQUE

2222 - 222nd Street S.E., Bothell, WA 98021 USA | leviton.com/ns

Ventes intérieures..... (800) 722 2082 insidesales@leviton.com

Ventes internationales..... +1 (425) 486 2222 intl@leviton.com

Soutien technique..... (800) 824 3005 / +1 (425) 486 2222 appeng@leviton.com

SIÈGE SOCIAL EUROPÉEN DE LA DIVISION DES SOLUTIONS DE RÉSEAUTIQUE

Viewfield Industrial Estate, Glenrothes, Fife KY6 2RS, UK | leviton.com/ns/emea

Service à la clientèle..... +44 (0) 1592 772124 customerserviceeu@leviton.com

Soutien technique..... +44 (0) 1592 778494 appeng.eu@leviton.com

SIÈGE SOCIAL MOYEN-ORIENTAL DE LA DIVISION DES SOLUTIONS DE RÉSEAUTIQUE

Bay Square, Building 3, Office 205, Business Bay, Dubai - UAE | leviton.com/ns/middleeast

Service à la clientèle..... +971 (4) 247 9800 lmeinfo@leviton.com

SIÈGE SOCIAL DE L'ENTREPRISE

201 N. Service Road, Melville, NY 11747 USA | leviton.com

Service à la clientèle..... (800) 323 8920 / +1 (631) 812 6000 customerservice@leviton.com

AUTRES EMPLACEMENTS

Afrique..... +971 (4) 247 9800 lmeinfo@leviton.com

Asie/Pacifique..... +1 (631) 812 6228 infoasean@leviton.com

Canada..... +1 (514) 954 1840 pcservice@leviton.com

Caraïbes..... +1 (954) 593 1896 infocaribbean@leviton.com

Chine..... +852 2774 9876 infochina@leviton.com

Colombie..... +57 (1) 743 6045 infocolombia@leviton.com

Mexique et Amérique latine..... +52 (55) 5082 1040 lsamarketing@leviton.com

Corée du Sud..... +82 (2) 3273 9963 infokorea@leviton.com

POUR TOUTE AUTRE REQUÊTE INTERNATIONALE..... international@leviton.com

