

Cavaliers de liaison optique de qualité économique

APPLICATION

Les cavaliers de liaison monomodes et multimodes de qualité économique de Leviton sont conçus pour prendre en charge les épissures soudées ou mécaniques pour les systèmes optiques. Les cavaliers de liaison sont offerts séparément ou en ensembles pour faciliter l'installation et la commande.



SC, 62,5/125 µm SC, polissage APC LC, 62,5/125 µm

SPÉCIFICATIONS

Les cavaliers de liaison optique monomodes et multimodes doivent être offerts en longueurs de 3 m, être fabriqués en câbles optiques OFNR et être conformes aux normes ANSI/TIA-568.3-D et ANSI/TIA-598-D-1. Les cavaliers de liaison monomodes doivent être offerts en versions ST, SC et LC à polissage UPC et APC. Les cavaliers de liaison multimodes doivent être offerts en versions ST, SC et LC à âme OM1, OM2, OM3 et OM4.

CARACTÉRISTIQUES

- Offerts en versions SC, ST et LC
- Qualités optiques de tous les assemblages entièrement vérifiées
- Tous les cavaliers de liaison sont numérotés aux fins de traçabilité
- Prise en charge d'équipement pour des solutions de réseautique complètes
- Les cavaliers de liaison doivent être chromocodés en fonction des câbles optiques de 250 ou de 900 µm à épisser
- Service simplifié pour une livraison rapide

ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER POUR L'INSTALLATION

- Fibres isolées de 900 µm à dénudage facile
- Fibres offertes : OM1, OM2, OM3, OM4 et OS2
- Manchons d'épissure, supports et plateaux offerts par Leviton
- Ensembles de 12 cavaliers de liaison chromocodés conformes à la norme ANSI/TIA-598-D-1

CONFORMITÉ AUX NORMES

GR-1435 – General Requirements for Multi-Fiber Optical Connectors, ANSI/TIA-568.3-D ; les ensembles de composants de câblage de fibre optique sont conformes à la norme ANSI/TIA-598-D-1 en ce qui concerne les couleurs.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions : longueur de 3 m
 Matériaux : fibres isolées de 900 µm
 Couleurs (ensemble) : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et turquoise

PAYS D'ORIGINE

Chine

GARANTIE

Pour consulter les garanties offertes par Leviton, on peut se rendre au www.leviton.com/warranty (certaines parties en anglais seulement).

Cavaliers de liaison optique de qualité économique

CARACTÉRISTIQUES DE RENDEMENT		
	Multimodes	Monomodes
Perte d'insertion	0,35 dB max.	0,25 dB max.
Perte de retour	> 25 dB	> 50 dB (UPC), > 55 dB (APC)
Durabilité	500 accouplements	500 accouplements
Reproductibilité	< 0,2 dB	< 0,2 dB
Conditions de fonctionnement	-40 à 75 °C (-40 à 167 °F)	-40 à 75 °C (-40 à 167 °F)
RoHS	Oui.	Oui.

FICHIERS ÉLECTRONIQUES

Pour obtenir des fichiers CAD, des exemples de devis ou des dessins techniques (en format .DXF ou .DWG), on peut se rendre au www.leviton.com (certains éléments en anglais seulement).

CAVALIERS MULTIMODES SIMPLES (3 M)	
Description	No de cat.
SC, 62,5/125 µm, OM1	62PSC-M03
ST, 62,5/125 µm, OM1	62PST-M03
LC, 62,5/125 µm, OM1	62PLC-M03
SC, 50/125 µm, OM2	50PSC-M03
ST, 50/125 µm, OM2	50PST-M03
LC, 50/125 µm, OM2	50PLC-M03
SC, 50/125 µm, MLM OL, OM3	5LPSC-M03
ST, 50/125 µm, MLM OL, OM3	5LPST-M03
LC, 50/125 µm, MLM OL, OM3	5LPLC-M03
SC, 50/125 µm, MLM OL, OM4	54PSC-M03
LC, 50/125 µm, MLM OL, OM4	54PLC-M03

CAVALIERS MONOMODES SIMPLES (3 M)	
Description	Part No.
SC, polissage UPC	UPPSC-S03
ST, polissage UPC	UPPST-S03
LC, polissage UPC	UPPLC-S03
SC, polissage APC	APPSC-S03
LC, polissage APC	APPLC-S03

ENSEMBLES DE 12 CAVALIERS CHROMOCODÉS (3 M)	
Description	No de cat.
SC, 62,5/125 µm, OM1	62PSC-KIT
ST, 62,5/125 µm, OM1	62PST-KIT
LC, 62,5/125 µm, OM1	62PLC-KIT
SC, 50/125 µm, OM2	50PSC-KIT
ST, 50/125 µm, OM2	50PST-KIT
LC, 50/125 µm, OM2	50PLC-KIT
SC, 50/125 µm, MLM OL, OM3	5LPSC-KIT
LC, 50/125 µm, MLM OL, OM3	5LPLC-KIT
SC, 50/125 µm, MLM OL, OM4	54PSC-KIT
LC, 50/125 µm, MLM OL, OM4	54PLC-KIT
SC, polissage UPC, MNM, OS2	UPPSC-KIT
LC, polissage UPC, MNM, OS2	UPPLC-KIT
SC, polissage APC, MNM, OS2	APPSC-KIT
LC, polissage APC, MNM, OS2	APPLC-KIT



Cavaliers de liaison optique de qualité économique

Remarque : Pour les autres configurations, communiquer avec le service des ventes au 1 800 722-2082 pour commander. Les personnes appelant depuis l'extérieur des États-Unis et du Canada sont priées de composer le 1 425 486-2222.

Solutions de réseautique de Leviton
 2222 - 222nd Street S.E.,
 Bothell, WA, 98021-4416

téléphone 1 800 824-3005
 téléphone 1 425 486-2222
appeng@leviton.com

Asie/Pacifique
 T +1.631.812.6228
 C infoasean@leviton.com

Europe
 T +44.0.1592.772124
 C customerserviceeu@leviton.com

Canada
 T +1.514.954.1840
 C pcservice@leviton.com

Mexique
 T +52.55.5082.1040
 C lsamarketing@leviton.com

Caraïbes
 T +1.954.593.1896
 C infocaribbean@leviton.com

Moyen-Orient et Afrique
 T +971.4.247.9800
 C lmeinfo@leviton.com

Chine
 T +852.2774.9876
 C infochina@leviton.com

Corée du Sud
 T +82.2.3273.9963
 C infokorea@leviton.com

Colombie
 T +57.1.743.6045
 C infocolombia@leviton.com