


Attaches à boucles et à crochets – rouleaux de rubans

APPLICATION

Les rouleaux de rubans à boucles et à crochets sont utilisés pour la gestion du câblage et des supports multimédias à basse tension. Alors que d'autres méthodes de fixation du câblage risquent de plier ou de froisser les câbles, les rouleaux de rubans à boucles et à crochets constituent un excellent moyen d'organiser et de gérer les câbles en toute sécurité.



FICHE TECHNIQUE

Les rouleaux sont offerts en longueur de 15, 75 et 600 pi (4,57, 22,86 et 182,88 m), avec une largeur normalisée de 0,5 po (1,27 cm). La couleur bourgogne sera proposée en version homologuée pour les plénums. La résistance au cisaillement doit être de 29 lb/po² (2,04 kg/cm²) pour les modèles conçus pour les plénums, et de 23 lb/po² (1,62 kg/cm²) pour les modèles réguliers.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Solution réutilisable pour les déplacements, ajouts et changements.
- Offerts en rouleaux de rubans de 15, 75 et 600 pi (4,57, 22,86 et 182,88 m).
- Homologués UL pour une utilisation dans les plénums ou les espaces de traitement de l'air conformément à la section 300-22 du NEC – produits bourgognes uniquement.
- Acheminement souple et ordonné des câbles et des cordons.

ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER POUR L'INSTALLATION

- Les attaches à boucles et à crochets constituent un moyen fiable de fixer les faisceaux de câbles en place.
- Couper à la longueur requise.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions :	se reporter à la page 2
Couleurs :	se reporter à la page 2
Temp. (entreposage) :	de 0 à 222 °F (de -17 à 105 °C)
Temp. (installation) :	se reporter à la température d'installation des câbles
Temp. (fonctionnement) :	de 0 à 222 °F (de -17 à 105 °C)

PAYS D'ORIGINE

États-Unis


GARANTIE

Les garanties sur les produits de Leviton se trouvent à l'adresse Leviton.com/NS/Warranty.

FICHE TECHNIQUE

43115-xxx

43115-xxx



NUMÉROS DE CATALOGUE

Description	No de cat.
Rouleau de rubans de 15 pi (4,57 m)	43115-15x
Rouleau de rubans de 75 pi (22,86 m)	43115-75x
Rouleau de rubans de 15 pi (4,57 m), noir	43115-015
Rouleau de rubans de 75 pi (22,86 m), noir	43115-075
Rouleau de rubans de 600 pi (182,88 m), noir	43115-600

x = couleur : L (bleu), Y (jaune), O (orange) ou P (bourgogne)

Pour obtenir du soutien, rendez-vous sur [Leviton.com/NS/Support](https://www.leviton.com/NS/Support)

Page 2 de 2

États-Unis
Siège social de la division des
solutions de câblage structuré
+1 (800) 722 2082
infoUSA@leviton.com
Câble Berk-Tek[™]
1 800 237-5835 | infoUSA@leviton.com

Asie/Pacifique
852 3620 2602
infoAPAC@leviton.com

Canada
1 800 461-2002
infoCanada@leviton.com

Europe
44 0 1592 772124
infoEurope@leviton.com

Amérique latine
MEXIQUE : 52 55 2128 6286
ALC : +52 (55) 2333 5963
infoLATAM@leviton.com

Moyen-Orient et Afrique
971 4 247 9800
infoMEA@leviton.com

LES PRODUITS DE SA DIVISION DE RÉSEAUTIQUE SONT OFFERTS À L'ÉCHELLE MONDIALE DANS PLUS DE 100 PAYS. RENDEZ-VOUS EN LIGNE
SUR [LEVITON.COM/NS](https://www.leviton.com/NS) POUR EN SAVOIR PLUS.