



Compatibilité des gradateurs

Veillez à ce que vos clients profitent d'une expérience d'éclairage exceptionnelle.



Produits conçus et testés pour la compatibilité et le rendement

GRADATEURS :

SureSlide : 6672, 6674N, 6674

IllumaTech : IPL06

Decora Slide avec technologie Lever Edge : ESL01

Decora Slide : DSL06, DSE06

Decora Digital : DDM06

Decora Smart Wi-Fi : D2ELV

À levier et à glissière : TSL06

Trimatron à bouton rotatif : RDL06, RNL06



Homologations



Homologation cETLus



Emplacements mouillés



ENERGY STAR^{MD}



Partie 6 du CCR24 JA8

- Homologation cETLus conformément à la norme UL 1598 et CSA C22.2 no 250.0
- Convenant aux emplacements mouillés, avec plafonds couverts
- Produits certifiés ENERGY STAR^{MD}
- Conformité aux exigences de la partie 6 du CCR 24 JA8 relatives aux sources lumineuses à DEL à efficacité élevée
- Convenant à une utilisation dans les armoires à vêtements dans le cas d'une installation conforme aux exigences d'espacement de la section 410.16, (A)(1) (C)(1) du NECMD américain (NFPAMD 70)



Lire le code pour en savoir plus Encastrés et gradateurs

Visiter le site Web : www.leviton.com



Leviton Manufacturing Co., Inc.

soutien technique : 1 800 824-3005

Du lundi au vendredi (de 8 h à 22 h HNE), samedi (de 9 h à 19 h HNE) et dimanche

(de 9 h à 17 h HNE). Pour obtenir du soutien en tout temps, il suffit de se rendre sur www.leviton.com/support.

© Leviton Manufacturing Co., Inc., 2025. Tous droits réservés.




CS-120125

LEVITON[®]

Luminaires à installation en saillie

Facilité d'utilisation, applications flexibles et rendement supérieur



LA LIAISON AU FUTUR^{MD}

CARACTÉRISTIQUES

Facilité d'utilisation

- Construction neuve et rénovation
- La conception du régulateur sur la carte permet un montage facile sur la plupart des boîtes de raccordement ordinaires de l'industrie (y compris les boîtes de plafond rondes et minces).

Rendement

- Le rendu des couleurs des surfaces et des matériaux de la pièce est amélioré grâce à des lampes à DEL dont l'IRC est de 90 ou plus.
- Les lampes à DEL à longue durée utile sont homologuées pour offrir 70 % du niveau d'éclairage d'origine après 50 000 heures d'utilisation.
- Performance de gradation constante avec les gradateurs compatibles de Leviton tamisant jusqu'à 10 %.
- Garantie de cinq ans suivant la date d'achat.




Adaptabilité

- Avec une hauteur totale de 0,73 po (1,85 cm), les dispositifs constituent une solution discrète qui se fond dans l'environnement.
- Choix de cinq (5) températures de couleur différentes sélectionnables à l'aide d'un sélecteur à l'arrière du luminaire.
- Conçus pour un large éventail d'applications : les constructions résidentielles ou à logements multiples, les hôtels et les usages commerciaux légers.

Accessoires de garniture

- Accessoires de garniture noir mat en option pour une apparence plus soignée
- Design compact en trois différentes tailles facilitant l'installation



Rendement

INSTALLATION EN SAILLIE - 5 PO (12,70 CM)

NO DE CAT.	SDR50-S1W
RENDEMENT EN LUMENS	900 lm
ALIMENTATION D'ENTRÉE	12 W



INSTALLATION EN SAILLIE - 7 PO (17,80 CM)

NO DE CAT.	SDR70-S1W
RENDEMENT EN LUMENS	1100 lm
ALIMENTATION D'ENTRÉE	15 W



INSTALLATION EN SAILLIE - 9 PO (22,90 CM)

NO DE CAT.	SDR90-S1W
RENDEMENT EN LUMENS	1500 lm
ALIMENTATION D'ENTRÉE	18 W

