



T5825-W

Prise double Decora inviolable de 20 A avec mise à la terre

Prise double inviolable de 20 A, 125 V, NEMA 5-20R, bipolaire, trifilaire pour fiches à lames droites, mise à la terre autonome, câblage latéral seulement, conforme aux exigences du NEC, blanche

SÉCURITÉ – inviolabilité protégeant contre les chocs électriques.

DURABILITÉ – construction en nylon thermoplastique résistant aux impacts.

FACILITÉ – câblage latéral ou rapide par insertion qui facilite l'installation.

COMMODITÉ – symbole « TR » (inviolable) sur la bride garantissant que le dispositif répond aux plus récentes exigences du NEC.

Couleur:  Blanc

CUP : 078477450352

Pays d'origine :

Chine

NEMA :  5-20R

Couleurs offertes:



Brun



Gris



Amande pâle



Noir



Ivoire

Information technique

Caractéristiques

Intensité : 20 A

Couleur : blanc

Fonctions : sorties inviolables

NEMA : 5-20R

Type de produit : Decora

Fonctions : sorties inviolables

Valeurs nominales : 20 A – 125 V

Calibres de fil acceptés : les bornes latérales acceptent les fils de cuivre (CU) de calibre 10 et 12 AWG ou les fils plaqués cuivre (CC) de calibre 10.

Terminaisons : câblage latéral

Couple de serrage : de 14 à 18 po-lb (de 1,58 à 2,03 N·m)

Type : prise double

Garantie : 2 ans, limitée

Normes et certifications

CSA C22.2 no 42 : dossier 152105; classe 6233-01

NOM : certification NOM

UL 498 : dossier E13399

Caractéristiques et avantages


- Bornes qui acceptent les fils de cuivre (CU) de calibre 10 et 12 AWG ou les fils plaqués cuivre (CC) de calibre 10.

Brevets*

US8242362

Cette liste est fournie à des fins d'indication des numéros de brevet uniquement. Un effort de bonne foi est fait pour maintenir l'exactitude et l'exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.

Schéma de câblage



DEVIS TECHNIQUE

NOM DE L'INSTALLATION :	NUMÉROS DE CATALOGUES :	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NUMÉRO DE L'INSTALLATION:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>		

Leviton Manufacturing Co., Inc

201 North Service Road, Melville, NY 11747 • Téléphone : +1 800 323-8920 • Fax : 1 800 832-9538
Soutien technique (8 h 30 à 19 h 30 HNE, du lundi au vendredi) : 1 800 824-3005

Manufacture Leviton du Canada S. R. I.

165, boul. Hymus, Pointe-Claire, Québec, H9R 1E9 Téléphone : 1 800 469-7890 • www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 • Tél. : (+52) 55-5082-1040 • Fax : (+52) 5386-1797 • www.leviton.com.mx

Visitez notre site web : www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis.

La société Leviton est établie à l'échelle internationale.

Pour savoir où sont situés ses bureaux locaux, prière d'aller sur : www.leviton.com/international/contacts/

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.