

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**

- PARA SER INSTALADO Y/O USADO DE ACUERDO CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS Y NORMAS APROPIADAS.
- SI USTED NO ESTÁ SEGURO ACERCA DE ALGUNA PARTE DE ESTAS INSTRUCCIONES, CONSULTE A UN ELECTRICISTA.

**DESCRIPCION:**

El interruptor de tarjeta de entrada es un transmisor inalámbrico sin baterías que se comunica con una amplia variedad de receptores. Cada vez que inserta la tarjeta, un pequeño micro generador produce una corriente eléctrica pequeña que da energía a un transmisor incorporado. Este transmisor envía señales inalámbricas que ordenan al receptor encender la carga de alimentación del producto y apagarla cuando se saca la tarjeta.

**PRODUCTOS COMPATIBLES:**

- Relevador de 3-Alambres
- Relevador de 5-Alambres
- Atenuador/Relevador enchufable
- Receptor de bajo voltaje de 4-Canales
- Control de habitación
- Termostato
- Más receptores disponibles

**EQUIPO NECESARIO PARA LA INSTALACION:**

- Destornillador ranurado
- Martillo
- Taladro
- Broca de 5/16" (0.8 cm.)
- Cinta de montaje (sólo para montaje adhesivo)
- Tarugos y/o tornillos de plástico (para montar con tornillos)

**PROGRAMACION Y ACTIVACION:**

1. **Asegure de no montar el interruptor hasta después que se haya programado** a todos los receptores apropiados. Pruebe el rango de interruptor de luz inalámbrico antes de montarlo.
2. **Asegure que el interruptor esté a 5 metros del receptor deseado cuando esté programando.** Los receptores reducen su rango durante la programación.
3. **Programación:** Para asociar un interruptor de tarjeta de entrada con un receptor, simplemente inserte la tarjeta en el interruptor de tarjeta de entrada mientras el receptor está en el modo de programa deseado (vea guía de instalación del receptor para información sobre cómo programar el receptor). **POR FAVOR NOTE:** Que el interruptor de tarjeta de entrada está diseñado para ser usado en el modo momentáneo. No inserte la tarjeta muchas veces mientras está en el modo de programa para evitar asociaciones inadvertidas con interruptores no aprendidos.
4. **Activación:** Una vez que el interruptor de tarjeta de entrada se ha asociado con un receptor, inserte la tarjeta para controlar la carga.

ESPECIFICACIONES	
	<b>WSS0S-H0x</b>
<b>Rango</b>	15.3 - 45.7. m. Típico (50-150 pies)
<b>Frecuencia</b>	315 MHz
<b>Fuente de alimentación</b>	Autogenerada cuando se inserta la tarjeta de entrada
<b>Canales</b>	1 (tarjeta adentro, tarjeta afuera)
<b>Dimensiones</b>	11.5 cm. x 7.06 cm. x 3.5 cm. 4.52 x 2.78 x 1.38 (P)
<b>Tamaño de tarjeta recomendado</b> (No incluye tarjetas)	5.4 cm. (a) x 7.6 cm. (L) 2.125 x 3 Pulgadas Tamaño estándar de tarjeta de crédito
<b>Certificación de radio</b>	FCC (EE.UU.) SZV-PTM20C IC (Canadá): 5731A-PTM200C
<b>Identificación</b>	Unica identificación fijada de fábrica (1 de 4 billones)

**INSTALACION**

Los interruptores de luz inalámbricos se pueden montar usando tornillos o adhesivo.

**TORNILLOS (MONTAJE SUPERFICIAL):**

1. Quite la placa y saque los dos tornillos. Coloque los tornillos y la placa a un lado para uso posterior (**Paso 4**).
2. Si es necesario, perforo cuatro orificios en la pared.
3. Use tornillos apropiados para montar el interruptor de luz inalámbrico en la pared.
4. Vuelva a colocar la placa.

**ADHESIVO (MONTAJE SUPERFICIAL):**

1. Aplique el adhesivo en la placa posterior del interruptor.
2. Fije el interruptor a la pared.

**DECLARACION DE CONFORMIDAD CON FCC:**

Contiene FCC ID: SZV-PTM200C. Contiene IC: 57131A-PTM200C  
Este producto cumple con la parte 15 de las Reglas FCC.  
La operación está sujeta a dos condiciones:  
(1) Este producto no debe causar interferencia dañina  
(2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar una operación no deseada.

**SOLO PARA MEXICO**

**POLIZA DE GARANTIA:** LEVITON S. de R.L. de C. V., LAGO TANA NO. 43 COL. HUICHAPAN, DEL. M. HIDALGO MEXICO D. F., MEXICO. CP 11290 Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**

1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido en cualquiera de los centros de servicio que se indican a continuación.
2. La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: LEVITON, S. de R.L. de C.V.
3. El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: LEVITON, S. de R.L. de C.V.
5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por LEVITON, S. de R.L. de C.V.
6. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
7. En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

<b>DATOS DEL USUARIO</b>	
NOMBRE: _____	DIRECCION: _____
COL: _____ C.P. _____	
CIUDAD: _____	
ESTADO: _____	
TELEFONO: _____	
<b>DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR</b>	
RAZON SOCIAL: _____	PRODUCTO: _____
MARCA: _____	MODELO: _____
NO DE SERIE: _____	
NO. DEL DISTRIBUIDOR: _____	
DIRECCION: _____	
COL: _____ C.P. _____	
CIUDAD: _____	
ESTADO: _____	
TELEFONO: _____	
FECHA DE VENTA: _____	
FECHA DE ENTREGA O INSTALACION: _____	

Leviton está registrado como Leviton Mfg. Co. en los Estados Unidos, Canadá, México y otros países. Otras marcas registradas incluso son propiedad de sus respectivos dueños.

**GARANTIA LEVITON POR DOS AÑOS LIMITADA**

Leviton garantiza al consumidor original de sus productos y no para beneficio de nadie más que este producto en el momento de su venta por Leviton, está libre de defectos en materiales o fabricación por un período de dos años desde la fecha de la compra original. La única obligación de Leviton es corregir tales defectos ya sea con reparación o reemplazo, como opción, si dentro de tal período de dos años el producto pagado se devuelve, con la prueba de compra fechada y la descripción del problema a **Leviton Manufacturing Co., Inc., Att.: Quality Assurance Department, 201 North Service Road, Melville, New York 11747, U.S.A.** Esta garantía excluye y renuncia toda responsabilidad de mano de obra por remover o reinstalar este producto. Esta garantía es inválida si este producto es instalado inapropiadamente o en un ambiente inadecuado, sobrecargado, mal usado, abusado o alterado en cualquier manera o no es usado bajo condiciones de operación normal o no conforme con las etiquetas o instrucciones. **No hay otras garantías implicadas de cualquier otro tipo, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular** pero si alguna garantía implicada se requiere por la jurisdicción pertinente, la duración de cualquiera garantía implicada, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular, es limitada a dos años. **Leviton no es responsable por daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o retraso o falla para llevar a cabo la obligación de esta garantía.** Los remedios provistos aquí son remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.

Para Asistencia Técnica llame al: 1-800-824-3005 (Sólo en EE.UU.)

www.leviton.com