

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**

- PARA SER INSTALADO Y/O USADO DE ACUERDO CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS Y NORMAS APROPIADAS.
- SI USTED NO ESTÁ SEGURO ACERCA DE ALGUNA PARTE DE ESTAS INSTRUCCIONES, CONSULTE A UN ELECTRICISTA.

**DESCRIPCION:**

El interruptor de luz inalámbrico autoenergizado con un balancín es un transmisor inalámbrico sin baterías que se comunica con una amplia variedad de receptores. Cada vez que se presiona el interruptor, un pequeño micro generador produce una corriente eléctrica pequeña que da energía a un transmisor incorporado. Este transmisor envía señales inalámbricas que ordenan al receptor encender o apagar el producto. Con un receptor apropiado, el interruptor se puede utilizar incluso para controlar atenuación de luces.

**PRODUCTOS COMPATIBLES:**

- Relevador de 3-Alambres
- Relevador de 5-Alambres
- Atenuador/Relevador enchufable
- Receptor de bajo voltaje de 4-Canales
- Control de habitación
- Termostato
- Más receptores disponibles

**EQUIPO NECESARIO PARA LA INSTALACION:**

- Destornillador ranurado
- Destornillador Phillips
- Cinta de montaje adhesiva de doble lado (para montaje adhesivo)
- Tarugos y/o tornillos de plástico (para montaje con tornillos)

**PROGRAMACION Y ACTIVACION:**

1. **No monte el interruptor hasta después que se haya programado** para comunicarse con todos los receptores apropiados. Pruebe el rango de interruptor de luz inalámbrico antes de montarlo.
2. **Asegure que el interruptor esté a 5 metros (16 pies) del receptor deseado cuando esté programando.** Los receptores reducen su rango durante la programación.
3. **Programación:** Para asociar un interruptor de luz inalámbrico con un receptor, simplemente presione el balancín del interruptor mientras el receptor está en el modo de programa deseado (vea instrucciones del receptor para información sobre cómo programar el receptor).
4. **Activación:** Una vez que el interruptor de luz inalámbrico se ha asociado con un receptor, simplemente presione el balancín del interruptor para controlar la carga.

**NOTA:** NO intente activar la carga mientras el receptor está en el modo de programación porque el interruptor se puede borrar o agregar a la memoria accidentalmente.

**INSTALACION**

Los interruptores de luz inalámbricos se pueden montar en una caja de interruptor estándar o superficialmente usando tornillos o adhesivos.

**MONTAJE SUPERFICIAL CON TORNILLOS:**

1. Si es necesario, perforo orificios en la pared.
2. Use los tornillos apropiados (no incluidos) para montar la placa posterior a la pared.
3. Una el interruptor a la parte posterior de la placa usando los tornillos 6 x 3/8" incluidos.
4. Monte la parte de arriba de la placa después que el interruptor ha sido unido a la pared (los tornillos para la parte superior de la placa están incluidos).

**MONTAJE SUPERFICIAL ADHESIVO:**

1. Una el interruptor a la parte posterior de la placa usando los tornillos 6 x 3/8" incluidos.
2. Monte la parte de arriba de la placa al interruptor y al ensamble de la parte posterior de la placa (los tornillos para la parte superior de la placa están incluidos).
3. Aplique cinta adhesiva a la parte posterior de la placa del interruptor.
4. Fije el interruptor a la pared.

**MONTAJE EN LA CAJA DEL INTERRUPTOR:**

1. Coloque a un lado la placa posterior. No se necesita para esta instalación.
2. Una el interruptor en los orificios de los tornillos en la caja del interruptor usando los tornillos 6-32 x 3/4" incluidos.
3. Monte la parte de arriba de la placa después que el interruptor se ha unido a la caja del interruptor (los tornillos para la parte superior de la placa están incluidos).

ESPECIFICACIONES	
	
	
	<p style="text-align: center;"><b>WSS0S-S9x</b>                      <b>WSS0S-D9x</b></p>
<b>Rango</b>	15.3 - 45.7. m. (50-150 pies)( Normal)
<b>Frecuencia</b>	902 MHz
<b>Fuente de alimentación</b>	Autogenerada cuando se presiona el interruptor
<b>Canales</b>	2 Botones (1 balancín)      4 Botones (2 balancines)
<b>Canales de salida</b>	Limitados sólo por el número de receptores en el rango
<b>Dimensiones</b>	7 (A) x 11.4 (AL) x 1.6 (P) cm. (2.75 (W) x 4.5 (H) x 0.62 (D) pulgadas)
<b>Certificación de radio</b>	FCC (EE.UU.): SZV-PTM210U IC (Canadá): 5713A-PTM210U
<b>Identificación</b>	Única identificación fijada de fábrica (1 de 4 billones)

**DECLARACION DE CONFORMIDAD CON FCC:**

Contiene FCC ID: SZV-PTM210U. Contiene IC: 5713A-PTM210U  
Este producto cumple con la parte 15 de las Reglas FCC.

La operación está sujeta a dos condiciones:

- (1) Este producto no debe causar interferencia dañina.
- (2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar una operación no deseada.

**GARANTIA LEVITON POR DOS AÑOS LIMITADA**

Leviton garantiza al consumidor original de sus productos y no para beneficio de nadie más que este producto en el momento de su venta por Leviton, está libre de defectos en materiales o fabricación por un período de dos años desde la fecha de la compra original. La única obligación de Leviton es corregir tales defectos ya sea con reparación o reemplazo, como opción. **Para detalles visite [www.leviton.com](http://www.leviton.com) o llame al 1-800-824-3005.** Esta garantía excluye y renuncia toda responsabilidad de mano de obra por remover o reinstalar este producto. Esta garantía es inválida si este producto es instalado inapropiadamente o en un ambiente inadecuado, sobrecargado, mal usado, abierto, abusado o alterado en cualquier manera o no es usado bajo condiciones de operación normal o no conforme con las etiquetas o instrucciones. **No hay otras garantías implicadas de cualquier otro tipo, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular** pero si alguna garantía implicada se requiere por la jurisdicción pertinente, la duración de cualquiera garantía implicada, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular, es limitada a dos años. **Leviton no es responsable por daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o retraso o falla para llevar a cabo la obligación de esta garantía.** Los remedios provistos aquí son remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.

Para Asistencia Técnica llame al: 1-800-824-3005 (Sólo en EE.UU.)  
[www.leviton.com](http://www.leviton.com)

**SOLO PARA MEXICO**

**POLIZA DE GARANTIA:** LEVITON S. de R.L. de C.V., LAGO TANA NO. 43 COL. HUICHAPAN, DEL. M. HIDALGO MÉXICO D. F., MÉXICO. CP 11290 Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**

- Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido en cualquiera de los centros de servicio que se indican a continuación.
- La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: LEVITON, S. de R.L. de C.V.
- El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: LEVITON, S. de R.L. de C.V.
- Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por LEVITON, S. de R.L. de C.V.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
- En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

<b>DATOS DEL USUARIO</b>	
NOMBRE: _____	DIRECCION: _____
COL: _____	C.P. _____
CIUDAD: _____	
ESTADO: _____	
TELEFONO: _____	
<b>DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR</b>	
RAZON SOCIAL: _____	PRODUCTO: _____
MARCA: _____	MODELO: _____
NO DE SERIE: _____	
NO DEL DISTRIBUIDOR: _____	
DIRECCION: _____	
COL: _____	C.P. _____
CIUDAD: _____	
ESTADO: _____	
TELEFONO: _____	
FECHA DE VENTA: _____	
FECHA DE ENTREGA O INSTALACION: _____	