Receptáculo Dúplex con Placa

Capacidad: 15A - 125V CA/AC ~ 60Hz
Cat. 5320

DI-000-05320-40D-W

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR


ADVERTENCIA: PARA INSTALARSE Y/O USARSE DE ACUERDO CON LOS CODIGOS ELECTRICOS Y NORMAS APROPIADAS.
ADVERTENCIA: SI USTED NO ESTA SEGURO ACERCA DE ALGUNA DE LAS PARTES DE ESTAS INSTRUCCIONES, CONSULTE A UN ELECTRICISTA.
ADVERTENCIA: USE ESTE PRODUCTO SOLO CON **CABLE DE COBRE O REVESTIDO DE COBRE**.
SOLO PARA ALIMENTACION SEPARADA: Este contacto tiene una aleta rompible ubicada entre las dos terminales de latón. Si quiere que el contacto de arriba y el contacto de abajo se controlen con 2 alambres fase diferentes (dos circuitos), rompa la aleta antes de la instalación. Con un alicate de punta, doble hacia atrás y adelante hasta que se rompa.
ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, ¡DESCONECTE LA ENERGÍA EN EL INTERRUPTOR PRINCIPAL DE CIRCUITO O FUSIBLE Y COMPRUEBE QUE LA ELECTRICIDAD ESTÉ DESCONECTADA ANTES DE CABLEAR!

1. Retire el aislamiento del cable de acuerdo con la guía de pelado ubicada en la parte posterior del producto [aprox. 1.9 cm (3/4 pulg.)].
2. Conecte los cables de acuerdo con el DIAGRAMA DE CABLEADO de la siguiente manera (apriete los tornillos terminales a un torque de 1.58-2.03 N·m [14-18 lbf-pulg.]):


   Para cableado lateral: Los tornillos terminales aceptan conductores de cobre #10, #12 y #14 AWG, o conductores revestidos de cobre #10 y #12 AWG. Forme un lazo de 3/4 de vuelta con los cables, en sentido horario, alrededor de los tornillos terminales. Conecte el cable NEGRO (Línea) al tornillo de LATÓN, el cable BLANCO (Neutro) al tornillo PLATEADO y el cable VERDE o DESNUDO (Tierra) al tornillo VERDE.

   Para el sistema Quickwire™: Inserte los conductores sólidos de cobre #14 AWG rectos en los orificios redondos Quickwire™. ¡Las terminales Quickwire™ admiten ÚNICAMENTE conductores sólidos de cobre #14 AWG! Para circuitos con conductores sólidos de cobre o revestidos de cobre #10 AWG o #12 AWG, utilice los tornillos terminales en su lugar. Para retirar el conductor después del cableado Quickwire™, presione suavemente la punta de un destornillador pequeño en la ranura de liberación y retire gradualmente el conductor. Las terminales Quickwire™ están diseñadas para un solo uso. Si vuelve a cablear este producto, utilice únicamente los tornillos de las terminales laterales.
3. Monte el producto con los tornillos largos provistos. Ponga la placa mural.
4. Restablezca la corriente con el fusible o interruptor de circuitos. **La instalación está completa.**


Alimentación Común (aletas intactas)



Alimentación Separada (Sólo quite la aleta FASE)



Medida de pelado



WEB VERSION

DECLARACIÓN DE PATENTE
Las patentes que cubren este producto, si las hay, pueden encontrarse en www.leviton.com/patents

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE MARCA
Usar marcas comerciales de terceros, marcas de servicio, nombres comerciales, marcas y/o nombres de productos son sólo para fines informativos, otras marcas son/pueden ser marcas comerciales de sus propietarios respectivos, tal uso no pretende dar a entender afiliación, patrocinio o respaldo. Quickwire es una marca registrada de Leviton Mfg. Co., Inc.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO
Para obtener la garantía limitada de 1 año de los productos Leviton, visite www.leviton.com. Para obtener una copia impresa de la garantía, llame al 1-800-824-3005.

SÓLO PARA MÉXICO

POLÍTICA DE GARANTÍA DE 1 AÑO: Leviton S de RL de CV, Lago Tana No. 43, Col. Huichapan, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11290 México. Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**

1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza sellada por el establecimiento que lo vendió o nota de compra o factura.

2. La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: Leviton S de RL de CV.

3. El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: Leviton S de RL de CV.

5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Leviton S de RL de CV.

6. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

7. En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO
NOMBRE: _____ DIRECCIÓN: _____
COL: _____ C.P. _____
CIUDAD: _____
ESTADO: _____
TELÉFONO: _____

DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR
RAZÓN SOCIAL: _____ PRODUCTO: _____
MARCA: _____ MODELO: _____
NO. DE SERIE: _____
NO. DEL DISTRIBUIDOR: _____
DIRECCIÓN: _____
COL: _____ C.P. _____
CIUDAD: _____
ESTADO: _____
TELÉFONO: _____
FECHA DE VENTA: _____
FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN: _____

WEB VERSION

Para Asistencia Técnica: 1-800-824-3005 www.leviton.com

© 2026 Leviton Mfg. Co., Inc.