

Boîtes et couvercles intempérisés

Les boîtes et couvercles intempérisés de Leviton viennent en versions pour un ou deux dispositifs et sont conformes à l'article 406.9 de l'édition de 2017 du National Electrical Code^{MD} en ce qui a trait aux boîtiers étanches dans des emplacements humides ou mouillés.



Couvercles de dispositifs intempérisés



Principales caractéristiques

- Conformité à l'article 406.9(A) de l'édition de 2017 du NEC^{MD} américain en ce qui a trait aux boîtiers étanches aux emplacements humides.
- Joint solide et étanche qui facilite l'installation et empêche la pénétration d'humidité.
- Certains couvercles comprennent trois plaques moulées faciles à installer pouvant s'adapter à des interrupteurs à levier, à des prises simples ou doubles, ainsi qu'à des prises à DDFT ou Decora^{MD}.
- Mécanisme de verrouillage de sécurité qui prévient les manipulations non autorisées sur certains modèles.

Renseignements pour la commande

Nombre de dispositifs possibles	Type de dispositif	Installation*	Couleur	Métallique	Plastique
Un dispositif	Interrupteur	Verticale ou horizontale	Gris	WM1S-GY	WP1S-GY
		Horizontale (surdimensionnée)	Gris	—	4986-GY
		Verticale ou horizontale	Gris	WM1D-SGY	WP1D-GY
	Prise double	Horizontale	Gris	—	4976-GY
		Horizontale	Blanc	—	4976-W
		Horizontale (boîte FS)	Gris	—	4976-FS
		Verticale	Gris	—	4978-GY
		Verticale	Blanc	—	4978-W
	Prise simple ou double, avec cadres pour prise à DDFT/Decora ^{MD}	Horizontale	Gris	WM1H-GY	—
		Verticale	Gris	WM1V-GY	—
	Prise à DDFT/Decora ^{MD}	Horizontale	Gris	—	4996-GY
		Horizontale	Blanc	—	4996-W
		Horizontale	Noir	—	4996-E
		Verticale	Gris	—	4998-GY
		Verticale	Blanc	—	4998-W
		Horizontale (boîte FS)	Gris	WM1HF-GY	—
		Verticale (boîte FS)	Gris	WM1VF-GY	—
Prise simple, trou de 1,406 po (3,571 cm)	Verticale	Gris	—	4979-GY	
Prise simple, trou de 1,6 po (4,064 cm)	Verticale	Gris	—	4980-GY	
Deux dispositifs	Interrupteur	Verticale ou horizontale	Gris	WM2S-GY	WP2S-GY
		Prise simple ou double, avec cadres pour prise à DDFT/Decora ^{MD}	Verticale ou horizontale	Gris	WM2V-GY
	Interrupteur et prise à DDFT	Verticale ou horizontale	Gris	WM2SG-GY	WP2SG-GY
	Interrupteur et prise double	Verticale ou horizontale	Gris	WM2SD-GY	WP2SD-GY

* Type d'installation du dispositif (à moins d'avis contraire)

Capots de boîte à prises intempérisés (couvercles étanches en cours d'utilisation)



Principales caractéristiques

- Conformité à l'article 406.9(B)(1) de l'édition de 2017 du NEC^{MD} américain.
- Mécanisme de verrouillage de sécurité qui prévient les manipulations non autorisées.
- Joint étanche installé en usine et cadres d'adaptation sur mesure qui facilitent l'installation.
- Modèles très robustes qui respectent ou dépassent les exigences les plus sévères en matière de résistance aux impacts (essais à la norme UL 514D), assurant ainsi une sécurité maximale dans les milieux rigoureux.

Renseignements pour la commande


Nombre de dispositifs possibles	Type de dispositif	Installation*	Couleur	Matériau	No de catalogue
Un dispositif	Très robuste, avec cadres pour prise simple, double, à DDFT ou Decora	Verticale	Gris	Métal	IUM1V-GY
		Horizontale	Gris	Métal	IUM1H-GY
		Verticale	Gris	Plastique	5980-UGY
			Translucide	Plastique	5980-UCL
		Horizontale	Gris	Plastique	5981-UGY
			Translucide	Plastique	5981-UCL
Deux dispositifs	Très robuste, avec cadres pour prise double, à DDFT ou Decora	Verticale	Gris	Métal	IUM2V-GY
		Verticale	Gris	Plastique	5982-UGY
			Translucide	Plastique	5982-UCL

* Type d'installation du dispositif (à moins d'avis contraire)

Plaques obturatrices intempérisées

Principales caractéristiques

- Joint étanche et très robuste qui empêche la pénétration d'humidité.



Renseignements pour la commande

Nombre de dispositifs possibles	Couleur	No de catalogue
Un dispositif	Gris	WM1B-GY
Deux dispositifs	Gris	WM2B-GY

Boîtes intempérisées

Principales caractéristiques

- Construction robuste en aluminium moulé.
- Vis de terre, ferrures de fixation et obturateurs d'ouverture inutilisée pour empêcher les insectes et les débris de pénétrer dans la boîte.




Renseignements pour la commande

Nombre de dispositifs possibles	Description	Couleur	No de catalogue
Un dispositif	Trois sorties d'un diamètre de 1/2 po (1,3 cm)	Gris	1GM53-GY
	Trois sorties d'un diamètre de 3/4 po (1,9 cm)	Gris	1GM73-GY
Deux dispositifs	Trois sorties d'un diamètre de 1/2 po (1,3 cm)	Gris	2GM53-GY
	Cinq sorties d'un diamètre de 1/2 po (1,3 cm)	Gris	2GM55-GY
	Trois sorties d'un diamètre de 3/4 po (1,9 cm)	Gris	2GM73-GY
	Cinq sorties d'un diamètre de 3/4 po (1,9 cm)	Gris	2GM75-GY

Couvercles et accessoires intempérisés

Principales caractéristiques

- Des ensembles faciles à installer comprenant certains de nos couvercles, capots et boîtes les plus populaires.
- Conformité à l'article 406.9 de l'édition de 2017 du NEC^{MD} américain en ce qui a trait aux boîtiers étanches aux emplacements humides ou mouillés



4996-KIT



WM1SC-2GY



IUM1H-KRG

Renseignements pour la commande

Nombre de dispositifs possibles	Description	No de catalogue
Un dispositif	Un couvercle d'interrupteur intempérisé, gris (WM1S-GY); joint étanche; vis de fixation; un interrupteur de 20 A, 120/277 V c.a., gris (CS120-2GY)	WM1SC-2GY
	Une prise à DDFT intempérisée et inviolable de 15 A, 125 V, gris (GFWT1-GY); un couvercle intempérisé pour prise à DDFT ou Decora à fermeture automatique, gris (4996-GY); une boîte moulée intempérisée (1GM53-GY)	4996-KIT
	Un capot de boîte à prises verticale très robuste (IUM1V-GY) avec joint étanche installé en usine; une prise à DDFT intempérisée et inviolable de 15 A, 125 V, gris (GFWT1-GY)	IUM1V-KRG
	Articles inclus dans l'ensemble IUM1V-KRG (énumérés ci-dessus), en plus d'une boîte moulée intempérisée (1GM53-GY) avec ferrures de fixation	IUM1V-KBG
	Un capot de boîte à prises horizontale très robuste (IUM1H-GY) avec joint étanche installé en usine; une prise à DDFT intempérisée et inviolable de 15 A, 125 V (GFWT1-GY)	IUM1H-KRG
	Articles inclus dans l'ensemble IUM1H-KRG (énumérés ci-dessus), en plus d'une boîte moulée intempérisée (1GM53-GY) avec ferrures de fixation	IUM1H-KBG

Visitez notre site Web :

www.leviton.com/weatherproofcovers

Courriel : commercial@leviton.com

Q-1015H

083123

Leviton Canada

165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec) Canada H9R 1E9

Téléphone : 1 800-469-7890

Soutien technique : 1 800-405-5320

© Leviton Manufacturing Co., Inc., 2020. Tous droits réservés.