



Solutions de recharge pour toute la maison







Un chargeur pour tous les espaces

Offrant la qualité à laquelle on peut s'attendre d'une marque de confiance, les chargeurs USB muraux de Leviton ont été conçus et testés pour en assurer la compatibilité avec les plus récents appareils sur le marché; ils réapprovisionnent rapidement et efficacement les téléphones, les tablettes, les portables et plus encore.

Que ce soit dans les cuisines, les chambres à coucher ou les bureaux à domicile, nos chargeurs sont utiles dans toutes les pièces de la maison.

Il en existe même des versions intempérisées dont on peut se servir à l'extérieur, sur la terrasse ou le patio.






Recharge rapide


PLUS DE PUISSANCE

Des heures de plaisir pour à peine quelques minutes de recharge! Les chargeurs muraux de Leviton à la norme USB PD (Power Delivery) peuvent prendre en charge les téléphones, les tablettes et les portables les plus exigeants sur le marché. Cette technologie de pointe qui permet de réapprovisionner ces appareils plus rapidement est employée par une variété de dispositifs de Leviton, y compris le chargeur mural le plus puissant qu'on puisse trouver : le modèle T5636, qui peut fournir jusqu'à 60 W depuis un seul port. Dotés d'un mécanisme de limitation des surintensités et d'un thermorégulateur qui aide à protéger les circuits électroniques, les chargeurs USB de Leviton affichent la qualité à laquelle on est en droit de s'attendre d'un chef de file en matière de sécurité électrique.




Recharge possible de
60W

T5636
Prise à 2 ports USB PD de Type-C



Recharge possible de
30W

T5635
Prise à 2 ports USB PD de Type-C



Recharge possible de
50W

T5634
Prise à 2 ports USB PD de Type A/Type-C

* Modèles T5634, T5834, T5635, T5835, T5636 and T5836 seulement.





Évolutivité


PLUS D'AVENIR

La technologie évoluant chaque jour, il importe de choisir un chargeur qui peut garder le rythme.

- Ports USB de Type-C – Ports qui acceptent les connecteurs réversibles employés par les plus récents modèles de téléphones, de tablettes, de portables et d'écrans.
- Ports USB de Type A – Ports qui acceptent les connecteurs rectangulaires standards couramment trouvés sur le marché actuel.



USB DE TYPE A



USB DE TYPE-C^{MC}

T5833

Prise murale à deux sorties et à ports de recharge USB de Type A et Type-C

*Disponible avec technologie Power Delivery T5834





PLUS DE SÉCURITÉ

Leviton est à l'avant-garde dans le domaine des dispositifs électriques sécuritaires depuis plus de 110 ans, et ses chargeurs USB muraux ne dérogent pas à la règle!

- Prises à sorties DDFT SmartlockPro^{MD} et ports de recharge USB qui offrent la tranquillité d'esprit associée à une protection contre les fuites à la terre, de même que la commodité de puissants ports de recharge.
- Ports USB qui protègent les appareils électroniques contre les dangereuses surcharges de courant.
- Régulateurs internes qui empêchent la surchauffe des circuits électroniques des ports.
- Sorties inviolables qui assurent la sécurité des enfants.



GUSB1
Prise à sorties DDFT SmartlockPro^{MD} avec mécanisme d'autovérification et ports de recharge USB de type A



GUAC1
Prise à sorties DDFT SmartlockPro^{MD} avec mécanisme d'autovérification et ports de recharge USB de type A/C



Recharge rapide

Comment choisir le bon chargeur?

Les plus récents modèles de téléphones, de tablettes et de portables sont déjà conformes à la norme USB PD permettant de les réapprovisionner plus rapidement, mais il faut avoir un chargeur compatible pour en profiter. Sûrs et puissants, les modèles USB PD de Leviton prennent en charge un plus grand nombre de ces appareils de dernière génération.

Applications

Prise à deux ports de recharge de type C à la norme USB PD (Power Delivery) de 60 W	Prise à deux ports de recharge de type C à la norme USB PD (Power Delivery) de 30 W	Prise à deux ports de recharge : 50 W du port de type C et 10 W du port de type A à la norme USB PD (Power Delivery)
Cat. Nos. T5636/T5836	Cat. Nos. T5635/T5835	Cat. Nos. T5634/T5834
Puissance plus élevée qui assure un réapprovisionnement rapide de plus gros appareils USB PD, comme des tablettes, des portables et plus encore. Modèle idéal pour les bureaux à domicile.	Chargeur puissant idéal pour les téléphones USB-PD. Modèle idéal pour les recharges quotidiennes.	Assure un réapprovisionnement rapide des téléphones, des tablettes, des portables et plus encore. Idéal pour les utilisateurs qui ont besoin à la fois d'une charge rapide pour les appareils de type C et d'une charge standard pour les appareils compatibles avec le type A.

Prise murale à deux sorties et deux ports de recharge de Type-C à la norme USB PD (60 W)



Prise murale à deux sorties et deux ports de recharge de Type-C à la norme USB PD (30 W)



www.leviton.com/fastcharge

Choix de produits



	T5636/T5836 Ports USB PD de type C (60 W)	T5635/T5835 Ports USB PD de type C (30 W)	T5634/T5834 Ports USB PD de Type A et Type-C (60 W)
Intensité des ports USB	6 A	6 A	4,5 A+
Puissance de recharge totale	60 W	30 W	60 W
Puissance de recharge d'un seul port	60 W	30 W	50W port de Type-C 10W port de Type A
Intensité des sorties	15 A, 20 A	15 A, 20 A	15 A, 20 A
Câbles USB acceptés	3.1, 3.0, 2.0, 1.1	3.1, 3.0, 2.0, 1.1	3.1, 3.0, 2.0, 1.1
	Fils de sortie	Bornes arrière et latérales	Fils de sortie



	T5637/T5837 Ports USB de Type-C	T5633/T5833 Ports USB de type A/C	T5632/T5832 Ports USB de type A	GUAC1/GUAC2 Sorties DDFT SmartlockPro ^{MD} à fonctions d'autovérification et ports USB de type A/C	GUSB1/GUSB2 Sorties DDFT SmartlockPro ^{MD} à fonctions d'autovérification et ports USB de type A	W5633/W5833 Prise intempérisée Type A et Type-C
Intensité des ports USB	6 A	5,1 A	3,6 A	4,8 A	4,8 A	5.1 A
Puissance de recharge totale	30 W	25+ W	18 W	24 W	24 W	25+ W
Puissance de recharge d'un seul port	15 W	15 W	12 W	12 W	12 W	15+ W
Intensité des sorties	15 A, 20 A	15A, 20A	15 A, 20 A	15A, 20A	15A, 20A	15 A, 20 A
Câbles USB acceptés	3.1, 3.0, 2.0, 1.1	3.1, 3.0, 2.0, 1.1	3.1, 3.0, 2.0, 1.1	3.1, 3.0, 2.0, 1.1	3.1, 3.0, 2.0, 1.1	3.1, 3.0, 2.0, 1.1
	Bornes arrière et latérales	Bornes arrière et latérales	Bornes arrière et latérales	Fils de sortie	Fils de sortie	Fils de sortie



Sorties inviolables

Toutes les sorties des prises murales à ports de recharge USB de Leviton sont inviolables. Cela veut dire qu'elles sont dotées de volets internes qui préviennent l'insertion de la plupart des objets autres que des fiches de contact à deux ou trois broches. Celles de Leviton sont aussi conformes aux plus récentes exigences de nombreux codes, dont le NEC^{MD} américain, en matière d'invocabilité en milieu résidentiel ou de garde d'enfants.

Couleurs offertes :





Visitez notre site Web à l'adresse : www.leviton.com/usb

© 2022 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés.

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.