

BOÎTES DE PLANCHER

POUR LES SOLS EN BÉTON
OU À OSSATURE EN BOIS

GUIDE DE COMMANDE

UNE SOLUTION COMPLÈTE
TANT POUR L'ALIMENTATION
QUE POUR LA TRANSMISSION
DE DONNÉES ET DE SIGNAUX
AUDIOVISUELS



Boîtes pour plancher de béton

Pour le rez-de-chaussée
ou plus haut.



Boîtes de plancher traversantes

Pour les étages au-dessus
du rez-de-chaussée.



Boîtes de plancher à ossature en bois

Idéales pour les résidences,
les salles de conférence,
les auditoriums, les scènes,
les hôtels et plus encore.



Boîtes de plancher escamotables

Idéales pour les
immeubles
professionnels,
les bureaux à domicile,
les salles de conférence
et plus encore.

**COMPATIBILITÉ AVEC TOUS LES MATÉRIAUX DE PLANCHERS, Y COMPRIS
LE BOIS, LA TUILE, LE VINYLE, LE TERRAZZO, LA MOQUETTE ET LE BÉTON.**



Conformité

aux normes américaines relativement à l'accès
par les personnes handicapées

LEVITON®

Boîtes en PVC pour plancher de béton

- Vis de mise à niveau qui permettent un ajustement de 3 po (7,62 cm).
- Couvercle à niveau central qui assure une bonne installation tout en protégeant la boîte lors du coulage du béton.
- Anneau de mise à niveau qui permet un ajustement de près de 3/4 po (1,91 cm) après l'installation.
- Diviseur de composants à basse tension doté de mesures préalablement entaillées.
- Volets en laiton massif à deux charnières qui peuvent s'ouvrir sur 180°.



PLAQUES DE RECOUVREMENT : À REBORD



SYSTÈME	
Description	N° de cat.
Boîte pour plancher de béton, gris (comprend des bagues de réduction, des séparateurs et un couvercle à niveau jaune)	FBBOX-GY
Anneau de mise à niveau de boîte pour plancher de béton (requis)	FBLEV-GY

COUVERCLES ET PLAQUES			
Description	N° de cat. (nickel)	N° de cat. (noir)	N° de cat. (laiton)
Plaque à 1 ouverture Decora à volet rabattable et 1 ouverture pour prise de données	FBC1F-N	FBC1F-E	FBC1F-B
Plaque à 2 ouvertures Decora à volets rabattables	FBC2F-N	FBC2F-E	FBC2F-B
Plaque à 1 ouverture pour prise simple ou prise d'ameublement et 2 ouvertures pour prise de données. Diamètres des ouvertures : Vissables, Ø 0,5 po, Ø 1,25 po et Ø 1,5 po (NPS)	FBC1S-N	FBC1S-E	FBC1S-B
Plaque à 2 ouvertures pour prise double et 1 ouverture pour prise de données Diamètres des ouvertures : Vissables, Ø 0,5 po et (2) Ø 1,25 po (NPS)	FBC1X-N	FBC1X-E	FBC1X-B

ACCESSOIRES	
Description	N° de cat.
Séparateur de fils à basse tension, gris	FBDIV-GY
Bagues de réduction pour conduits d'alimentation, gris	FBRPW-GY
Bagues de réduction pour conduits de données, gris	FBRDT-GY
Adaptateur en Y pour conduits, gris	FBYAD-GY
Bride d'encastrement pour dispositif Decora à 2 ports de données, ivoire	FB2DE-I
Bride d'encastrement pour prise double à 2 ports de données, ivoire	FB2DU-I



FBC1S-N

Boîtes métalliques encastrées pour plancher de béton

- Boîte de plancher dissimulant les câbles d'alimentation et de transmission sous le plancher et permettant un branchement encastré.
- Plaques de recouvrement en acier inoxydable affleurantes; volets dissimulés en cours d'utilisation.
- Rebord rotatif s'ajustant à la hauteur du plancher fini.
- Manchon en plastique noir recouvrant la colonne en acier estampé de 6 po (15,24 cm) de la boîte de plancher.



PLAQUES DE RECOUVREMENT : AFFLEURANTES



OUVERTURE ENCASTRÉE RONDE DE 4 po (10,16 CM), HAUTEUR DE 6 po (15,24 CM)	
Description	N° de cat.
Comprend une prise Decora Plus de 20 A de qualité industrielle avec MALT autonome de Leviton (16342-GY)	FBID1
Comprend 2 prises NEMA 5-20R et 4 ports de données	FBI24
Comprend 4 prises NEMA 5-20R et 4 ports de données	FBI44



RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE SUR LE POUCE!
Lisez les codes QR pour obtenir des renseignements sur les produits où que vous soyez.



VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS?

Rendez-vous sur leviton.com/floorboxes pour consulter des vidéos, des caractéristiques, des avantages et des renseignements pour la commande.

Boîtes en acier estampé pour plancher de béton

- Après le coulage et le durcissement du béton, l'anneau et les plaques affleurants peuvent être installés sur le plancher fini.
- Chaque boîte de plancher en acier estampé comprend des vis pour ajuster la hauteur en cas d'installation dans un plancher en béton plus épais.
- Comprend un couvercle protecteur, des vis de mise à niveau/d'ajustement de la hauteur et des ouvertures pour conduits de différentes tailles.



FBDR3 avec FBMR3-B et trois FBHR3-FLB (prises non incluses)

PLAQUES DE RECOUVREMENT : AFFLEURANTES



BOÎTE DE PLANCHER				
Description	Style	N° de cat. (1 dispositif)	N° de cat. (2 dispositifs)	N° de cat. (3 dispositifs)
Boîte de plancher profonde	Rectangulaire	FBDR1	FBDR2	FBDR3
Boîte de plancher peu profonde	Rectangulaire	FBHR1	FBHR2-2	FBHR3
Boîte de plancher profonde	Rond	FBDC1	—	—
CARRELAGE				
Description	Style	N° de cat. (1 dispositif)	N° de cat. (2 dispositifs)	N° de cat. (3 dispositifs)
Fûts de carrelage en laiton	Rectangulaire	FBRM1-B	FBRM2-B	FBRM3-B
PLAQUES DE RECOUVREMENT				
Description	Style	N° de cat. (laiton)	N° de cat. (aluminium)	N° de cat. (bronze foncé)
Plaque de recouvrement à 1 volet rabattable pour prise double, pour sols affleurants/carrelés	Rectangulaire	FBCR1-FLB	—	—
Plaque de recouvrement à 1 volet rabattable pour prise Decora, pour sols affleurants/carrelés	Rectangulaire	FBCR3-FLB	—	—
Plaque de recouvrement à 1 volet rabattable pour prise double, pour sols affleurants/carrelés	Rond	FBCR2-FLB	—	—
Plaque de recouvrement à 1 volet rabattable pour prise Decora, pour sols affleurants/carrelés	Rond	FBCR4-FDB	—	—
Plaque de recouvrement à 2 volets rabattables pour prise double, pour tapis	Rond	FBCCF-B	FBCCF-A	FBCCF-DB

Boîtes de plancher traversantes

- Mise à niveau exclusive : construction en deux pièces permettant un réglage de jusqu'à 4°.
- Attaches d'ancrage réglables exclusives qui facilitent le retrait pour les inspections, les ajustements et les réparations.
- Isolant et pare-feu intumescents qui procurent une cote d'inflammabilité de deux heures ou plus.
- Joints et fil de terre préalablement installés pour accélérer l'installation.
- Conception ouvrante unique en son genre qui cache les volets et présente une apparence soignée même en cours d'utilisation.



PLAQUES DE RECOUVREMENT : À REBORD



PT544-GY



SYSTÈME				
Description	N° de cat.			
Boîte de plancher traversante de 5 po (12,70 cm)	PT500			
COUVERCLES ET PLAQUES				
Description	N° de cat. (gris)	N° de cat. (nickel)	N° de cat. (noir)	N° de cat. (laiton)
Plaque de recouvrement ouvrante précâblée	PT544-2GY	PT544-2N	PT544-2E	PT544-2B
Plaque de recouvrement ouvrante Decora, 2 dispositifs	PT526-GY	PT526-N	PT526-E	PT526-B
Plaque de recouvrement Decora à volets rabattables, 2 dispositifs	PTC2F-GY	PTC2F-N	PTC2F-E	PTC2F-B
Plaque de recouvrement à volets rabattables, 2 prises doubles	PTC2X-GY	PTC2X-N	PTC2X-E	PTC2X-B
Plaque de recouvrement pour prise d'ameublement – Diamètres des ouvertures : Ø 0,75 po et Ø 1,5 po (NPS)	PT5FF-GY	PT5FF-N	PT5FF-E	PT5FF-B
Plaque d'abandon	PT5AB-GY	PT5AB-N	PT5AB-E	PT5AB-B
ACCESSOIRES				
Description	N° de cat.			
Bride d'encastrement pour dispositif Decora à 2 ports de données, ivoire	FB2DE-I			
Bride d'encastrement pour prise double à 2 ports de données, ivoire	FB2DU-I			

Boîtes de plancher à ossature en bois

- Joints d'étanchéité sur tous les modèles et rondelles en caoutchouc sur les versions rectangulaires qui, ensemble, empêchent la pénétration d'humidité et de particules aéroportées.
- Ces boîtes respectent ou dépassent les exigences UL 514A, y compris au chapitre du nettoyage à l'eau; elles sont aussi conformes à l'article 4.3.8 de l'Americans with Disabilities Act portant sur la facilité d'accès.
- Les dispositifs dotés de sorties inviolables sont également conformes aux exigences de l'article 406.12 de l'édition de 2020 du National Electrical Code^{MD} américain.



25251-TFN



35249-TFB

PLAQUES DE RECOUVREMENT :
À REBORD



BOÎTES DE PLANCHER RECTANGULAIRES (PRISE INCLUSE)

Description	Inviolable	Type de plaque	Couleur	N° de cat. (1 dispositif, 15 A)	N° de cat. (1 dispositif, 20 A)	N° de cat. (2 dispositifs, 15 A)	N° de cat. (2 dispositifs, 20 A)
Boîte de plancher avec prise simple	Oui	Rectangulaire	Laiton	5249-TFN	5349-TFB	—	—
Boîte de plancher avec prise double	Oui	Rectangulaire	Nickel	25249-TFN	25349-TFN	35249-TFN	35349-TFN
Boîte de plancher avec prise double	Oui	Rectangulaire	Laiton	25249-TFB	25349-TFB	35249-TFB	35349-TFB
Boîte de plancher avec prise double (comprend 1 port QuickPort)	Oui	Rectangulaire	Nickel	—	—	35249-TLN	35349-TLN
Boîte de plancher avec prise double (comprend 1 port QuickPort)	Oui	Rectangulaire	Laiton	—	—	35249-TLB	35349-TLB
Boîte de plancher avec prise double	Non	Rectangulaire	Nickel	25249-SBA	—	—	—
Boîte de plancher avec prise double	Non	Rectangulaire	Laiton	25249-FBA	25349-FBA	—	—

BOÎTES DE PLANCHER RONDES (PRISE INCLUSE)

Boîte de plancher avec prise double	Oui	Rond	Nickel	25251-TFN	—	—	—
Boîte de plancher avec prise double	Oui	Rond	Laiton	25251-TFB	—	—	—
Boîte de plancher avec prise Decora	Oui	Rond	Nickel	25251-TDN	—	—	—
Boîte de plancher avec prise Decora	Oui	Rond	Laiton	25251-TDB	—	—	—

BOÎTES DE PLANCHER RONDES VIDES (PRISE NON INCLUSE)

Description	Type de plaque	Couleur	N° de cat.
Boîte de plancher vide	Rond	Nickel	25251-DN
Boîte de plancher vide	Rond	Laiton	25251-DB

PIÈCES DE RECHANGE POUR BOÎTES DE PLANCHER À OSSATURE EN BOIS

Description	N° de cat.
Obturbateur et joint d'étanchéité de rechange pour prise simple (pour les modèles 5249-TFN et 5349-TFB)	5249-CAP
Obturbateur et joint d'étanchéité de rechange pour prise double (pour les modèles 25249-FBA, 25249-TFB, 25349-FBA, 25349-TFB, 35249-TFB, 35349-TFB, 35249-TLB et 35349-TLB)	25249-CAP

Prises de plancher escamotables

- Bornier préalablement câblé qui facilite l'accès aux fils et leur raccordement.
- Élégant couvercle métallique qui s'encastre dans le plancher et dépasse du sol d'à peine 1/4 po (6,35 mm) quand il est fermé.



PLAQUES DE RECOUVREMENT :
À REBORD



PLAQUES DE RECOUVREMENT

Description	N° de cat. (nickel brossé)	N° de cat. (bronze)	N° de cat. (noir)	N° de cat. (laiton)
Prise de plancher escamotable à chargeurs USB et sorties inviolables de 15 A	PFUS1-BN	PFUS1-BZ	PFUS1-MB	PFUS1-BR
Prise de plancher escamotable à chargeurs USB et sorties inviolables de 20 A	PFUS2-BN	PFUS2-BZ	PFUS2-MB	PFUS2-BR
Prise de plancher escamotable à sorties DDFT inviolables de 15 A et fonctions d'autovérification	PFGF1-BN	PFGF1-BZ	PFGF1-MB	PFGF1-BR
Prise de plancher escamotable à sorties DDFT inviolables de 20 A et fonctions d'autovérification	PFGF2-BN	PFGF2-BZ	PFGF2-MB	PFGF2-BR
Prise de plancher escamotable à sorties inviolables de 15 A	PFTR1-BN	PFTR1-BZ	PFTR1-MB	PFTR1-BR
Prise de plancher escamotable à sorties inviolables de 20 A	PFTR2-BN	PFTR2-BZ	PFTR2-MB	PFTR2-BR
Prise de plancher escamotable à 3 ports QuickPort	PFQP3-BN	PFQP3-BZ	PFQP3-MB	PFQP3-BR

Visitez notre site Web :

leviton.com/floorboxes
courriel : commercial@leviton.com

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 N Service Rd, Melville, NY 11747

Téléphone : 1 800 323-8920 • télécopieur : 1 800 832-9538

soutien technique : 1 800 824-3005 (L-V de 8 h à 22 h; S de 9 h à 19 h; D de 9 h à 17 h)

© Leviton Manufacturing Co., Inc., 2026. Tous droits réservés.