

# BOÎTES DE PLANCHER

POUR LES SOLS EN BÉTON  
OU À OSSATURE EN BOIS

GUIDE DE  
COMMANDE

UNE SOLUTION COMPLÈTE TANT  
POUR L'ALIMENTATION QUE POUR  
LA TRANSMISSION DE DONNÉES  
ET DE SIGNAUX AUDIOVISUELS



## Boîtes pour plancher de béton

Pour le rez-de-chaussée  
ou plus haut.



## Boîtes de plancher traversantes

Pour les étages au-dessus  
du rez-de-chaussée.



## Boîtes de plancher à ossature en bois

Idéales pour les  
résidences, les salles  
de conférence, les  
auditoriums, les scènes,  
les hôtels et plus encore.



## Boîtes de plancher escamotables

Idéales pour les  
immeubles professionnels,  
les bureaux à domicile, les  
salles de conférence et  
plus encore.

**COMPATIBILITÉ AVEC TOUS LES MATÉRIEAUX DE PLANCHERS, Y COMPRIS  
LE BOIS, LA TUILE, LE VINYLE, LE TERRAZZO, LA MOQUETTE ET LE BÉTON.**



**ADA**

Conformité aux normes américaines relativement  
à l'accès par les personnes handicapées

**LEVITON**®

## Boîtes en PVC pour plancher de béton

- Vis de mise à niveau qui permettent un ajustement de 3 po (7,62 cm).
- Couvercle à niveau central qui assure une bonne installation tout en protégeant la boîte lors du coulage du béton.
- Anneau de mise à niveau qui permet un ajustement de près de 3/4 po (1,91 cm) après l'installation.
- Diviseur de composants à basse tension doté de mesures préalablement entaillées.
- Volets en laiton massif à deux charnières qui peuvent s'ouvrir sur 180°



### SYSTÈMES

Description	N° de cat.
Boîte pour plancher de béton, gris (comprend des bagues de réduction, des séparateurs et un couvercle à niveau jaune)	FBC2F-B
Anneau de mise à niveau de boîte pour plancher de béton	FBLEV-GY

### COUVERCLES ET PLAQUES

Description	N° de cat. (nickel)	N° de cat. (noir)	N° de cat. (laiton)
Plaque à 1 ouverture Decora à volet rabattable et 1 ouverture pour prise de données	FBC1F-N	FBC1F-E	FBC1F-B
Plaque à 2 ouvertures Decora à volets rabattables	FBC2F-N	FBC2F-E	FBC2F-B
Plaque à 1 ouverture pour prise simple et 2 ouvertures pour prise de données Diamètres des ouvertures : vissables, Ø 0,5 po, Ø 1,25 po et Ø 1,5 po (NPS)	FBC1S-N	FBC1S-E	FBC1S-B
Plaque à 2 ouvertures pour prise double et 1 ouverture pour prise de données Diamètres des ouvertures : Vissables, Ø 0,5 po et (2) Ø 1,25 po (NPS)	FBC1X-N	FBC1X-E	FBC1X-B

### ACCESSOIRES

Description	N° de cat.
Séparateur de fils à basse tension, gris	FBDIV-GY
Bagues de réduction pour conduits d'alimentation, gris	FBRPW-GY
Bagues de réduction pour conduits de données, gris	FBRDT-GY
Adaptateur en Y pour conduits, gris	FBYAD-GY
Bride d'encastrement pour dispositif Decora à 2 ports de données, ivoire	FB2DE-I
Bride d'encastrement pour prise double à 2 ports de données, ivoire	FB2DU-I



## Boîtes métalliques encastrées pour plancher de béton

- Boîte de plancher dissimulant les câbles d'alimentation et de transmission sous le plancher et permettant un branchement encastré.
- Plaques de recouvrement en acier inoxydable affleurantes; volets dissimulés en cours d'utilisation.
- Rebord rotatif s'ajustant à la hauteur du plancher fini.
- Manchon en plastique noir recouvrant la colonne en acier estampé de 6 po (15,24 cm) de la boîte de plancher.



### OUVERTURE ENCASTRÉE RONDE DE 4 PO (10,16 CM), HAUTEUR DE 6 PO (15,24 CM)

Description	N° de cat.
Comprend une prise Decora Plus de 20 A de qualité industrielle avec MALT autonome de Leviton (16342-GY)	FBID1
Comprend 2 prises NEMA 5-20R et 4 ports de données	FBI24
Comprend 4 prises NEMA 5-20R et 4 ports de données	FBI44



### RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE SUR LE POUCE!

Lisez les codes QR pour obtenir des renseignements sur les produits où que vous soyez.



### VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS?

Rendez-vous sur [leviton.com/floorboxes](http://leviton.com/floorboxes) pour consulter des vidéos, des caractéristiques, des avantages et des renseignements pour la commande.

# Boîtes en acier estampé pour plancher de béton

- Après le coulage et le durcissement du béton, l'anneau et les plaques affleurantes peuvent être installés sur le plancher fini.
- Chaque boîte de plancher en acier estampé comprend des vis pour ajuster la hauteur en cas d'installation dans un plancher en béton plus épais.
- Comprend un couvercle protecteur, des vis de mise à niveau/d'ajustement de la hauteur et des ouvertures pour conduits de différentes tailles.



AFFLEURANTE



## SYSTÈMES

Description	N° de cat. (1 dispositif)	N° de cat. (2 dispositifs)	N° de cat. (3 dispositifs)
Boîte de plancher rectangulaire profonde	FBDR1	FBDR2	FBDR3
Boîte de plancher ronde profonde	FBDC1	—	—
Boîte de plancher rectangulaire peu profonde	FBHR1	FBHR2	FBHR3

## CADRE

Description	N° de cat. (1 dispositif)	N° de cat. (2 dispositifs)	N° de cat. (3 dispositifs)
Cadre en laiton (pour les boîtes de plancher rectangulaires uniquement)	FBRM1	FBRM2	FBRM3

## PLAQUES DE RECOUVREMENT

Description	N° de cat.
Plaque de recouvrement rectangulaire à 1 volet rabattable pour prise double	FBCR1
Plaque de recouvrement ronde à 1 volet rabattable pour prise double	FBCR2
Plaque de recouvrement rectangulaire à 1 volet rabattable pour dispositif Decora	FBCR3
Plaque de recouvrement ronde à 1 volet rabattable pour dispositif Decora	FBCR4

# Boîtes de plancher traversantes

- Mise à niveau exclusive : construction en deux pièces permettant un réglage de jusqu'à 4°.
- Attaches d'ancrage réglables exclusives qui facilitent le retrait pour les inspections, les ajustements et les réparations.
- Isolant et pare-feu intumescent qui procurent une cote d'inflammabilité de deux heures ou plus.
- Joints et fil de terre préalablement installés pour accélérer l'installation.
- Conception ouvrante unique en son genre qui cache les volets et présente une apparence soignée même en cours d'utilisation.



CONFORMITÉ AUX NORMES AMÉRICAINES RELATIVEMENT À L'ACCÈS PAR LES PERSONNES HANDICAPÉES



## SYSTÈMES

Description	N° de cat.
Boîte de plancher traversante de 5 po (12,70 cm)	PT500

## COUVERCLES ET PLAQUES

Description	N° de cat. (gris)	N° de cat. (nickel)	N° de cat. (noir)	N° de cat. (laiton)
Plaque de recouvrement ouvrante précâblée	PT544-2GY	PT544-2N	PT544-2E	PT544-2B
Plaque de recouvrement ouvrante Decora, 2 dispositifs	PT526-GY	PT526-N	PT526-E	PT526-B
Plaque de recouvrement Decora à volets rabattables, 2 dispositifs	PTC2F-GY	PTC2F-N	PTC2F-E	PTC2F-B
Plaque de recouvrement à volets rabattables, 2 prises doubles	PTC2X-GY	PTC2X-N	PTC2X-E	PTC2X-B
Plaque de recouvrement pour prise d'ameublement – Diamètres des ouvertures : Ø 0,75 po et Ø 1,5 po (NPS)	PT5FF-GY	PT5FF-N	PT5FF-E	PT5FF-B
Plaque d'abandon	PT5AB-GY	PT5AB-N	PT5AB-E	PT5AB-B

## ACCESSOIRES

Description	N° de cat.
Bride d'encastrement pour dispositif Decora à 2 ports de données, ivoire	FB2DE-I
Bride d'encastrement pour prise double à 2 ports de données, ivoire	FB2DU-I

## Boîtes de plancher à ossature en bois

- Joints d'étanchéité sur tous les modèles et rondelles en caoutchouc sur les versions rectangulaires qui, ensemble, empêchent la pénétration d'humidité et de particules aéroportées.
- Ces boîtes respectent ou dépassent les exigences UL 514A, y compris au chapitre du nettoyage à l'eau; elles sont aussi conformes à l'article 4.3.8 de l'Americans with Disabilities Act portant sur la facilité d'accès.
- Les dispositifs dotés de sorties inviolables sont également conformes aux exigences de l'article 406.12 de l'édition de 2020 du National Electrical Code<sup>MD</sup> américain.



25251-TFN



35249-TFB

CONFORMITÉ AUX NORMES AMÉRICAINES RELATIVEMENT À L'ACCÈS PAR LES PERSONNES HANDICAPÉES



### BOÎTES DE PLANCHER RECTANGULAIRES (PRISE INCLUSE)

Description	Inviolable	Type de plaque	Couleur	N° de cat. (1 dispositif, 15 A)	N° de cat. (1 dispositif, 20 A)	N° de cat. (2 dispositifs, 15 A)	N° de cat. (2 dispositifs, 20 A)
Boîte de plancher avec prise simple	Oui	Rectangulaire	Laiton	5249-TFB	5349-TFB	—	—
Boîte de plancher avec prise double	Oui	Rectangulaire	Nickel	25249-TFN	25349-TFN	35249-TFN	35349-TFN
Boîte de plancher avec prise double	Oui	Rectangulaire	Laiton	25249-TFB	25349-TFB	35249-TFB	35349-TFB
Boîte de plancher avec prise double (comprend 1 port QuickPort)	Oui	Rectangulaire	Nickel	—	—	35249-TLN	35349-TLN
Boîte de plancher avec prise double (comprend 1 port QuickPort)	Oui	Rectangulaire	Laiton	—	—	35249-TLB	35349-TLB
Boîte de plancher avec prise double	Non	Rectangulaire	Nickel	25249-SBA	—	—	—
Boîte de plancher avec prise double	Non	Rectangulaire	Laiton	25249-FBA	25349-FBA	—	—

### BOÎTES DE PLANCHER RONDES (PRISE INCLUSE)

Boîte de plancher avec prise double	Oui	Rond	Nickel	25251-TFN	—	—	—
Boîte de plancher avec prise double	Oui	Rond	Laiton	25251-TFB	—	—	—
Boîte de plancher avec prise Decora	Oui	Rond	Nickel	25251-TDN	—	—	—
Boîte de plancher avec prise Decora	Oui	Rond	Laiton	25251-TDB	—	—	—

### BOÎTES DE PLANCHER RONDES VIDES (PRISE NON INCLUSE)

Description	Type de plaque	Couleur	N° de cat.
Boîte de plancher vide	Rond	Nickel	25251-DN
Boîte de plancher vide	Rond	Laiton	25251-DB

### PIÈCES DE RECHANGE POUR BOÎTES DE PLANCHER À OSSATURE EN BOIS

Description	N° de cat.
Obturbateur et joint d'étanchéité de rechange pour prise simple (pour les modèles 5249-TFB et 5349-TFB)	5249-CAP
Obturbateur et joint d'étanchéité de rechange pour prise double (pour les modèles 25249-FBA, 25249-TFB, 25349-FBA, 25349-TFB, 35249-TFB, 35349-TFB, 35249-TLB et 35349-TLB)	25249-CAP

## Prises de plancher escamotables

- Bornier préalablement câblé qui facilite l'accès aux fils et leur raccordement.
- Élégant couvercle métallique qui s'encastre dans le plancher et dépasse du sol d'à peine 1/4 po (6,35 mm) quand il est fermé.



CONFORMITÉ AUX NORMES AMÉRICAINES RELATIVEMENT À L'ACCÈS PAR LES PERSONNES HANDICAPÉES



### PLAQUES DE RECOUVREMENT

Description	N° de cat. (nickel brossé)	N° de cat. (bronze)	N° de cat. (noir)	N° de cat. (laiton)
Prise de plancher escamotable à chargeurs USB et sorties inviolables de 15 A	PFUS1-BN	PFUS1-BZ	PFUS1-MB	PFUS1-BR
Prise de plancher escamotable à chargeurs USB et sorties inviolables de 20 A	PFUS2-BN	PFUS2-BZ	PFUS2-MB	PFUS2-BR
Prise de plancher escamotable à sorties DDFT inviolables de 15 A et fonctions d'autovérification	PFGF1-BN	PFGF1-BZ	PFGF1-MB	PFGF1-BR
Prise de plancher escamotable à sorties DDFT inviolables de 20 A et fonctions d'autovérification	PFGF2-BN	PFGF2-BZ	PFGF2-MB	PFGF2-BR
Prise de plancher escamotable à sorties inviolables de 15 A	PFTR1-BN	PFTR1-BZ	PFTR1-MB	PFTR1-BR
Prise de plancher escamotable à sorties inviolables de 20 A	PFTR2-BN	PFTR2-BZ	PFTR2-MB	PFTR2-BR
Prise de plancher escamotable à 3 ports QuickPort	PFQP3-BN	PFQP3-BZ	PFQP3-MB	PFQP3-BR

Visitez notre site Web :

[leviton.com/floorboxes](http://leviton.com/floorboxes)

courriel : [commercial@leviton.com](mailto:commercial@leviton.com)

**Leviton Canada**

165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec) Canada H9R 1E9  
Téléphone : 1-800-461-2002 • Télécopieur : 1-800-563-1853  
Soutien technique : 1-800-405-5320

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés.

Q-1524 091324