

## Panneaux universels haute densité inclinés e2XHD et accessoires

### APPLICATION

Le système de connexion e2XHD constitue une solution de connectivité haute densité sans tracas qui permet des terminaisons simples et l'acheminement amélioré de câbles pour des applications blindées, UTP et optiques. Des cassettes faciles à enlever et à remettre font en sorte que les opérations d'installation sont plus aisées que jamais! Des couvercles et obturateurs offrent en outre une protection supplémentaire contre les particules et autres sources d'endommagement. Les cassettes de cuivre sont offertes en versions sur artère préconnectorisée ou équipées de connecteurs pouvant être installés sur le terrain. Les cassettes optiques sont préconnectorisées.



Panneau incliné e2XHD – 1UB



Gestionnaire de câblage arrière



Couvercle pour panneau incliné



Cassette Blank

### SPÉCIFICATION

Les panneaux doivent être faits d'acier d'épaisseur 20 au fini poudré noir. Une méthode d'identification des ports doit être employée. Les panneaux doivent accepter les cassettes optiques, blindées et UTP e2XHD et pouvoir prendre en charge jusqu'à 48 canaux optiques ou ports électriques dans l'espace d'une unité de bâti. Les cassettes optiques et de fibre doivent pouvoir s'enclencher à l'arrière des panneaux et ne requérir aucun outil pour leur retrait. Les panneaux doivent être conformes à toutes les exigences ANSI/TIA-568.0-D ainsi qu'à toutes les normes applicables.

### CARACTÉRISTIQUES

- Possibilité de combiner des cassettes blindées, UTP et optiques e2XHD.
- Pattes d'alignement qui assurent l'insertion des cassettes en ligne droite.
- Retrait simple des cassettes en tirant sur le taquet de la poignée.
- Gestionnaires de câblage pour câbles optiques ou électriques s'enclenchant directement à l'arrière des panneaux, sans requérir d'outils.
- Obturateurs offerts pour les ouvertures ne contenant pas de cassettes.
- Couvercle pour panneaux réduisant l'infiltration de poussière et de particules.

### ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER POUR L'INSTALLATION

- Les gestionnaires de câblage et les couvercles sont vendus séparément.
- Les panneaux se fixent aux bâtis ou aux armoires à relais standards de 19 po (48,3 cm).
- Des trousse de serre-câbles sont offertes, agissant comme des détendeurs pour les câbles d'artère entrants.
- Pour acheminer des câbles électriques, il est recommandé d'utiliser un gestionnaire de câblage arrière pour chaque panneau de 2UB afin d'améliorer l'accès.
- Les couvercles pour panneaux inclinés s'installent par le haut ou le bas des panneaux.
- Les panneaux comprennent des attaches no 12-24 et les pièces appropriées pour les fixer aux bâtis ou aux armoires.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Matériau : construction d'acier d'épaisseur 20 au fini poudré noir.  
Capacité : 1UB : 48 canaux optiques ou ports électriques  
1UB : jusqu'à 8 cassettes optiques ou de cuivre (12 fibres LC-MTPMD, 24 fibres MTP-MTP), ou 4 cassettes à 24 fibres LC-MTP.

### CONFORMITÉ AUX NORMES

- Panneau de connexion conforme à la norme ANSI/TIA-568.0-D.

### GARANTIE

Pour consulter les garanties offertes par Leviton, on peut se rendre au [www.leviton.com/warranty](http://www.leviton.com/warranty) (certaines parties en anglais seulement).

### PAYS D'ORIGINE

É.-U. : E2XHD-BLK  
Mexique : E2X1A-CMB, E2XHD-COV  
Taiwan : E2X1A-S48

Page 1 de 4

**Solutions de réseautique de Leviton**  
2222 - 222nd St. SE  
Bothell, WA 98021-4416  
tél. 1-800-824-3005  
tél. +1-425-486-2222  
appeng@leviton.com  
www.leviton.com

**Asie/Pacifique**  
T +1.631.812.6228  
C infoasean@leviton.com

**Europe**  
T +44.0.1592.772124  
C customerserviceeu@leviton.com

**Canada**  
T +1.514.954.1840  
C pcservice@leviton.com

**Inde et ASACR**  
T +971.4.886.4722  
C infoindia@leviton.com

**Caribbes**  
T +1.954.593.1896  
C infocaribbean@leviton.com

**Mexique**  
T +52.55.5082.1040  
C isamarketing@leviton.com

**Chine**  
T +852.2774.9876  
C infochina@leviton.com


**Moyen-Orient et Afrique**  
T +971.4.247.9800  
C lmeinfo@leviton.com

**Colombie**  
T +57.1.743.6045  
C infocolombia@leviton.com


**Corée du Sud**  
T +82.2.3273.9963  
C infokorea@leviton.com

FICHIERS ÉLECTRONIQUES


our obtenir des fichiers CAD, des exemples de devis ou des dessins techniques (en format .DXF ou .DWG), on peut se rendre au [www.leviton.com](http://www.leviton.com) (certains éléments en anglais seulement).




Panneau haute densité incliné  
e2XHD – vue de dessus



Panneau de 1UB – vue de l'avant





anneau de 1UB – vue de côté



Obtuteur e2XHD

E2X1A-S48, E2XHD-BLK, E2XHD-CMB, E2XHD-COV



### SYSTÈMES DE CONNEXION e2XHD

Description	N° de cat.
Panneau universel haute densité incliné e2XHD de 1UB, compatible avec cassettes blindées, UTP et optiques	E2X1A-S48
Gestionnaire de câblage arrière e2XHD, incluant quatre étriers sous forme d'anneaux d'un quart de pouce	E2XHD-CMB
Obturbateur e2XHD	E2XHD-BLK
Couvercle pour panneau incliné e2XHD	E2XHD-COV

### PRODUITS CONNEXES e2XHD

Description	N° de cat.
Gestionnaire de cordons de brassage universel de 0UB (sac de 2)	5RCMT-VFG
Manchon universel OPT-XMD pour un câble (fixation sur gestionnaire arrière)	5RCMP-KIT
Manchon universel OPT-X pour plusieurs câbles (fixation sur gestionnaire arrière)	5RCMP-KT2
Manchon universel pour un ou plusieurs câbles (fixation sur bâti)	5RCMR-KIT

**Solutions de réseautique  
de Leviton**

2222 - 222nd St. SE  
Bothell, WA 98021-4416  
tél. 1-800-824-3005  
tél. +1-425-486-2222  
appeng@leviton.com  
www.leviton.com

**Asie/Pacifique**

T +1.631.812.6228  
C infoasean@leviton.com

**Europe**

T +44.0.1592.772124  
C customerserviceeu@leviton.com

**Canada**

T +1.514.954.1840  
C pcservice@leviton.com

**Inde et ASACR**

T +971.4.886.4722  
C infoindia@leviton.com

**Caraïbes**

T +1.954.593.1896  
C infocaribbean@leviton.com

**Mexique**

T +52.55.5082.1040  
C lsamarketing@leviton.com

**Chine**

T +852.2774.9876  
C infochina@leviton.com

**Moyen-Orient et Afrique**

T +971.4.247.9800  
C lmeinfo@leviton.com

**Colombie**

T +57.1.743.6045  
C infocolombia@leviton.com

**Corée du Sud**

T +82.2.3273.9963  
C infokorea@leviton.com