



# 16262-E

Prise double Decora Plus de 15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Noir

La gamme de prises de qualité industrielle à usage intensif de Leviton est conçue et produite pour résister aux conditions rigoureuses généralement associées aux environnements industriels. Disponibles dans diverses configurations, notamment en version avec terre isolée, inviolable, de qualité hospitalière, etc., ces dispositifs de qualité industrielle sont le choix de l'entrepreneur électrique pour une utilisation dans les usines, les écoles, les hôpitaux et les bâtiments commerciaux.

Couleur : Noir



Code UPC : 078477867273

Pays d'origine : veuillez contacter le service à la clientèle

NEMA :  5-15R

Couleurs disponibles :



Brun



Gris



Ivoire



Blanc

## Informations techniques

Puissance nominale (c.a.)

À la tension nominale : 1/2 ch

Données électrotechniques

**Intensité** : 15 A

**Limitation de courant** : courant nominal complet

**Tension diélectrique** : résiste à 2000 V selon UL498

**Mise à la terre** : mise à la terre autonome

**Pôle** : 2

**Hausse de température** : maximum 30C après 250 cycles OL à 200% du courant nominal

**Tension** : 125 V c.a.

**Fil** : 3

Conditions environnementales

**Inflammabilité** : valeurs nominales V-2 selon UL94

**Température de fonctionnement** : -40°C à 60°C

Matériaux

**Corps** : nylon thermoplastique

**Écrous de serrage** : acier galvanisé

**Couleur** : noir

**Face** : nylon thermoplastique

**Attaches de mise à la terre** : plaqué laiton

**Vis de mise à la terre** : laiton 8-32

**Contacts de ligne** : laiton triple épaisseur 0,040 po

**Bride** : acier galvanisé

**Bornes à vis** : laiton 10-32

## Mechanical Specifications

**Identifiant du produit :** les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif

**Couple de serrage des bornes à vis :** 14 à 18 po-lb

**Accom. de borne :** 14-10 AWG

**ID de borne :** laiton actif, vert, terre, argent neutre

**Terminaison :** câblage latéral

## Caractéristiques

**Marque :** Decora Plus

**Couleur :** noir

**Type de dispositif :** prise double

**Caractéristique 4 :** face lisse

**Qualité :** qualité industrielle spécifiée robuste

**NEMA :** 5-20R

## Normes et homologations

**ANSI :** C-73

**CSA C22.2 no 42 :** dossier 152105


**NEMA :** WD-6

**NOM :** 057

**UL498 :** fichier E13399

**Garantie :** limitée à 10 ans

## Schéma de câblage



5-15R

## DEVIS TECHNIQUE

|                            |                         |                      |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| NOM DE L'INSTALLATION :    | NUMÉROS DE CATALOGUES : |                      |
| <input type="text"/>       | <input type="text"/>    | <input type="text"/> |
| NUMÉRO DE L'INSTALLATION : | <input type="text"/>    | <input type="text"/> |
| <input type="text"/>       |                         |                      |

### Leviton Manufacturing Co., Inc

201 North Service Road, Melville, NY 11747 • Téléphone : +1 800 323-8920 • Fax : 1 800 832-9538 • Soutien technique (8 h 30 à 19 h 30 HNE, du lundi au vendredi) : 1 800 824-3005

### Manufacture Leviton du Canada S. R. I.

165, boul. Hymus, Pointe-Claire, Québec, H9R 1E9 Téléphone : 1 800 469-7890 • Fax : +1 800 824-3005 • [www.leviton.com/canada](http://www.leviton.com/canada)

### Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 • Tél. : (+52) 55-5082-1040 • Fax : (+52) 5386-1797 • [www.leviton.com.mx](http://www.leviton.com.mx)

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis.

La société Leviton est établie à l'échelle internationale.

Pour savoir où sont situés ses bureaux locaux, prière d'aller sur : [www.leviton.com/international/contacts/](http://www.leviton.com/international/contacts/)

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.