

## FICHE TECHNIQUE

49256-Hxx, 49256-Dxx et 49256-Lxx

# Panneaux de connexion QUICKPORT<sup>MD</sup> inclinés

### APPLICATION

Les panneaux de connexion QUICKPORT inclinés présentent une conception personnalisable pour les installations en fibre et en cuivre. Ils sont compatibles avec tous les modules enclenchables QUICKPORT pour une densité de bâti optimale sur les bâtis standards de l'industrie. Les panneaux présentent une conception inclinée qui permet d'acheminer facilement les câbles dans les gestionnaires de câblage verticaux, éliminant ainsi le besoin de barres horizontales de gestion du câblage à l'avant. Les panneaux s'adaptent à tous les bâtis et à toutes les armoires standards de 19 po (48,3 cm).



Panneau de 24 ports, 1UB,  
avec porte-étiquettes grossissants



Panneau de 48 ports, 2UB

### SPÉCIFICATIONS

Les panneaux de connexion inclinés doivent être faits d'acier d'épaisseur 16, recouverts d'un revêtement poudre noir et dotés de numéros sous chaque port. Les panneaux munis de porte-étiquettes sont conçus de manière à ce que ces derniers se trouvent au-dessus des ports et agrandissent l'impression des étiquettes. Les panneaux sont offerts en versions de 24 ou de 48 ports. Leur configuration permet également de remplacer individuellement les ports défectueux.

### CARACTÉRISTIQUES

- Les cordons sont acheminés directement dans les gestionnaires de câblage verticaux à partir du panneau incliné, ce qui permet d'économiser de l'espace dans le bâti en éliminant les barres de gestion horizontale
- Options à densité élevée de ports : panneau de 48 ports dans 1UB
- Compatibilité avec les connecteurs QUICKPORT de cat. 5e, 6 et 6A
- Compatibilité avec les adaptateurs optiques QUICKPORT
- Les porte-étiquettes grossissants assurent la visibilité des étiquettes des ports

### ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER POUR L'INSTALLATION

- Installation dans des bâtis d'équipement de 19 po (48,3 cm)
- Compatibilité avec tous les modules enclenchables QUICKPORT
- Les blocs inscriptibles et les numéros de port sont sérigraphiés en blanc
- Versions offertes avec porte-étiquettes grossissants

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions : se reporter à la page 2

Matériaux : acier d'épaisseur 16; revêtement poudre noir

Fixation : bâti de 19 po (48,3 cm)

Couleur : noir

Température (rangement) : de -40 à 70 °C (de -40 à 158 °F)

Température (fonctionnement) : de -10 à 60 °C (de 14 à 140 °F)

Humidité (maximum) : 95 % (sans condensation)

### PAYS D'ORIGINE

49256-L24 : Prière de contacter le Service à la clientèle

49256-H24 : Prière de contacter le Service à la clientèle










49256-D48 : Chine

49256-H48 : Taïwan

49256-L48 : Taïwan

### GARANTIE

Les garanties sur les produits de Leviton se trouvent à l'adresse [leviton.com/ns/warranty](http://leviton.com/ns/warranty).

**FICHE TECHNIQUE**
**49256-Hxx, 49256-Dxx et 49256-Lxx**

**49256-H24**

**49256-H48**

**49256-D48**

**49256-L24**

**49256-L48**
**NUMÉROS DE CATALOGUE**

Description	No de cat.
Panneau de connexion QUICKPORT <sup>MD</sup> incliné, 24 ports, 1UB	49256-H24
Panneau de connexion QUICKPORT incliné, 48 ports, 2UB	49256-H48
Panneau de connexion haute densité QUICKPORT <sup>MD</sup> incliné, 48 ports, 1UB	49256-D48
Panneau de connexion QUICKPORT incliné, 24 ports, 1UB, avec porte-étiquettes grossissants	49256-L24
Panneau de connexion QUICKPORT incliné, 48 ports, 2UB, avec porte-étiquettes grossissants	49256-L48

 Pour obtenir du soutien, rendez-vous sur [leviton.com/ns/support](http://leviton.com/ns/support)

Page 2 de 2

**États-Unis**  
 SIÈGE SOCIAL DE LA DIVISION  
 DES SOLUTIONS DE RÉSEAUTIQUE  
 1 (800) 722-2082  
[infoUSA@leviton.com](mailto:infoUSA@leviton.com)  
 Câble Leviton Berk-Tek : 1 (800) 237-5835  
[berktek.info@leviton.com](mailto:berktek.info@leviton.com)

**Asie-Pacifique**  
 +852 3620 2602  
[infoAPAC@leviton.com](mailto:infoAPAC@leviton.com)

**Canada**  
 1 (800) 461-2002  
[infoCanada@leviton.com](mailto:infoCanada@leviton.com)

**Europe**  
 +44 (0) 1592 772124  
[infoEurope@leviton.com](mailto:infoEurope@leviton.com)

**Amérique latine**  
 MX: +52 (55) 2128 6286  
 LATAM: +52 (55) 2333 5963  
[infoLATAM@leviton.com](mailto:infoLATAM@leviton.com)

**Moyen-Orient et Afrique**  
 +971 (4) 247 9800  
[infoMEA@leviton.com](mailto:infoMEA@leviton.com)

LES PRODUITS DE LA DIVISION DES SOLUTIONS DE RÉSEAUTIQUE SONT OFFERTS À L'ÉCHELLE MONDIALE DANS PLUS DE 100 PAYS.  
 RENDEZ-VOUS EN LIGNE SUR [LEVITON.COM/NS](http://LEVITON.COM/NS) POUR EN SAVOIR PLUS.