

# 5R1UM-S03



CUP : 078477516850

Pays d'origine : Mexique

Boîtier d'épissure et de répartition OPT-XMC 1000i SDX de 1UB, vide, avec plateau coulissant; peut prendre en charge (3) plaquettes d'adaptateurs SDX ou (3) cassettes MTP SDX et (3) plateaux d'épissage.

Les boîtiers OPT-X 1000i SDX pour bâtis, qui servent de points de branchement entre le réseau central et l'équipement actif, n'utilisent que peu d'espace dans un bâti ou une armoire. Leurs caractéristiques et leur conception facilitent en outre la terminaison de connecteurs, l'épissure ou l'ajout de matériel prêt à brancher sur le terrain. On utilise principalement les boîtiers optiques dans les centres informatiques, les locaux techniques et les salles de télécommunications.

**Conformité à la directive RoHS :** Oui.

## Caractéristiques et avantages

- Profondeur de 15 po (38,1 cm) convenant aux densités élevées de terminaisons ou d'épissures optiques.
- Étriers empilables et de dimensions réglables qui simplifient l'organisation du câblage.
- Étriers avant pivotants pour faciliter l'acheminement des cordons de brassage.
- Couverts avant et arrière amovibles pour faciliter l'accès aux composants internes.
- Anneau en caoutchouc amovible permettant le passage de fibres connectées, protégeant les câbles et minimisant l'accumulation de poussière à l'intérieur.
- Plateau coulissant (en option pour les modèles de 1UB et de 2UB) qui glisse vers l'avant ou l'arrière, assurant l'accès aux deux faces après l'installation, et qui se retire complètement de façon à faciliter la terminaison et l'épissage des fibres sur le terrain.
- Construction d'acier d'épaisseur 16 au fini poudré noir.
- Plateaux coulissants supplémentaires de 1UB ou de 2UB vendus séparément pour les installations à plus haute densité utilisant des cassettes MTPMD HDX ou des plaquettes d'adaptateurs HDX (ces plateaux n'acceptent pas les plateaux d'épissage).
- Prise en charge de plaquettes d'adaptateurs ou de cassettes HDX à l'aide d'un support d'adaptation (vendu séparément).

## DEVIS TECHNIQUE

NOM DE L'INSTALLATION :	NUMÉROS DE CATALOGUES :	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NUMÉRO DE L'INSTALLATION:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Leviton Manufacturing Co., Inc

201 North Service Road, Melville, NY 11747 • Téléphone : +1 800 323-8920 • Fax : 1 800 832-9538  
Soutien technique (8 h 30 à 19 h 30 HNE, du lundi au vendredi) : 1 800 824-3005

### Manufacture Leviton du Canada S. R. I.

165, boul. Hymus, Pointe-Claire, Québec, H9R 1E9 Téléphone : 1 800 469-7890 • [www.leviton.com/canada](http://www.leviton.com/canada)

### Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 • Tél. : (+52) 55-5082-1040 • Fax : (+52) 5386-1797 • [www.leviton.com.mx](http://www.leviton.com.mx)

Visitez notre site web : [www.leviton.com](http://www.leviton.com)

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis.

La société Leviton est établie à l'échelle internationale.

Pour savoir où sont situés ses bureaux locaux, prière d'aller sur : [www.leviton.com/international/contacts/](http://www.leviton.com/international/contacts/)

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.