

Recharge de quelques minutes. Pour des heures d'agrément*.

Profitez d'une recharge accélérée grâce à la technologie « Power Delivery »!

La gamme de chargeurs USB compatibles avec la technologie PD (« Power Delivery ») de Leviton est conçue et testée pour assurer sa compatibilité avec un plus grand nombre des appareils les plus récents employant la technologie PD, des téléphones aux tablettes et aux portables, et plus encore. La technologie Power Delivery et les ports de type C sont présents sur les derniers appareils fabriqués par Apple^{MD}, Samsung^{MD}, Google^{MD}, Microsoft^{MD} et bien d'autres, faisant de cette technologie la nouvelle norme. Les ports USB PD de Leviton sont conçus pour optimiser la recharge afin d'offrir une expérience utilisateur plus rapide et plus efficace, en particulier pour les portables qui nécessitent le plus de courant.

Installation

Les ports muraux de recharge USB compatibles avec la technologie PD (« Power Delivery ») de Leviton peuvent aisément remplacer les prises ordinaires pour une mise à niveau pratique. Ces dispositifs conviennent aussi aux appareils qui ne sont pas à la norme PD ou qui sont dotés de fiche USB de type A (adaptateur requis pour les modèles T5635, T5835, T5636 et T5836).

Utilisations

Ces dispositifs sont idéaux pour les contextes résidentiels et commerciaux comme les cuisines, les chambres à coucher, les bureaux à domicile, les dortoirs universitaires, les salons d'aéroport, les hôpitaux, les spas, les hôtels, les salles de réunion, les cafés, les restaurants et plus encore.



T5635
Recharge de 30 W
d'un seul port



T5634
Recharge de 50 W
du port de type C
Recharge de 10 W
du port de type A



T5636
Recharge de 60 W
d'un seul port

Recharge de
60 W
d'un seul port

Plaques vendues séparément.

Capacité de recharge et valeurs nominales

T5636/T5836

- Prise de 15/20 A
- Deux ports de recharge de type C à puissance élevée capables de fournir 60 W chacun
- 6 A

T5635/T5835

- Prise de 15/20 A
- Deux ports de recharge de type C à puissance élevée capables de fournir 30 W chacun
- 6 A

T5634/T5834

- Prise de 15/20 A
- Un port de type A et un port de recharge de type C procurant un courant total de recharge de 60 W
- Charge maximale de 20 V à 2,5 A+ pour le port de type C
- Charge maximale de 5 V à 2 A pour le port de type A

Caractéristiques

- Chargeurs muraux les plus avancés sur le marché grâce à une puissance pouvant être doublée lorsque les dispositifs sont utilisés avec des appareils à la norme USB PD
- Recharge sans adaptateur présentant une apparence chic et soignée
- Aucune capacité de transfert de données
- Puce intelligente qui reconnaît chaque appareil et en optimise la recharge
- Protection contre les surintensités qui limite la transmission de courants trop élevés susceptibles d'endommager les composants électroniques des appareils connectés
- Thermostat interne qui empêche les circuits électroniques de surchauffer
- Ports USB ayant résisté à des tests de plus de 10 000 insertions, répondant ainsi aux normes de l'industrie
- Compatibilité avec les appareils USB 3.1, 3.0, 2.0 et 1.1

- Sorties inviolables à volets intégrés qui aident à prévenir l'insertion de la plupart des corps étrangers et des fiches non conformes
- Compatibilité avec les plaques sans vis Decora^{MD} et Decora Plus^{MC} (vendues séparément)
- Qualité spécifiée

Que veut dire « PD » dans « USB PD »?

Il s'agit de l'abréviation de « Power Delivery », une technologie révolutionnaire qui permet de fournir une plus grande puissance de recharge. Grâce à elle, on peut alimenter plus rapidement les appareils fabriqués à la même norme, ce qui en fait la solution idéale pour les tablettes, les portables et d'autres appareils qui exigent plus de courant.

Comment choisir le bon chargeur?

Sûrs et puissants, les modèles USB PD de Leviton prennent en charge un plus grand nombre de ces appareils de dernière génération. Ces dispositifs constituent la meilleure façon de s'assurer que tous les appareils reçoivent prestement toute la charge dont ils ont besoin. Et comme cette technologie prend de plus en plus de place sur le marché, en installant un tel dispositif, on se prépare aussi pour l'avenir!

Homologations

Homologation cCSAus


Garantie

Garantie limitée de deux ans

Spécifications


Consultez Leviton.com pour connaître toutes les spécifications.

Schémas dimensionnels




T5636

15 A et 20 A




T5836




T5635

15 A et 20 A



T5835

Schémas dimensionnels



T5634

15 A et 20 A

T5834

Renseignements pour la commande

N° de cat.	Description	Capacité de recharge	Valeurs nominales	Couleur
T5636	Prise à deux ports de recharge de type C à la norme USB PD (« Power Delivery ») de 60 W	60 W (6 A)	15 A – 125 V	W, I, T, G, E, B
T5836	Prise à deux ports de recharge de type C à la norme USB PD (« Power Delivery ») de 60 W	60 W (6 A)	20 A – 125 V	W, I, T, G, E, B
T5635	Prise à deux ports de recharge de type C à la norme USB PD (« Power Delivery ») de 30 W	30 W (6 A)	15 A – 125 V	W, I, T, G, E, B
T5835	Prise à deux ports de recharge de type C à la norme USB PD (« Power Delivery ») de 30 W	30 W (6 A)	20 A – 125 V	W, I, T, G, E, B
T5634	Prise à deux ports de recharge de types A et C à la norme USB PD (« Power Delivery ») de 60 W	60 W (20 V à 2,5 A+, 5 V à 2 A)	15 A-125 V	W, I, T, G, E, B
T5834	Prise à deux ports de recharge de types A et C à la norme USB PD (« Power Delivery ») de 60 W	60 W (20 V à 2,5 A+, 5 V à 2 A)	20 A-125 V	W, I, T, G, E, B

* Tests limités utilisant une tablette iPad Pro dont 1) la pile était épuisée à 0 % et 2) qui a été rechargée à l'aide de nos produits USB PD (T5636/T5635) pendant 15 minutes 3) sans appareil branché dans l'autre port. Durée d'utilisation moyenne de 123 minutes basée sur la lecture de films en continu par l'entremise d'un réseau Wi-Fi avec l'appareil en mode d'économie d'énergie et la luminosité réglée au minimum. (Les durées d'utilisation peuvent varier d'un appareil à l'autre.)



Leviton Manufacturing Co., Inc.

soutien technique : 1 800 824-3005

(L-V de 8 h à 22 h HNE; S de 9 h à 19 h HNE; D de 9 h à 17 h HNE)

Leviton Canada

165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec) Canada H9R 1E9

Téléphone : 1-800-469-2002 • Télécopieur : 1-800-563-1853

Pour obtenir du soutien en tout temps, il suffit de se rendre sur
www.leviton.com/fastcharge.

Visitez notre site Web au : www.leviton.com

© Leviton Manufacturing Co., Inc., 2023. Tous droits réservés.

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

