

Cadres d'insertion multimédias Decora[®]

APPLICATION

Boîtier Decora[®] configurable sur le terrain qui accepte tous les modules enclenchables QuickPort[®]. Ils sont compatibles avec les ouvertures de format NEMA pour la transmission de la voix, des données et des signaux audio et vidéo, en plus de présenter l'apparence des dispositifs Decora.



SPÉCIFICATIONS

La coquille des cadres pour postes de travail doit être de marque Decora authentique et pouvoir s'adapter aux ouvertures NEMA ordinaires. Elle doit avoir une, deux, trois, quatre ou six ouvertures pouvant recevoir une variété de connecteurs/modules QuickPort enclenchables. Elle doit être en plastique ignifugé (UL 94V-0) résistant aux impacts. Les couleurs, les configurations et les plaques requises doivent être précisées dans le plan de projet. Elle doit être homologuée UL et conforme aux spécifications FCC (partie 68) et TIA/EIA-568-C.0.

CARACTÉRISTIQUES

- Se monte complètement affleurant.
- Design de marque Decora authentique s'agencant aux interrupteurs à bascule et aux dispositifs électriques Decora de Leviton.
- Compatible avec les ouvertures minimales prescrites par la NEMA.
- Compatibles avec tous les modules individuels QuickPort.
- Options à densité élevée de ports.

ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER POUR L'INSTALLATION

- Installation pour un aspect Decora et un montage affleurant importants.
- Installation aux emplacements avec ouverture Decora.
- Dispositifs seuls ou multiples.
- Si regroupé avec des appareils électriques, utiliser la série de supports de montage 47610 ou une boîte à plusieurs emplacements cloisonnés.
- On peut insérer des obturateurs (41084-BXB) en prévision de besoins futurs.
- Prise en charge de tous les connecteurs QuickPort.
- Ils peuvent ensuite employer des connecteurs de diverses couleurs pour chaque application pour identifier les ports.
- Prise en charge de tous les connecteurs QuickPort.

CONFORMITÉ AUX NORMES

- Conformité ou dépassement des normes applicables : Homologués UL; conformes à l'article 800 de NEC[®]; TIA/EIA-568-B-C.0 et FCC (partie 68).

CARACTÉRISTIQUES DE RENDEMENT

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) : 4,15 (haut.) x 1,41 (larg.) x 0,45 (prof.) po (10,54 x 3,58 x 1,15 [cm])

Capacité : 1 à 6 modules enclenchables


Matériau : plastique ignifuge (UL 94V-0) résistant aux impacts.

PAY D'ORIGINE

Mexique

GARANTIE

Pour consulter les garanties offertes par Leviton, rendez-vous au www.leviton.com (certaines parties en anglais seulement).



PART NUMBERS

Description	Blanc	Amande pâle	Ivoire	Gris	Noir	Brun
Cadre d'insertion Decora, 1 port	41641-00W	41641-00T	41641-00I	41641-0GY	41641-00E	41641-00B
Cadre d'insertion Decora, 2 ports	41642-00W	41642-00T	41642-00I	41642-0GY	41642-00E	41642-00B
Cadre d'insertion Decora, 3 ports	41643-00W	41643-00T	41643-00I	41643-0GY	41643-00E	41643-00B
Cadre d'insertion Decora, 4 ports	41644-00W	41644-00T	41644-00I	41644-0GY	41644-00E	41644-00B
Cadre d'insertion Decora, 6 ports	41646-00W	41646-00T	41646-00I	41646-0GY	41646-00E	41646-00B

Remarque : Les modules à insérer QuickPort^{MD} (connecteurs et modules enclenchables), les plaques murales Decora^{MD} et les plaques murales Decora Plus^{MD} sont vendus séparément.