

FICHE TECHNIQUE
49x55-Hxx, 49255-48N, 49255-Lxx

Panneaux de connexion plats QuickPort^{MD}

APPLICATION

Ces panneaux de connexion plats sont compatibles avec tous les connecteurs modulaires de la gamme QuickPort, offrant ainsi toute la souplesse voulue dans une variété d'applications multimédias et facilitant les éventuelles mises à niveau. Ces panneaux s'adaptent à tous les bâtis et armoires standards de 19 po (48,3 cm).



49x55-H24



49x55-H48



49255-48N



49255-L24



49255-L48

SPÉCIFICATIONS

Les panneaux de connexion doivent être faits d'acier d'épaisseur 16, peints en noir et dotés de numéros sous chaque port. Les panneaux sont offerts en versions de 24, de 48 ou de 72 ports. Leur configuration permet également de remplacer individuellement les ports défectueux. Les versions à 24 ports doivent être compatibles avec les systèmes intelligents de gestion de ports Intact^{MC}. Les panneaux munis de porte-étiquettes agrandissent l'impression des étiquettes.

ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER POUR L'INSTALLATION

- Installation dans des bâtis d'équipement de 19 po (48,3 cm)
- Prise en charge de tous les connecteurs de type QuickPort
- Numéros de port compris
- 49255-H24 et 49255-H48 avec blocs inscriptibles
- Barre de gestion arrière comprise
- Panneaux à 24 ports compatibles avec les systèmes intelligents de gestion de ports Intact
- Porte-étiquettes grossissants assurant la visibilité des étiquettes des ports (49255-L24, 49255-L48)

CONFORMITÉ AUX NORMES

- ANSI/TIA-568-C.1
- Homologation cULus

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Capacité :	24, 48 ou 72 ports
Matériau :	acier d'épaisseur 16; peint en noir
Dimensions :	se reporter à la page 2
Fixation :	bâti de 19 po (48,3 cm)
Couleur :	noir
Temp. (rangement) :	-40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)
Temp. (installation) :	Se reporter à la température d'installation
Temp. (fonctionnement) :	-10 °C à +60 °C (+14 °F à +140 °F)
Humidité (max.) :	95% humidité relative, sans condensation

PAYS D'ORIGINE

49x55-H24:	Taiwan
49x55-H48:	Taiwan
49255-48N:	Taiwan
49255-Lxx:	Prière de communiquer avec le service à la clientèle

GARANTIE



Pour consulter les garanties offertes par Leviton, on peut se rendre au www.leviton.com/warranty (certaines parties en anglais seulement).

49X55-HXX, 49255-48N, 49255-LXX



PRODUCT SPECIFICATIONS

49x55-Hxx, 49255-48N, 49255-Lxx



49x55-Hxx, 49255-48N, 49255-Lxx





49x55-H24





49x55-H48



49255-48N



49255-L24



49255-L48

NUMÉROS DE CATALOGUE

Description	N° de cat.
Panneau de connexion QuickPort ^{MD} , 1UB, 24 ports, barre de gestion comprise	49255-H24
Panneau de connexion QuickPort, 2UB, 48 ports, barre de gestion comprise	49255-H48
Panneau de connexion QuickPort avec numérotage vertical, 2UB, 48 ports, barre de gestion comprise, noir	49255-48N
Panneau de connexion QuickPort avec porte-étiquette grossissant, 1UB, 24 ports, barre de gestion comprise	49255-L24
Panneau de connexion QuickPort avec porte-étiquette grossissant, 2UB, 48 ports, barre de gestion comprise	49255-L48
Panneau de connexion QuickPort avec numérotage vertical, 1UB, 24 ports, sans barre de gestion, noir	49355-H24
Panneau de connexion QuickPort avec numérotage vertical, 1UB, 48 ports, sans barre de gestion, noir	49355-H48

Pour obtenir du soutien, rendez-vous sur leviton.com/ns/support