

Solutions de recharge pour toute la maison







Des solutions de recharge pour tous les espaces

Les prises murales à ports de recharge USB de Leviton ont été conçues et testées pour en assurer la compatibilité avec les appareils d'aujourd'hui; elles réapprovisionnent rapidement et efficacement les téléphones, les tablettes, les ordinateurs portables et plus encore. Offrant la qualité de confiance de Leviton, nos prises à ports USB sont désormais fièrement fabriquées en Amérique du Nord, vous donnant ainsi accès à une puissance fiable plus près de chez vous.

De la cuisine à la chambre à coucher en passant par le bureau à domicile, la salle de bain et même les espaces de vie extérieurs, nos prises murales à ports de recharge offrent des solutions de charge pratiques pour chaque zone à l'intérieur et à l'extérieur de votre maison.





Recharge rapide

PUISSANCE

Profitez d'heures d'utilisation pour à peine quelques minutes de recharge! Les prises murales à ports de recharge Power Delivery de Leviton sont conçues pour le rendement : elles fournissent la puissance supérieure nécessaire aux appareils exigeants comme les ordinateurs portables, les tablettes et les téléphones intelligents. Grâce à la technologie évoluée Power Delivery, vous pouvez recharger vos appareils jusqu'à deux fois plus vite.

 **RECHARGEZ JUSQU'À
2 FOIS PLUS RAPIDE
AVEC POWER DELIVERY**



Recharge jusqu'à

60 W

T5636
Prise à 2 ports USB
Power Delivery Type-C



Recharge jusqu'à

30 W

T5635
Prise à 2 ports USB
Power Delivery Type-C



Recharge jusqu'à

50 W

T5634
De type A et
Type-C avec
Power Delivery





Protection

SÉCURITÉ

Leviton est à l'avant-garde dans le domaine des dispositifs électriques sécuritaires depuis plus de 120 ans, et ses prises murales à ports de recharge USB ne dérogent pas à la règle!

- Nos prises à DDFT SmartlockPro^{MD} et ports USB offrent la tranquillité d'esprit associée à une protection contre les fuites à la terre Leviton, de même que la commodité de puissants ports de recharge USB.
- Notre clé USB intempérisée permet de recharger facilement vos appareils à l'extérieur tout en vous offrant une protection accrue contre les éléments.
– Installez sur un circuit GFCI et veillez à utiliser un couvercle extérieur intempérisé.
- Les ports USB offrent une protection contre les surintensités qui limite la transmission de courants trop élevés susceptibles d'endommager les appareils électroniques.
- Régulateurs internes qui empêchent la surchauffe des circuits électroniques des ports.
- Sorties inviolables qui empêchent l'insertion de corps étrangers.



GUAC1

Prise murales à sorties DDFT SmartlockPro^{MD} avec mécanisme d'autovérification et ports de charge USB de type A/C



W5633

Prise murale intempérisée à ports de charge USB de type A/C



Choix de produits

**RECHARGEZ JUSQU'À
2 FOIS PLUS RAPIDE
AVEC POWER DELIVERY**



	T5636/T5836 60 W à deux ports Type-C avec Power Delivery (PD)	T5635/T5835 30 W à deux ports Type-C avec Power Delivery (PD)	T5634/T5834 De type A et Type-C avec Power Delivery (PD)	T5637/T5837 Prises à deux ports USB Type-C	T5633/T5833 Ports USB de type A et Type-C	T5638/T5838 Ports USB de type A et Type-C	GUAC1/GUAC2 Prises à DDFT SmartlockPro ^{MD} avec autovéri- fication et de type A/C	W5633/W5833 Prise intempérisée à ports USB de type A et Type-C
Prise à ports de recharge USB	6 A	6 A	6 A	6 A	5,1 A	3,6 A	4,8 A	5,1 A
Puissance de recharge totale	60 W	30 W	60 W	30 W	25 W	18 W	24 W	25 W
Puissance de recharge d'un seul port	60 W	30 W	Port USB Type-C de 50 W Port USB de type A de 10 W	15 W	Port USB Type-C de 15 W Port USB de type A de 12 W	Port USB Type-C de 15 W Port USB de type A de 12 W	Port USB Type-C de 15 W Port USB de type A de 12 W	Port USB Type-C de 15 W Port USB de type A de 12 W
Intensité des sorties	15 A, 20 A	15 A, 20 A	15 A, 20 A	15 A, 20 A	15 A, 20 A	15 A, 20 A	15 A, 20 A	15 A, 20 A
Cablage	Fils de sortie	Fils de sortie	Fils de sortie	Bornes arrière et latérales	Bornes arrière et latérales	Bornes arrière et latérales	Fils de sortie	Fils de sortie

Compatibilité avec les appareils USB 3.1, 3.0, 2.0 et 1.1
Plaques murales et couvercle extérieur vendus séparément.

Couleurs offertes :



Quelle solution de recharge
USB vous convient le mieux?

NOUVEAU! Outil de sélection de
ports de recharge USB
leviton.com/usbsselector





Visitez notre site Web au : www.leviton.com/usb

© Leviton Manufacturing Co., Inc., 2026. Tous droits réservés.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.