

ENGLISH

Hospital Grade Standard and Décora® Duplex Lighted Receptacles with green LED

Cat. Nos. 8200 and 16262 - Rated: 15A-125V

Cat. Nos. 8300 and 16362 - Rated: 20A-125V

WARNING: TO BE INSTALLED AND/OR USED IN ACCORDANCE WITH APPROPRIATE ELECTRICAL CODES AND REGULATIONS.

WARNING: IF YOU ARE NOT SURE ABOUT ANY PART OF THESE INSTRUCTIONS, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

CAUTION: USE THIS DEVICE ONLY WITH COPPER OR COPPER CLAD WIRE. WITH ALUMINUM WIRE USE ONLY DEVICES MARKED CO/ALR OR CU/AL.

TO INSTALL:

Back or side-wire accepts up to #10AWG copper or copper-clad wire.

WARNING: TURN OFF POWER. TEST POWER IS OFF. Remove insulation per "strip gage". Connect per Diagram.

CAUTION: If a Grounding conductor is NOT attached to the GREEN screw then the mounting means is NOT grounded. To ensure mounting means being grounded, mount in a grounded metallic wallbox.

Restore power. **INSTALLATION IS COMPLETE.**

NOTE: A lit LED indicates power to the receptacle.

FRENCH

Prise Doubles de qualité Hôpital, avec témoin vert (modèles ordinaires et Décora®)

Nos de cat. 8200 et 16262 - Valeurs nominales : 15A-125V

Nos de cat. 8300 et 16362 - Valeurs nominales : 20A-125V

AVERTISSEMENT : INSTALLER OU UTILISER CONFORMÉMENT AUX CODES DE L'ÉLECTRICITÉ EN VIGUEUR.

AVERTISSEMENT : À DÉFAUT DE BIEN COMPRENDRE LES PRÉSENTES DIRECTIVES, EN TOUT OU EN PARTIE, ON DOIT FAIRE APPEL À UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

MISE EN GARDE : N'UTILISER CE DISPOSITIF QU'AVEC DU FIL DE CUIVRE OU PLAQUÉ CUIVRE; EN PRÉSENCE DE FIL D'ALUMINIUM, UTILISER SEULEMENT LES DISPOSITIFS PORTANT LA MARQUE CU/AL OU CO/ALR.

INSTALLATION :

Les bornes arrière et latérales acceptent les fils de cuivre ou plaqués cuivre d'un calibre pouvant atteindre 10 AWG.

AVERTISSEMENT : COUPER L'ALIMENTATION ET CONFIRMER L'ABSENCE DE COURANT. Dénuder les fils conformément au gabarit de dénudage (strip gage). Observer le schéma de câblage. **MISE EN GARDE :** S'il n'y a PAS de conducteur raccordé à la vis VERTE, c'est que le dispositif de montage n'est PAS mis à la terre. Pour s'assurer du contraire, on doit installer la prise dans une boîte murale métallique correctement mise à la terre. Rétablir l'alimentation. **L'INSTALLATION EST TERMINÉE.**

REMARQUE : S'il est allumé, le témoin indique que la prise est alimentée.

SPANISH

Receptáculos Dúplex Estándar y Decora®, Grado de Hospital con LED verde

Nos. de Cat.: 8200 and 16262 - Capacidad: 15A-125V

Nos. de Cat.: 8300, and 16362 - Capacidad: 20A-125V

ADVERTENCIA: PARA INSTALARSE Y/O USARSE DE ACUERDO CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS Y NORMAS APROPIADAS.

ADVERTENCIA: SI USTED NO ESTA SEGURO ACERCA DE ALGUNA DE LAS PARTES DE ESTAS INSTRUCCIONES, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO.

PRECAUCION: USE ESTE PRODUCTO SOLO CON CABLE DE COBRE O REVESTIDO DE COBRE. PARA CABLE DE ALUMINIO USE SOLO PRODUCTOS MARCADOS CON EL SIMBOLO CO/ALR O CU/AL.

PARA INSTALAR:

El cableado lateral o posterior acepta alambres de cobre o revestido de cobre hasta el #10.

ADVERTENCIA: DESCONECTE LA CORRIENTE. PRUEBE QUE LA CORRIENTE ESTA DESCONECTADA. Pele el aislante del alambre según el calibre de pelado "strip gage". Conecte según Diagrama.

PRECAUCION: Si el conducto a tierra NO está unido al tornillo VERDE entonces el medio de montaje NO está conectado a tierra. Para asegurar que el medio esté conectado a tierra montelo en una caja metálica.


Restablezca la energía. **LA INSTALACION ESTA TERMINADA.**

NOTA: Cuando el LED esta encendido, indica que el receptáculo tiene corriente.

**CAUTION: DO NOT SPLIT FEED;
DO NOT BREAK-OFF FIN**

**MISE EN GARDE : NE PAS ALIMENTER
SUR DEUX CIRCUITS; NE PAS RETIRER
L'AILLETTE**

**PRECAUCION: NO DIVIDA LA
ALIMENTACIÓN; NO ROMPA LAS ALETAS**



Common feed (fin intact)

Alimentation commune (aillette intacte)

Alimentación común (aleta intacta)