



7.75"

3.75"

LEVITON[®]



© 2018 Leviton Mfg. Co., Inc.



PK-A3263-10-02-0B

7.75"

3.75"

WARNINGS AND CAUTIONS

- **TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH: TURN OFF POWER** at circuit breaker or fuse and test that power is off before wiring!
- To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.
- If you are unsure about any part of these instructions, consult an electrician.
- Use this device with **copper or copper clad wire only**.

TO INSTALL

- Back or side-wire accepts up to #10 AWG solid or stranded copper or copper-clad wire.
- Remove insulation:
 - Side wire (3/4 in.)
 - Back wire (1/2 in.)
- Connect per diagram.

For Technical Assistance Call: 1-800-824-3005 (U.S.A. Only)

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

- **POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT** au fusible ou au disjoncteur et s'assurer que le circuit est bien coupé avant de procéder à l'installation.
- Installer ou utiliser conformément aux codes de l'électricité en vigueur.
- À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien.
- N'utiliser ce dispositif qu'avec du **fil de cuivre ou plaqué cuivre**.

DIRECTIVES DE CÂBLAGE

- Le câblage arrière ou latéral requiert des fils de cuivre pleins ou toronnés d'un calibre maximal de 10 AWG.
- Retirer la gaine à raison de :
 - 12,7 mm (3/4 po) en cas de câblage latéral
 - 19,05 mm (1/2 po) en cas de câblage arrière
- Raccorder conformément au schéma.

Ligne d'Assistance Technique : 1 800 405-5320
(Canada seulement) www.leviton.com

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- **PARA EVITAR FUEGO, DESCARGA ELÉCTRICA, O MUERTE, INTERRUMPA LA ENERGÍA** mediante el interruptor de circuito o fusible. ¡Asegúrese que el circuito no esté energizado antes de iniciar la instalación!
- Para ser instalado y/o usado de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
- Si usted no está seguro acerca de alguna parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.
- Use este producto sólo con **cable de cobre o revestido de cobre**.

INSTALACIÓN

- El cableado lateral o posterior acepta alambre de cobre o revestido de cobre hasta del #10.
- Pele el aislante:
 - Cableado lateral 1.9 cm (3/4 in.)
 - Cableado posterior 1.3 cm (1/2 in.)
- Conecte los cables según el diagrama.

Para Asistencia Técnica llame al: 800-824-3005
(Sólo en EE.UU.) www.leviton.com