

smartlockpro® Safety Instructions for AFCI/GFCI Tamper-Resistant Outlets



ENGLISH

IMPORTANT! Save For Your Records

Multi-Function Indicator Light

For Power Status/Device Status/Miswiring Diagnostics

Button Action	Indicator	Load Power	GFCI STATUS / ACTION
Tripped (RESET button out)	OFF	OFF	GFCI Trip - press RESET to see if issue is cleared. (Device will not reset if there is no power on the circuit)
	OFF + Two flashes of RED every 5 seconds	OFF	AFCI Trip - press RESET to see if issue is cleared. If device trips again and continues to indicate an AFCI trip please contact an electrician
Set (RESET button in)	GREEN	ON	Device in normal working state
Tripped (RESET button out)	SOLID or Constant Flashing RED	OFF	OFF - press RESET to see if issue is cleared. If RED indication continues or device will not RESET replace device
Tripped (RESET button out)	GREEN	OFF	Line and Load leads are reversed, review instructions for correct wiring
Set (RESET button in)	SOLID or Constant Flashing RED	ON	Press TEST to trip device - press RESET to see if issue is cleared. If RED indication continues or device will not RESET replace device

Test Your Device Monthly

FRANÇAIS

IMPORTANT! Information à conserver

Témoin multifonctions

pour indiquer l'état de l'alimentation, l'état du dispositif et les erreurs de câblage.

Bouton Action	Témoin	ALIMENTATION	État du DDFT / Action
Désarmé (bouton RESET ressorti)	Éteint	ÉTEINT	Le DDFT s'est déclenché; appuyer sur le bouton RESET. Le dispositif ne se réarmera pas si son circuit n'est pas alimenté
	ÉTEINT + deux clignotements ROUGES toutes les cinq secondes	ÉTEINT	Le DDAA s'est déclenché; appuyer sur le bouton RESET. Si le dispositif se déclenche à nouveau et le témoin continue d'indiquer cet état, il faut faire appel à un électricien
Armé (bouton RESET enfoncé)	VERT	ALLUMÉ	Le dispositif fonctionne normalement
Désarmé (bouton RESET ressorti)	ROUGE allumé ou clignotant	ÉTEINT	Le dispositif ne fonctionne pas; appuyer sur le bouton RESET. Si le témoin est encore ROUGE, ou si le dispositif ne peut être réarmé, il faut remplacer ce dernier
Désarmé (bouton RESET ressorti)	VERT	ÉTEINT	Mal raccordé (inversion ligne/charge) se reporter aux directives pour vérifier l'installation
Armé (bouton RESET enfoncé)	ROUGE allumé ou clignotant	ALLUMÉ	Appuyer sur le bouton TEST, puis sur le bouton RESET. Si le témoin est encore rouge, ou si le dispositif ne peut être réarmé, il faut remplacer ce dernier

Testez votre dispositif chaque mois

ESPAÑOL

¡IMPORTANTE! Guarde para sus archivos

Indicador de Luz de Funciones Múltiples

para el diagnóstico del estado de la energía/Dispositivo/mal cableado

Botón Acción	Indicador	ENERGIA	ESTADO DEL ICFT / Acción
Disparado (Botón de Reinicio afuera)	APAGADO	APAGADO	El ICFT se dispara – presione REINICIO para ver si el problema se aclara (El producto no reinicia si no hay energía en el circuito)
	APAGADO + 2 parpadeos en ROJO cada 5 segundos	APAGADO	ICFA se dispara – presione REINICIO para ver si el problema se aclara. El producto se dispara otra vez y continúa indicando que el ICFA se dispara contacte a un electricista
Fijado (Botón de Reinicio adentro)	VERDE	ENCENDIDO	El producto está trabajando normalmente
Disparado (Botón de Reinicio afuera)	Rojo sólido o parpadeo constante	APAGADO	APAGADO - presione reinicio para ver si los problemas se aclaran. Si la indicación ROJA continua o el producto no reinicia replácelo
Disparado (Botón de Reinicio afuera)	VERDE	APAGADO	Los conductores de Línea y Carga están invertidos, revise las instrucciones para el cableado correcto
Fijado (Botón de Reinicio adentro)	Rojo sólido o parpadeo constante	ENCENDIDO	Presione PRUEBA para disparar el dispositivo - presione REINICIE para ver si los problemas se aclaran. Si la indicación ROJA continua o el dispositivo no reinicia remplace el dispositivo

Pruebe su dispositivo mensualmente

Visit our Website at:
leviton.com/receptaclegrades
 email: commercial@leviton.com

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 N Service Rd, Melville, NY 11747
 Telephone: 1-800-323-8920 • FAX: 1-800-832-9538
 Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

