

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- PARA SER INSTALADO Y/O USADO DE ACUERDO CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS Y NORMAS APROPIADAS.
- SI USTED NO ESTÁ SEGURO ACERCA DE ALGUNA PARTE DE ESTAS INSTRUCCIONES, CONSULTE A UN ELECTRICISTA.

DESCRIPCION:

Interruptor de luz inalámbrico autoenergizado portátil es un transmisor inalámbrico sin batería que se comunica con una gran variedad de receptores. Cada vez que se presiona cualquiera de los interruptores, un pequeño micro generador produce una corriente eléctrica pequeña que da energía a un transmisor incorporado. Este transmisor envía señales inalámbricas que ordenan al receptor encender o apagar el producto. Con un receptor apropiado, el interruptor se puede utilizar incluso para controlar atenuación de luces.

PRODUCTOS COMPATIBLES:


- Relevador de 3-Alambres
- Relevador de 5-Alambres
- Atenuador/Relevador enchufable
- Receptor de bajo voltaje de 4-Canales
- Control de habitación
- Termostato
- Más receptores disponibles

PROGRAMACION Y ACTIVACION:

1. **Asegure que el interruptor esté a 5 metros del receptor deseado cuando esté programando.** Los receptores reducen su rango durante la programación.
2. **Programación:** Para asociar un interruptor de luz inalámbrico a un receptor, simplemente presione el balancín del interruptor mientras el receptor está en el modo de programa deseado (vea guía de instalación del receptor para información sobre cómo programar el receptor). Repita este proceso para un segundo balancín.
3. **Activación:** Una vez que el interruptor de luz inalámbrico se ha asociado a un receptor, simplemente presione el balancín en el interruptor para controlar la carga.

ESPECIFICACIONES	
	WSS0S-R0x
Rango	15.3 - 45.7. m. (50-150 pies)
Frecuencia	315 MHz
Fuente de alimentación	Autogenerada cuando se presiona el interruptor
Canales	4 Botones (2 balancín)
Dimensiones	4.7 (A) x 8. (AL) x 1.8 (P) cm. (1.85 X 3.15 X 0.7 Pulgadas)
Certificación de radio	FCC (EE.UU.) SZV-TCM2XXC IC (Canadá): 5731A-TCM2XXC
Identificación	Unica Identificación fijada de fábrica (1 de 4 billones)

DIAGRAMA DE LA RED



DECLARACION DE CONFORMIDAD CON FCC:

Contiene FCC ID: SZV-TCM2XXC. Contiene IC: 5731A-TCM2XXC

Este producto cumple con la parte 15 de las Reglas FCC.

La operación está sujeta a dos condiciones:

- (1) Este producto no debe causar interferencia dañina
- (2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar una operación no deseada.

Leviton está registrado como Leviton Mfg. Co. en los Estados Unidos, Canadá, México y otros países. Otras marcas registradas incluso son propiedad de sus respectivos dueños.

GARANTIA LEVITON POR DOS AÑOS LIMITADA

Leviton garantiza al consumidor original de sus productos y no para beneficio de nadie más que este producto en el momento de su venta por Leviton, está libre de defectos en materiales o fabricación por un período de dos años desde la fecha de la compra original. La única obligación de Leviton es corregir tales defectos ya sea con reparación o reemplazo, como opción, si dentro de tal período de dos años el producto pagado se devuelve, con la prueba de compra fechada y la descripción del problema a **Leviton Manufacturing Co., Inc., Att.: Quality Assurance Department, 201 North Service Road, Melville, New York 11747, U.S.A.** Esta garantía excluye y renuncia toda responsabilidad de mano de obra por remover o reinstalar este producto. Esta garantía es inválida si este producto es instalado inapropiadamente o en un ambiente inadecuado, sobrecargado, mal usado, abierto, abusado o alterado en cualquier manera o no es usado bajo condiciones de operación normal o no conforme con las etiquetas o instrucciones. **No hay otras garantías implicadas de cualquier otro tipo, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular** pero si alguna garantía implicada se requiere por la jurisdicción pertinente, la duración de cualquiera garantía implicada, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular, es limitada a dos años. **Leviton no es responsable por daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o retraso o falla para llevar a cabo la obligación de esta garantía.** Los remedios provistos aquí son remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.

Para Asistencia Técnica llame al: 1-800-824-3005 (Sólo en EE.UU.)
www.leviton.com

SOLO PARA MEXICO

POLIZA DE GARANTIA: LEVITON S. de R.L. de C. V., LAGO TANA NO. 43 COL. HUICHAPAN, DEL. M. HIDALGO MÉXICO D. F., MÉXICO. CP 11290 Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**

1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido en cualquiera de los centros de servicio que se indican a continuación.
2. La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: LEVITON, S. de R.L. de C.V.
3. El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: LEVITON, S. de R.L. de C.V.
5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por LEVITON, S. de R.L. de C.V.
6. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
7. En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO	
NOMBRE:	DIRECCION:
COL:	C.P.:
CIUDAD:	
ESTADO:	
TELEFONO:	
DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR	
RAZON SOCIAL:	PRODUCTO:
MARCA:	MODELO:
NO. DE SERIE:	
NO. DEL DISTRIBUIDOR:	
DIRECCION:	
COL:	C.P.:
CIUDAD:	
ESTADO:	
TELEFONO:	
FECHA DE VENTA:	
FECHA DE ENTREGA O INSTALACION:	

WEB VERSION