

Patch Cords Estándar eXtreme® 6 Cat 6 UTP

APLICACIÓN

Los patch cords eXtreme® 6 de Leviton están diseñados para ser utilizados en aplicaciones típicas con canales Categoría 6. Los sistemas eXtreme 6 de Leviton están diseñados para su uso en aplicaciones de un alto nivel de megabits como en Gigabit Ethernet.



ESPECIFICACIÓN

Los patch cords cumplen o exceden los requerimientos de desempeño para Categoría 6 como se describe en ANSI/TIA-568-C.2. Los patch cords son de un conductor trenzado con un enchufe de 8 posiciones en cada extremo. Están disponibles en largos de 3', 5', 7', 10', 15' y 20'. El enchufe es transparente y los conectores cumplen con el estándar TIA-1096-A con un baño de oro de 50 micro pulgadas.

CARACTERÍSTICAS

- Conductor trenzado para una mayor duración
- Cableado T568B para funcionar en aplicaciones T568A o T568B
- Los cordones y las botas son del mismo color

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

- El rendimiento del cable TIA limita la longitud total del área de trabajo y los cordones de equipo a 32 pies (10 metros) según ANSI/TIA-568-C.2 u 88.6 pies (27 metros) en una aplicación MUTOA
- Una variedad de colores para la codificación por color y la organización
- Disponible en seis longitudes estándar

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

- ANSI/TIA-568-C.2
- ISO/IEC 11801-B
- ANSI/TIA-1096-A
- Listado cULus
- UL 444 CM rated
- IEEE 802.3at (Tipo 1 y 2)
- Draft IEEE 802.3bt/D1.2 (Tipo 3)
- Cisco UPoE (60W)
- Draft IEEE 802.3bt/D1.2 (Tipo 4) - 100 cables máximo en un group juntado
- Power over HDBaseT (PoH) - 100 cables máximo en un group juntado

ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO

Dimensiones ver página 2.
Materiales: El cuerpo del enchufe es de alto impacto, de plástico retardante al fuego clasificado UL 94V-0.
Colores: Blanco, gris, negro, azul, rojo, amarillo, verde (Con botas del mismo color).

PAÍS DE ORIGEN


China

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Para una copia de las garantías del producto Leviton, visite www.leviton.com/warranty.

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

Para archivos CAD, especificaciones típicas o dibujos técnicos (.DXF, .DWG), visite www.leviton.com.



62460-xxx

NÚMEROS DE PARTE

Descripción	Parte Núm.
Patch Cord estándar Cat 6, 3 pies de largo (0.9 m)	62460-03*
Patch Cord estándar Cat 6, 5 pies de largo (1.5 m)	62460-05*
Patch Cord estándar Cat 6, 7 pies de largo (2.1 m)	62460-07*
Patch Cord estándar Cat 6, 10 pies de largo (3.0 m)	62460-10*
Patch Cord estándar Cat 6, 15 pies de largo (4.6 m)	62460-15*
Patch Cord estándar Cat 6, 20 pies de largo (6.1 m)	62460-20*

*=Colores: (W) Blanco, (Y) Amarillo, (L) Azul, (E) Negro, (R) Rojo, (G) Verde, (S) Gris



Para obtener asistencia al personalizar sus cables de conexión, visite www.leviton.com/configurator o llame a Soporte Técnico al 800.824.3005.

Leviton Network Solutions 2222 - 222nd St. SE Bothell, WA 98021-4416 tel 1-800-824-3005 tel +1-425-486-2222 appeng@leviton.com www.leviton.com	Asia / Pacífico T +1.631.812.6228 E infoasean@leviton.com	Canadá T +1.514.954.1840 E pcservice@leviton.com	Caribe T +1.954.593.1896 E infocaribbean@leviton.com	China T +852.2774.9876 E infochina@leviton.com	Colombia T +57.1.743.6045 E infocolombia@leviton.com
	Europa T +33.6.8869.1380 E infoeurope@leviton.com	India / SAARC T +971.4.886.4722 E infoindia@leviton.com	México T +52.55.5082.1040 E lsamarketing@leviton.com	Medio Oriente y África T +971.4.886.4722 E lmeinfo@leviton.com	Corea del Sur T +82.2.3273.9963 E infokorea@leviton.com