

ENGLISH

Replacement Guard

Cat. No. 12200

WARNINGS AND CAUTIONS:


- **WARNING: TO AVOID FIRE SHOCK OR DEATH; TURN OFF POWER** at circuit breaker or fuse and test that power is off to lamp socket before installing!
- To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.
- If you are unsure about any part of these instructions, consult an electrician.
- Do not hang anything from the Replacement Guard.
- This device is intended for use with ceiling lampholders mounted on 3 1/4" or 4" outlet boxes only.

Tools needed to install your Replacement Guard

Phillips Screwdriver

INSTALLATION






WARNING: TO AVOID FIRE SHOCK OR DEATH; TURN OFF POWER at circuit breaker or fuse and test that power is off to lamp socket before installing!



LAMP HOLDERS WITH COLLAR:

1. Remove bulb from lamp holder.
2. Detach mounting bracket from guard.
3. Position guard and mounting bracket around collar on lampholder. Line up screw holes.
4. Secure guard and mounting bracket to lampholder with mounting bracket screws. **DO NOT over-tighten screws.**
5. Replace bulb and close guard by securing latch on mounting bracket.
6. Restore power. Installation is complete.

© 2012 Leviton Mfg. Co., Inc.



FRANÇAIS

Grille de rechange

N° de cat. 12200

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :


- **AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT** au fusible ou au disjoncteur et s'assurer que le circuit est bien coupé au niveau de la douille avant de procéder à l'installation.
- Installer ou utiliser conformément aux codes de l'électricité en vigueur.
- À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien.
- Ne pas suspendre quoi que ce soit à la grille.
- Ce dispositif est conçu pour les douilles de plafond installées dans des boîtes électriques de 8,25 cm seulement.

Outils requis

Tournevis Phillips

INSTALLATION

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT au fusible ou au disjoncteur et s'assurer que le circuit soit bien coupé au niveau de la douille avant de procéder à l'installation.



DOUILLES AVEC COLLET :

1. Retirer la lampe de la douille.
2. Enlever la bride de montage de la grille.
3. Positionner la grille et la bride autour du collet de la douille. Aligner les trous de vis.
4. Fixer la grille et la bride sur la douille au moyen des vis fournies. **NE PAS TROP SERRER.**
5. Remettre la lampe et fermer la grille en accrochant la patte de verrouillage à la bride.
6. Rétablir l'alimentation. L'installation est terminée.

ESPAÑOL

Reemplazo de Protector

No. de Cat. 12200

DI-000-12200-25C

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:


- **ADVERTENCIA: PARA EVITAR DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO, O MUERTE, DESCONECTE LA ENERGÍA** mediante el interruptor de circuito o fusible. y asegúrese que la energía esté apagada en la lámpara antes de iniciar la instalación.
- Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
- Si usted no esta seguro acerca de alguna de las partes de estas instrucciones, consulte a un electricista.
- No cuelgue ningún objeto en el protector
- Este producto está diseñado para ser instalado en portalámparas de techo montadas sólo en cajas eléctricas de 9.50 cm. (3 1/4") o 10.16 cm. (4").

Herramientas necesarias para instalar el Protector

Destornillador Phillips

INSTALACION

ADVERTENCIA: PARA EVITAR DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO, O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGÍA en el interruptor de circuito o fusible. ¡Asegúrese que el circuito no esté energizado antes de iniciar la instalación!



PORTALÁMPARA CON COLLAR:

1. Quite el foco de la portálampara.
2. Separe la ménsula de montaje del protector.
3. Coloque el protector y la ménsula de montaje alrededor del collar en la portálampara. Alinee los orificios de los tornillos.
4. Asegure el protector y monte la ménsula en la portálampara con los tornillos de montaje de la ménsula. **NO sobreapriete los tornillos.**
5. Reemplace el foco y cierre el protector asegurando el gancho en la ménsula de montaje.
6. Restablezca la Energía. La instalación está terminada.

ENGLISH

Replacement Guard

Cat. No. 12200

WARNINGS AND CAUTIONS:


- **WARNING: TO AVOID FIRE SHOCK OR DEATH; TURN OFF POWER** at circuit breaker or fuse and test that power is off to lamp socket before installing!
- To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.
- If you are unsure about any part of these instructions, consult an electrician.
- Do not hang anything from the Replacement Guard.
- This device is intended for use with ceiling lampholders mounted on 3 1/4" or 4" outlet boxes only.

Tools needed to install your Replacement Guard

Slotted/Phillips Screwdriver

INSTALLATION






WARNING: TO AVOID FIRE SHOCK OR DEATH; TURN OFF POWER at circuit breaker or fuse and test that power is off to lamp socket before installing!



LAMP HOLDERS WITHOUT COLLAR:

1. Remove bulb from lamp holder.
2. Detach mounting bracket from guard.
3. Loosen lampholder mount screws (**DO NOT remove lampholder**).
4. Position extension adapters on lampholder screws and tighten screws.
5. Secure guard and mounting bracket to adapters with mounting bracket screws. **DO NOT over-tighten screws.**
6. Replace bulb and close guard by securing latch on mounting bracket.
7. Restore power. Installation is complete.

© 2012 Leviton Mfg. Co., Inc.



FRANÇAIS

Grille de rechange

N° de cat. 12200

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :


- **AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT** au fusible ou au disjoncteur et s'assurer que le circuit est bien coupé au niveau de la douille avant de procéder à l'installation.
- Installer ou utiliser conformément aux codes de l'électricité en vigueur.
- À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien.
- Ne pas suspendre quoique ce soit à la grille.
- Ce dispositif est conçu pour les douilles de plafond installées dans des boîtes électriques de 8,25 cm seulement.

Outils requis

Tournevis Phillips

INSTALLATION

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT au fusible ou au disjoncteur et s'assurer que le circuit soit bien coupé au niveau de la douille avant de procéder à l'installation.



DOUILLES SANS COLLET :

1. Retirer la lampe de la douille.
2. Enlever la bride de montage de la grille.
3. Desserrer les vis de montage de la douille, **SANS LES RETIRER.**
4. Placer les adaptateurs d'extension sur les vis de montage, et resserrer ces dernières.
5. Fixer la grille et la bride sur les adaptateurs au moyen des vis fournies. **NE PAS TROP SERRER.**
6. Remettre la lampe et fermer la grille en accrochant la patte de verrouillage à la bride.
7. Rétablir l'alimentation. L'installation est terminée.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:


- **ADVERTENCIA: PARA EVITAR DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO, O MUERTE, DESCONECTE LA ENERGÍA** mediante el interruptor de circuito o fusible. y asegúrese que la energía esté apagada en la lámpara antes de iniciar la instalación.
- Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
- Si usted no esta seguro acerca de alguna de las partes de estas instrucciones, consulte a un electricista.
- No cuelgue ningún objeto en el protector
- Este producto está diseñado para ser instalado en portalámparas de techo montadas sólo en cajas eléctricas de 9.50 cm. (3 1/4") o 10.16 cm. (4").

Herramientas necesarias para instalar el Protector

Destornillador Phillips

INSTALACION

ADVERTENCIA: PARA EVITAR DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO, O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGÍA en el interruptor de circuito o fusible. ¡Asegúrese que el circuito no esté energizado antes de iniciar la instalación!



PORTALAMPARA SIN COLLAR:

1. Quite el foco de la portálampara.
2. Separe la ménsula de montaje del protector.
3. Afloje los tornillos de montaje (**NO saque la portalámpara**).
4. Coloque los adaptadores de extensión en los tornillos la portalámpara y apriete los tornillos.
5. Asegure el protector y monte la ménsula en los adaptadores con los tornillos de montaje de la ménsula. **NO sobreapriete los tornillos.**
6. Reemplace el foco y cierre el protector asegurando el gancho en la ménsula de montaje.
7. Restablezca la Energía. La instalación está terminada.