

Porcelain Lampholder Keyless - Double Screw Terminals - Medium Base

Plafonnier en Porcelaine - Sans Interrupteur - Bornes à Deux Vis - À Culot Moyen

Portalámpara de Porcelana - Sin Interruptor - Tornillos Terminales Dobles

WARNINGS AND CAUTIONS:

- **TO AVOID FIRE, SHOCK, ELECTROCUTION OR DEATH; TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER** or fuse and test that power is off before wiring.
- To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.
- If you are not sure about any part of these instructions, consult an electrician.
- Use this device with copper or copper clad wire only.
- This device mounts on a 3 1/4" (8.25 Cm) standard outlet box only.

IMPORTANT

- Follow these instructions exactly to maintain the polarity of a correctly wired system.

AVERTISSEMENT ET MISES EN GARDE :

- **POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT** au fusible ou au disjoncteur et s'assurer que le circuit soit bien coupé avant de procéder à l'installation.
- Installer ou utiliser conformément aux codes de l'électricité en vigueur.
- À défaut de bien comprendre les directives suivantes, faire appel à un électricien.
- N'utiliser ce dispositif qu'avec du fil de cuivre ou plaqué cuivre.
- Ce dispositif ne convient qu'aux boîtes électriques standard de 8,25 cm.

IMPORTANT

- On doit suivre les présentes directives à la lettre pour maintenir la polarité d'un système correctement câblé.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- **PARA EVITAR DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO, ELECTROCUCION, O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGÍA** mediante el interruptor de circuito o fusible. ¡Asegúrese de que el circuito no esté energizado antes de iniciar la instalación!
- Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
- Si usted no está seguro acerca de alguna de las partes de estas instrucciones, consulte a un electricista.
- Use este producto sólo con cable de cobre o revestido de cobre.
- Este producto sólo se monta en una caja estándar de 3 1/4" (8.25 Cm).

IMPORTANTE

- Siga estas instrucciones exactamente para mantener la polaridad de un sistema cableado correctamente.

INSTALLATION


1. Remove insulation to expose 3/4" (1.9 cm) copper wire.
2. Connect wires as follows: BLACK (Hot) wire to BRASS screw, WHITE (Neutral) wire to SILVER screw. Loop wires clockwise 3/4 turn around terminal screws. Tighten all screws firmly. Top wire terminals accept up to #10 copper or copper clad wire.
3. Mount porcelain base on outlet box by tightening mounting screws. Install light bulb.
4. Restore power at circuit breaker or fuse. **Installation is complete.**

INSTALLATION

1. Dénuder les fils sur environ 1,9 cm (0,75 po).
2. Raccorder les fils en procédant comme suit : le fil NOIR (actif) à la borne LAITON et e fil BLANC (neutre) à la borne ARGENT. Enrouler les fils sur les bornes de trois quarts de tour vers la droite. Serrer fermement. Les bornes de câblage supérieures acceptent les fils de cuivre ou plaqués cuivre d'un calibre pouvant atteindre 10AWG.
3. Fixer la base en porcelaine à la boîte en serrant les vis de montage. Installer une lampe.
4. Rétablir l'alimentation au fusible ou au disjoncteur. **L'installation est terminée.**

INSTALACIÓN

1. Pele 1.9 cm (3/4") del aislante de la punta de cada conductor.
2. Conecte los conductores como sigue: El cable NEGRO (Fase) al tornillo color LATON, el cable BLANCO (Neutro) al tornillo color PLATEADO. Enrosque los alambres 3/4 de vuelta hacia la derecha alrededor de los tornillos terminales. Apriete los tornillos firmemente. Los tornillos aceptan cable de cobre o revestido de cobre hasta #10.
3. Coloque la base de porcelana en la caja de salida apretando los tornillos de montaje. Instale el foco.
4. Restablezca la corriente en el interruptor de circuito o fusible. **La instalación está terminada.**



Contact Leviton Technical Support at 800-824-3005 (USA ONLY) or visit www.leviton.com for warranty information.

Pour obtenir des renseignements sur les garanties, on peut se rendre au www.leviton.com ou communiquer avec le service de soutien technique de Leviton en composant le 1-800-405-5320 (CANADA SEULEMENT).

Para obtener información de garantía llame a Soporte Técnico de Leviton al 800-824-3005 (SOLO EE.UU) o visite www.leviton.com.