

Cordon de brassage d'I/E RDT de catégorie 6A

APPLICATION

Le cordon de brassage d'I/E RDT de catégorie 6A est conçu pour les applications de transmission de données comme les caméras, la sécurité au protocole IP et d'autres applications liées aux immeubles intelligents. La gaine intérieure/extérieure robuste protège contre l'eau, les produits chimiques et les rayons du soleil pour certains environnements extérieurs. Ce cordon offre une excellente isolation des signaux et des performances supérieures aux normes de l'industrie en ce qui a trait à la diaphonie étrangère et au protocole PoE. L'enveloppe d'isolation du câble assure une gestion supérieure de la chaleur et une réduction efficace du bruit.



SPÉCIFICATIONS

Les cordons de brassage doivent respecter ou dépasser les exigences en matière de rendement de catégorie 6A formulées dans la norme ANSI/TIA-568.2. Ils doivent être munis d'une fiche modulaire à huit positions aux deux extrémités. Cette fiche doit être faite d'un matériau translucide et dotée d'un placage d'or de 50 µpo aux normes de l'industrie, conformément à la norme ANSI/TIA-1096-A. La gaine de câble est homologuée CMX pour l'extérieur et pour plénum. Les gaines doivent être noires.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Homologation de catégorie 6A (rétrocompatibilité avec les systèmes de catégorie 5e et 6).
- Conception « anti-accroc » qui empêche la languette de se briser.
- Diamètre extérieur de 0,235 po plus facile à gérer.
- Câblage T568B pouvant aussi fonctionner dans des systèmes T568A.
- Conception sans gel facilitant la terminaison.
- Gaine résistante aux rayons du soleil, testée pendant 1 000 heures.

ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER POUR L'INSTALLATION

- Homologation CMX pour l'extérieur et pour plénum.
- Offerts en longueurs de 1 à 50 pi (0,30 à 15,24 m).
- La gaine de câble est noire.

NORMES ET RÈGLEMENTS

- ANSI/TIA-568.2 pour la catégorie 6A
- ANSI/TIA-1096-A
- Plénums – NFPA 70
- CMX pour l'extérieur
- IEEE 802.3 (PoE de type 1, 2, 3, 4 à 100 W max.)
- Cisco, alimentation universelle sur Ethernet (UPoE ou UPoE+ de 90 W max.)
- Alimentation sur réseau HDBaseTMC (PoH de 95 W max.)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions : Se reporter à la page 2.
Temp. (entreposage) : de -20 à +60 °C (de -4 à +140 °F)
Temp. (installation) : de -10 à +50 °C (de +14 à +122 °F)
Temp. (fonctionnement) : de -40 à +80 °C (de -40 à +176 °F)


PAYS D'ORIGINE

États-Unis

GARANTIE

Les garanties sur les produits de Leviton se trouvent à l'adresse Leviton.com/NS/Warranty.

FICHE TECHNIQUE
UAOPP-xxE



DIAM. EXT. : 0,235 po (5,97 mm)

UAOPP-xxE

NUMÉRO DE CATALOGUE

Description	N° de cat.
Cordon de brassage de catégorie 6A avec câble d'I/E RDT de 1 à 50 pi (0,30 à 15,24 m)	UAOPP-xxE



Pour obtenir du soutien, rendez-vous sur [Leviton.com/NS/Support](https://www.leviton.com/NS/Support)

Page 2 de 2

États-Unis
Siège social de la division
des solutions de câblage structuré
1 800 722-2082
infoUSA@leviton.com

Câble Berk-Tek[®]
1 800 237-5835 | infoUSA@leviton.com

Asie/Pacifique
852 3620 2602
infoAPAC@leviton.com

Canada
1 800 461-2002
infoCanada@leviton.com

Europe
44 0 1592 772124
infoEurope@leviton.com

Amérique latine
MEXIQUE : 52 55 2128 6286
AMÉRIQUE LATINE :
52 55 2333 5963
infoLATAM@leviton.com

**Moyen-Orient
et Afrique**
971 4 247 9800
infoMEA@leviton.com

LES PRODUITS DE LA DIVISION DES SOLUTIONS DE CÂBLAGE STRUCTURÉ SONT OFFERTS À L'ÉCHELLE MONDIALE DANS PLUS DE 100 PAYS.
RENDEZ-VOUS EN LIGNE SUR [LEVITON.COM/NS](https://www.leviton.com/NS) POUR EN SAVOIR PLUS.