

Installation Instructions

Installing and Testing a GFCI Receptacle

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE GETTING STARTED.

Avoid miswiring the GFCI.
[Click this link for help on wiring.](#)

For French or Spanish instructions, click below:

[Français](#)

[Español](#)



CAUTION

- To prevent severe shock or electrocution always turn the power OFF at the service panel before working with wiring.
- Use this GFCI receptacle with copper wire. Do not use it with copper-clad or aluminum wire.
- Do not install this GFCI receptacle on a circuit that powers life support equipment because if the GFCI trips it will shut down the equipment.
- For installation in damp or wet locations, the GFCI receptacle must be Listed and marked as Weather Resistant (WR).
- For installation in wet locations, protect the GFCI receptacle with a cover plate or outlet box hood suitable for wet locations that will keep both the receptacle and plug face dry.
- Must be installed in accordance with national and local electric codes.

1. What is a GFCI?

A GFCI receptacle is different from conventional receptacles. In the event of a ground fault, a GFCI will trip and quickly stop the flow of electricity to prevent serious injury.

Definition of a ground fault:

Instead of following its normal safe path, electricity passes through a person's body to reach the ground. For example, a defective appliance can cause a ground fault.


A GFCI receptacle does **NOT** protect against circuit overloads, short circuits, or shocks. For example, you can still be shocked if you touch bare wires while standing on a non-conducting surface, such as a wood floor.

NOTE:


GFCIs contain a lockout feature that will prevent RESET if:

- There is no power being supplied to the GFCI.
- The GFCI is miswired due to reversal of the LINE and LOAD connections.
- The GFCI cannot pass its internal test, indicating that it may not be able to provide protection in the event of a ground fault.

2. The GFCI's features



BACK VIEW



3. Should you install it?


Installing a GFCI receptacle can be more complicated than installing a conventional receptacle.

Make sure that you:

- Understand basic wiring principles and techniques.
- Can interpret wiring diagrams.
- Have circuit wiring experience.
- Are prepared to take a few minutes to test your work, making sure that you have wired the GFCI receptacle correctly.

4. LINE vs. LOAD

A cable consists of 2 or 3 wires.



LINE cable:


Delivers power from the service panel (breaker panel or fuse box) to the GFCI. If there is only one cable entering the electrical box, it is the LINE cable. This cable should be connected to the GFCI's LINE levers only. These are the black and white levers.

LOAD cable:

Delivers power from the GFCI to another receptacle in the circuit. This cable should be connected to the GFCI's LOAD levers only. These are the blue and white levers.

5. Turn the power OFF

Plug an electrical device, such as a lamp or radio, into the receptacle on which you are working. Turn the lamp or radio ON. Then, go to the service panel. Find the breaker or fuse that protects that receptacle. Place the breaker in the OFF position or completely remove the fuse. The lamp or radio must turn OFF.



Next, plug in and turn ON the lamp or radio at the receptacle's other outlet to make sure the power is OFF at both outlets. If the power is not OFF, stop work and call an electrician to complete the installation.

6. Identify cables/wires

Important:

DO NOT install the GFCI receptacle in an electrical box containing (a) more than four (4) wires (not including the grounding wires) or (b) cables with more than two (2) wires (not including the grounding wire). Contact a qualified electrician if either (a) or (b) are true.

If you are replacing an old receptacle, pull it out of the electrical box without disconnecting the wires.

- If you see one cable (2-3 wires), it is the LINE cable. The receptacle is probably in position C (see diagram below). Remove the receptacle and go to step 7A.
- If you see two cables (4-6 wires), the receptacle is probably in position A or B (see diagram below). Follow steps a-e of the procedure below.


Procedure: box with two (2) cables (4-6 wires):

- Detach one cable's WHITE wire and hot wires from the receptacle and cap each one separately with a wire connector. Make sure that they are from the same cable.
- Re-install the receptacle in the electrical box, attach the faceplate, then turn the power ON at the service panel.
- Determine if power is flowing to the receptacle. If so, the capped wires are the LOAD wires. If not, the capped wires are the LINE wires.
- Turn the power OFF at the service panel, label the LINE and LOAD wires, then remove the receptacle.
- Go to step 7B.

Placement in circuit:

The GFCI's place in the circuit determines if it protects other receptacles in the circuit.

Sample circuit:



Placing the GFCI in position A will also provide protection to "LOAD side" receptacles B and C. On the other hand, placing the GFCI in position C will not provide protection to receptacles A or B. Remember that receptacles A, B, and C can be in different rooms.

7. Connect the wires (choose A or B)... only after reading steps 1-6 above, completely.

Preparing Wires:

WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH, TURN OFF POWER at circuit breaker or fuse and test that power is OFF before wiring!


1. Recommend cutting previously used sections of copper wire, ensuring the ends are straight.

NOTES:

- Use with #12 AWG or #14 AWG solid or stranded wire only.
- **DO NOT** use copper-clad or aluminum wires in this device.


2. Strip each wire in the wallbox, as shown below.

Use Built-in Strip Gauge on the Outlet



OR


Use Strip Gauge as shown below
(Not to scale)




9/16 in.
(1.4 cm)

About Wire Connections:


1. Fully open lever.




2. Insert the proper wire into the wire hole per the wiring diagrams shown below. Make sure the wire is fully inserted and no bare wire is exposed.
NOTE: If using stranded wire twist wire before insertion.



3. Fully close lever.



A: One cable (2 or 3 wires) entering the box.



Connect the LINE cable wires to the LINE levers:

- The white wire connects to the WHITE lever
- The black wire connects to the BLACK lever


Connect the grounding wire (only if there is a grounding wire):

- For a box with no grounding terminal (diagram not shown): Connect the LINE cable's bare copper (or GREEN) wire to the green lever.
- For a box with a grounding terminal (diagram shown above): Connect a 6-inch bare copper (or GREEN) 12 or 14 AWG wire to the green lever on the GFCI. Also, connect a similar wire to the grounding terminal on the box. Connect the ends of these wires to the LINE cable's bare copper (or GREEN) wire using a wire connector. If these wires are already in place, check the connections.

Complete the installation:

- Fold the wires into the box, keeping the grounding wire away from the WHITE and HOT levers.
- Go to step 8.

B: Two cables (4 or 6 wires) entering the box.



Connect the **LINE** cable wires to the **LINE** levers:

- The white wire connects to the **WHITE** lever
- The black wire connects to the **BLACK** lever

Connect the **LOAD** cable wires to the **LOAD** levers:

- The white wire connects to the **WHITE** lever
- The black wire connects to the **BLUE** lever

Connect the **grounding** wires (only if there is a grounding wire):

- Connect a 6-inch bare copper (or **GREEN**) 12 or 14 AWG wire to the **GREEN** lever on the GFCI. If the box has a grounding terminal, also connect a similar wire to the grounding terminal on the box. Connect the ends of these wires to the **LINE** or **LOAD** cable's bare copper (or **GREEN**) wire using a wire connector. If these wires are already in place, check the connections.


Complete the installation:

- Fold the wires into the box, keeping the grounding wire away from the **WHITE** and **HOT** levers.
- Go to step 8.

8. Wallplate installation preparation

The outlet strap is designed for midway wallplates. If you want to use a standard size wallplate, remove both break-off fins, as shown below.

NOTE: Bend the break-off fins rapidly backwards first and then forward to easily remove.




9. Wallbox installation

A: Single-gang box installation.

WARNING: Turn the power OFF at the circuit breaker before you tighten the screws.

1. Tighten the mounting screws into wallbox.




2. Install wallplate, and restore power.


B: Multi-gang box installation.

WARNING: Turn the power OFF at the circuit breaker before you tighten the screws.

1. To install the outlet next to other Lever Edge™ devices, use the alignment feature to easily place each device next to each other in the multi-gang box.



2. Tighten the mounting screws into wallbox.



3. Install wallplate, and restore power.




10. Test your work

Why perform this test?

- If you miswired the GFCI it may not prevent personal injury or death due to a ground fault (electrical shock).
- If you mistakenly connect the LINE wires to the LOAD levers, the GFCI will not reset and will not provide power to either the GFCI receptacle face or any receptacles fed from the GFCI.

Procedure:

- (a) This GFCI is shipped from the factory in the tripped condition and cannot be reset until it is wired correctly and power is supplied to the device. If you choose to relocate the GFCI, please return the outlet to this configuration by pressing the TEST button before you move it. Plug a lamp or radio into the GFCI (and leave it plugged in). Turn the power ON at the service panel. Ensure that the GFCI is in the tripped condition by pressing the TEST button. If the lamp or radio is OFF, and the GFCI does not reset, go to the Troubleshooting section as the LINE and LOAD connections are reversed.
- (b) Press the RESET button **fully** and release. If the Status Indicator Light turns GREEN and the lamp or radio is ON, the GFCI has been installed correctly. If the Status Indicator Light turns or continuously blinks RED, or the GFCI cannot be reset, go to the Self-Test Operation section.
- (c) If you installed your GFCI using step 7B, plug a lamp or radio into surrounding receptacles to see which one(s), in addition to the GFCI, lose power when you press the GFCI TEST button. Place a "GFCI PROTECTED OUTLET" sticker on every receptacle that lost power, then press the RESET button to reset the GFCI. **DO NOT** plug life-saving devices into any of the receptacles that lost power.
- (d) Press the TEST button (then RESET button) **every month** to assure proper operation. If the Status Indicator Light does not turn GREEN when the RESET button is depressed and then released, or the GFCI cannot be reset, it must be replaced.



BUTTON ACTION	INDICATOR	LOAD POWER	GFCI STATUS/ACTION
Tripped (RESET button out)	OFF	OFF	GFCI in Tripped state, press RESET button (GFCI will not reset if there is no power on the circuit)
Set (RESET button in)	GREEN	ON	GFCI in normal working state
Tripped (RESET button out)	Solid or flashing RED	OFF	OFF - press RESET to see if issue is cleared. If RED indication continues or GFCI will not RESET replace GFCI
Tripped (RESET button out)	GREEN	OFF	Line and Load leads are reversed, review instructions for correct wiring
Set (RESET button in)	Solid or Flashing RED	ON	Press TEST to trip GFCI - press RESET to see if issue is cleared. If RED indication continues or GFCI will not RESET replace GFCI

Test your GFCI monthly

TROUBLESHOOTING

Turn the power OFF and check the wire connections against the appropriate wiring diagram in step 7A or 7B. Make sure that there are no loose wires or loose connections. Also, it is possible that you reversed the LINE and LOAD connections. If the Status Indicator Light is not ON and the device is unable to reset, this could be a result of no power available. Start the test from the beginning of step 8 if you rewired any connections to the GFCI.

SELF-TEST OPERATION

- A Self-Test GFCI receptacle has all the features of a conventional GFCI receptacle. In addition, this receptacle tests itself periodically to confirm the GFCI electronics are functional. The Status Indicator Light will be solid green when the GFCI is powered from Line side and working correctly.
- **Self-Test Indications:** If the Status Indicator Light is solid or flashing RED a problem may exist. Press the TEST button to trip the GFCI. If unable to Reset, replace the GFCI.
NOTE: The status indicator may flash RED at power "ON" and Reset.

SELF TEST CAT. NO.	DESCRIPTION
EGFT1	15A-125VAC, 60Hz Tamper Resistant GFCI
EGFW1	15A-125VAC, 60Hz Weather/Tamper Resistant GFCI

All devices rated 20A feed-through

COPYRIGHT AND TRADEMARK INFORMATION

SmartlockPro is a trademark of Leviton Manufacturing Co., Inc. registered in the United States, Canada, Mexico and China.

FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC STATEMENT

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

PATENT STATEMENT

Patents covering this product, if any, can be found on Leviton.com/patents

FOR CANADA ONLY

For warranty information and/or product returns, residents of Canada should contact Leviton in writing at **Leviton Manufacturing of Canada ULC** to the **attention of the Quality Assurance Department, 165 Hymus Blvd, Pointe-Claire (Quebec), Canada H9R 1E9** or by telephone at **1 800 405-5320**.

LIMITED 2 YEAR WARRANTY

For Leviton's limited 2 year product warranty, go to www.leviton.com. For a printed copy of the warranty, call 1-800-824-3005.

**For Technical Assistance Call: 1-800-824-3005 (USA Only) or
1-800-405-5320 (Canada Only) www.leviton.com**

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. All rights reserved.

Specifications subject to change at any time without notice.



Directives d'installation

Installation et mise à l'essai des prises à DDFT

LIRE LES PRÉSENTES DIRECTIVES AVANT DE COMMENCER.

Éviter de mal câbler le DDFT.

[Cliquer sur ce lien pour obtenir de l'aide sur le câblage.](#)



MISE EN GARDE

- Pour éviter les chocs électriques graves ou l'électrocution, il faut toujours couper l'alimentation électrique au niveau du panneau de branchement avant de travailler sur le câblage.
- Utiliser cette prise à DDFT avec du fil de cuivre. Ne pas l'utiliser avec du fil plaqué cuivre ou en aluminium.
- Ne pas installer cette prise à DDFT sur un circuit qui alimente un équipement de maintien des fonctions vitales, car si le DDFT se déclenche, l'équipement s'éteint.
- Pour une installation dans des endroits humides ou mouillés, s'assurer que la prise à DDFT est répertoriée et marquée comme intempérisée.
- Pour l'installation dans des endroits mouillés, protéger la prise à DDFT avec une plaque de recouvrement ou un capot de boîte à prises adapté aux endroits mouillés, qui maintiendra la prise et la face de la fiche au sec.
- Installer la prise à DDFT conformément aux codes électriques nationaux et locaux.

1. Qu'est-ce qu'une prise à DDFT?

Une prise à disjoncteur de fuite à la terre (DDFT) est différente des prises conventionnelles. En cas de fuite à la terre, un DDFT se déclenchera et arrêtera rapidement la circulation de l'électricité afin d'éviter des blessures graves.

Définition d'une fuite à la terre :

Au lieu de suivre son parcours sécuritaire habituel, l'électricité traverse le corps d'une personne pour atteindre le sol. Par exemple, un appareil défectueux peut provoquer une fuite à la terre.


Une prise à DDFT n'offre **AUCUNE** protection contre les surcharges de circuit, les courts-circuits et les chocs électriques. Par exemple, il est toujours possible de recevoir un choc électrique si l'on touche à des fils dénudés alors qu'on se trouve sur une surface non conductrice, telle qu'un plancher en bois.

REMARQUE :


Les DDFT sont dotés d'un mécanisme de verrouillage qui empêche leur RÉARMEMENT si :

- Le DDFT n'est pas alimenté.
- Le DDFT est mal branché en raison de l'inversion des raccords de LIGNE et de CHARGE.
- Le DDFT échoue sa procédure de vérification interne, indiquant qu'il pourrait ne plus être en mesure d'assurer une protection contre les fuites à la terre.

2. Caractéristiques des prises à DDFT



VUE DE L'ARRIÈRE



3. Les prises à DDFT peuvent-elles être installées par leur acheteur?


L'installation des prises à DDFT peut s'avérer plus complexe que celle des prises conventionnelles.

Il faut s'assurer de :

- Comprendre les principes et les techniques de câblage de base.
- Pouvoir interpréter les divers schémas de câblage.
- Avoir de l'expérience en matière de câblage de circuits.
- Consacrer quelques minutes aux procédures de mise à l'essai afin de vérifier le fonctionnement du câblage des prises à DDFT.

4. Les câbles de LIGNE et de CHARGE

Un câble est constitué de 2 ou de 3 fils.



Câble de LIGNE :


Ce câble transporte le courant du panneau de branchement (panneau à disjoncteurs ou boîte de fusible) au DDFT. Si un seul câble entre dans la boîte murale, il s'agit du câble de LIGNE. Ce câble ne doit être raccordé qu'aux leviers de LIGNE du DDFT. Il s'agit des leviers noirs et blancs.

Câble de CHARGE :

Ce câble transmet le courant du DDFT à une autre prise du circuit. Ce câble ne doit être raccordé qu'aux leviers de CHARGE du DDFT. Il s'agit des leviers bleus et blancs.

5. Coupure du courant

Enficher un appareil électrique, comme une lampe ou un récepteur radio, dans une des sorties de la prise concernée. Mettre l'appareil SOUS TENSION. Ensuite, aller au panneau de branchement. Repérer le disjoncteur ou le fusible qui protège la prise en question. Placer le disjoncteur en position d'arrêt ou retirer complètement le fusible. L'appareil électrique devrait être HORS TENSION.



Une fois cette vérification faite, enficher le même appareil dans l'autre sortie afin de s'assurer que l'alimentation est bien coupée. Dans le cas contraire, abandonner les travaux et faire appel à un électricien qualifié.

6. Identification des câbles et des fils

Important :

NE PAS installer la prise à DDFT dans une boîte murale contenant (a) plus de quatre (4) fils (sans compter les fils de terre) ou (b) des câbles à plus de deux (2) fils (sans compter le fil de terre). Dans de tels cas, faire appel à un électricien qualifié.

Si une prise existante doit être remplacée, la sortir de la boîte murale sans toutefois en défaire les raccords.

- S'il y a un seul câble (à 2 ou 3 fils), il s'agit du câble de LIGNE. La prise est probablement en position C (voir le schéma ci-dessous). Retirer la prise et passer à l'étape 7A.
- Si deux câbles (4 ou 6 fils) sont présents, la prise est à l'emplacement « A » ou « B » (voir le schéma ci-dessous). Procéder aux étapes (a) à (e) ci-dessous.


Procédure à suivre en présence de deux (2) câbles (4 ou 6 fils) :

- (a) Défaire les raccords entre le fil BLANC et les fils actifs de la prise, et protéger chacun des fils au moyen d'un capuchon distinct. S'assurer qu'ils proviennent bien du même câble.
- (b) Réinsérer la prise dans la boîte murale, fixer la plaque murale et rétablir le courant au panneau de branchement.
- (c) Vérifier si le courant alimente la prise. Si oui, les fils protégés sont ceux de CHARGE. Sinon, les fils protégés sont ceux de LIGNE.
- (d) Couper le courant au panneau de branchement, marquer les fils de LIGNE et de CHARGE, puis retirer l'ancienne prise.
- (e) Passer à l'étape 7B.

Emplacement sur le circuit :

L'emplacement de la prise à DDFT détermine la protection qu'elle assure aux autres prises du circuit.

Exemple de circuit :



En installant la prise à DDFT à l'emplacement « A », les côtés « CHARGE » des prises « B » et « C » sont protégés. Si la prise à DDFT est installée à l'emplacement « C », elle n'assurera aucune protection aux prises « A » et « B ». Il est important de noter que les prises « A », « B » et « C » peuvent se trouver dans des pièces distinctes.

7. Ne raccorder les fils (choisir la procédure A ou B) qu'après avoir lu complètement les étapes 1 à 6 ci-dessus.

Préparation des fils :

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE DÉCÈS, COUPER LE COURANT au fusible ou au disjoncteur et s'assurer que le circuit est hors tension avant de procéder à l'installation!


1. Il est recommandé de couper les sections de fil de cuivre déjà utilisées, en veillant à ce que les extrémités soient droites.

REMARQUES :

- N'utiliser que des fils pleins ou toronnés de calibre 12 ou 14 AWG.
- **NE PAS** utiliser ce dispositif avec du fil plaqué cuivre ou du fil d'aluminium.


2. Dénuder chacun de ces fils de la manière illustrée.

Se servir du gabarit de dénudage moulé sur la prise




OU

Employer le gabarit ci-dessous
(Image non à l'échelle)




Raccordement des fils :

1. Ouvrir complètement le levier.




2. Insérez le fil approprié dans l'ouverture de câblage, conformément aux schémas de câblage ci-dessous. Veiller à ce qu'aucun brin dénudé ne soit exposé.


REMARQUE : Si on utilise un fil toronné, il faut en entortiller les brins avant de l'insérer.



3. Fermer complètement le levier.



A : Présence d'un seul câble (2 ou 3 fils) dans la boîte murale



Raccorder les fils du câble de LIGNE aux leviers de LIGNE :

- Relier le fil blanc au levier BLANC
- Relier le fil noir au levier NOIR


Raccorder le fil de terre (le cas échéant) :

- Pour une boîte sans borne de terre (non illustrée) : Raccorder le fil de cuivre dénudé (ou VERT) du câble de LIGNE au levier vert.
- Pour une boîte avec borne de terre (schéma ci-dessus) : • Raccorder un fil en cuivre dénudé (ou VERT) de calibre 12 ou 14 AWG et d'une longueur d'environ 6 po (15 cm) au levier vert du DDFT. Raccorder également un fil semblable à la borne de terre de la boîte. À l'aide de capuchons, relier les extrémités de ces fils au fil de terre dénudé (ou VERT) du câble de LIGNE. Si de tels raccords ont déjà été effectués, en vérifier la conformité.

Terminer l'installation :

- Replier les fils dans la boîte, en s'assurant que le fil de terre n'entre pas en contact avec le levier BLANC ou le levier ACTIF.
- Passer à l'étape 8.

B : Présence de deux câbles (4 ou 6 fils) dans la boîte murale



Raccorder les fils du câble de LIGNE aux leviers de LIGNE :

- Relier le fil blanc au levier BLANC
- Relier le fil noir au levier NOIR

Raccorder les fils du câble de CHARGE aux leviers de CHARGE :

- Relier le fil blanc au levier BLANC
- Relier le fil noir au levier BLEU

Raccorder le fil de terre (le cas échéant) :

- Raccorder un fil en cuivre dénudé (ou VERT) de calibre 12 ou 14 AWG et d'une longueur d'environ 6 po (15 cm) au levier VERT du DDFT. Si la boîte est dotée d'une borne de terre, raccorder également un fil semblable à cette dernière. À l'aide de capuchons, relier les extrémités de ces deux fils au fil de terre DÉNUDÉ (ou VERT) du câble de LIGNE ou de CHARGE. Si de tels raccords ont déjà été effectués, en vérifier la conformité.


Terminer l'installation :

- Replier les fils dans la boîte, en s'assurant que le fil de terre n'entre pas en contact avec le levier BLANC ou le levier ACTIF.
- Passer à l'étape 8.

8. Préparation à l'installation de la plaque murale

La bride de la prise est conçue pour les plaques de format intermédiaire. Si on veut utiliser un modèle de format régulier, il suffit de retirer les deux ailettes détachables, de la manière illustrée ci-dessous.

REMARQUE : Plier rapidement les ailettes de rupture d'abord vers l'arrière puis vers l'avant pour les retirer facilement.




9. Installation de la boîte murale

A : Installation seule.

AVERTISSEMENT : Couper l'alimentation au disjoncteur avant de serrer les vis.

1. Serrer les vis de fixation sur la boîte murale.




2. Installer une plaque et rétablir le courant.


B : Installation groupée.

AVERTISSEMENT : Couper l'alimentation au disjoncteur avant de serrer les vis.

1. Pour installer la prise avec d'autres dispositifs Lever Edge^{MC}, il faut se servir des encoches et des saillies pour les aligner dans une boîte conçue pour les recevoir.



2. Serrer les vis de fixation sur la boîte murale.



3. Installer une plaque et rétablir le courant.

10. Vérification du fonctionnement

Pourquoi procéder à cet essai?

- Si les prises à DDFT sont mal raccordées, elles pourraient n'offrir aucune protection contre les blessures ou décès causés par une fuite à la terre (chocs électriques).
- Si les raccords de LIGNE et de CHARGE sont inversés, la prise à DDFT ne se réarmera pas et n'alimentera ni ses sorties ni les autres prises du circuit.




Procédure :

(a) Cette prise à DDFT est expédiée de l'usine en état de déclenchement et ne peut pas être réarmée tant qu'elle n'est pas correctement câblée et que l'appareil n'est pas alimenté à l'électricité. Si la prise à DDFT doit être déplacée, veiller à la remettre dans cette configuration en appuyant sur le bouton TEST avant de la déplacer. Brancher l'appareil électrique dans la prise à DDFT (et le laisser branché). Mettre l'appareil sous tension au niveau du panneau de branchement. Vérifier que la prise à DDFT est déclenchée en appuyant sur le bouton TEST. Si l'appareil électrique est éteint et que la prise à DDFT ne se réarme pas, passer à la section « Diagnostic des anomalies », car les raccords de LIGNE et de CHARGE sont inversés.

(b) Enfoncer **complètement** le bouton RESET et le relâcher. Si le témoin d'état s'allume en VERT et l'appareil se met sous tension, la prise à DDFT a été correctement installée. Si le témoin d'état reste allumé en ROUGE ou qu'il clignote, ou si la prise à DDFT ne peut être réarmée; se reporter à la section « Autovérification ».

(c) Si on a procédé à l'étape 7B de l'installation de la prise à DDFT, enficher l'appareil électrique dans les prises avoisinantes de manière à déterminer lesquelles ont elles aussi été privées de courant lorsqu'on a appuyé sur le bouton TEST. Mettre un autocollant de protection par DDFT sur chacune de ces prises, puis appuyer sur le bouton RESET pour réarmer le dispositif. NE PAS enficher d'équipement de maintien des fonctions vitales dans les prises dont l'alimentation a été coupée.

(d) Appuyer sur le bouton TEST **chaque mois** afin de vérifier le bon fonctionnement du dispositif, sans oublier d'appuyer sur le bouton RESET une fois l'essai terminé. Si le témoin d'état ne devient pas vert après que le bouton RESET a été enfoncé et relâché, ou encore si le DDFT ne peut être réarmé, celui-ci doit être remplacé.



POSITION DES BOUTONS	TÉMOIN	ÉTAT DES CHARGES	ÉTAT/ACTION DU DDFT
Déclenché (bouton RESET ressorti)	HORS TENSION	HORS TENSION	Le DDFT a été déclenché; appuyer sur le bouton RESET (le DDFT ne se réarmera pas si le circuit n'est pas alimenté)
Armé (bouton RESET enfoncé)	VERT	SOUS TENSION	Le DDFT fonctionne normalement
Déclenché (bouton RESET ressorti)	Allumé ou clignotant en ROUGE	HORS TENSION	Le DDFT ne fonctionne pas; appuyer sur le bouton RESET. Si le témoin reste ROUGE ou si le DDFT ne se réarme pas, il faut le remplacer.
Déclenché (bouton RESET ressorti)	VERT	HORS TENSION	Les fils de ligne et de charge ont été inversés; refaire le câblage en suivant les directives.
Armé (bouton RESET enfoncé)	Allumé ou clignotant en ROUGE	SOUS TENSION	Appuyer sur le bouton TEST pour déclencher le DDFT; appuyer ensuite sur le bouton RESET. Si le témoin reste ROUGE ou si le DDFT ne se réarme pas, il faut le remplacer.

Le DDFT doit être testé chaque mois.

DIAGNOSTIC DES ANOMALIES

Mettre l'appareil hors tension et vérifier les raccordements des fils par rapport au schéma de câblage approprié de l'étape 7A ou 7B. Vérifier qu'il n'y a pas de fils ou de raccordements desserrés. Il est également possible que les raccords de LIGNE et de CHARGE aient été inversés. Si le témoin d'état n'est pas allumé et que le dispositif ne parvient pas à se réarmer, cela peut être dû à l'absence de courant. Commencer l'essai à partir du début de l'étape 8 si des raccordements à la prise à DDFT ont été faits.

AUTOVÉRIFICATION

- Les prises à DDFT à mécanisme d'autovérification présentent les mêmes caractéristiques que les modèles conventionnels. Contrairement à ces derniers, elles procèdent toutefois à des contrôles périodiques de leurs circuits électroniques. Le témoin d'état reste allumé en VERT quand le DDFT est alimenté du côté ligne et fonctionne correctement.
- Résultats de l'autovérification** : le témoin s'allume ou clignote en ROUGE si un problème a été détecté. Le cas échéant, appuyer sur le bouton TEST pour déclencher le DDFT. Remplacer le DDFT s'il ne se réarme pas.
REMARQUE : Le témoin pourrait s'allumer brièvement en ROUGE au moment de la mise sous tension ou du réarmement.

N° DE CAT.	DESCRIPTION
EGFT1	Prise à DDFT de 15 A/125 V c.a., 60 Hz, inviolable
EGFW1	Prise à DDFT de 15 A/125 V c.a., 60 Hz, inviolable et intempérisée

Tous les dispositifs ont une intensité nominale de 20 A en continu.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MARQUES DE COMMERCE ET AUX DROITS D'AUTEUR

SmartlockPro est une marque de commerce de Leviton Manufacturing Co., Inc., déposée aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Chine.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX EXIGENCES DE LA FCC

Les produits décrits aux présentes ont fait l'objet de tests et ont été jugés conformes aux normes en matière de dispositifs numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces normes ont été élaborées dans le but d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable quand l'équipement est utilisé en milieu résidentiel. Ces produits génèrent, utilisent et peuvent irradier de l'énergie haute fréquence; s'ils ne sont pas installés et utilisés conformément aux directives, ils peuvent aussi engendrer des perturbations susceptibles de brouiller les radiocommunications. Il est cependant impossible de garantir l'absence de telles perturbations dans une installation donnée. Si ces produits sont des sources de parasites au niveau des récepteurs radio ou des téléviseurs, ce qu'on peut déterminer en les mettant sous et hors tension, on recommande à l'utilisateur de rectifier la situation en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement à une prise sur un circuit autre que celui où est branché le récepteur;
- consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en matière de radios ou de téléviseurs.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX EXIGENCES DE L'ISDE

Le produit décrit aux présentes est conforme aux CNR de l'ISDE applicables aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit causer aucun brouillage et (2) il ne doit pas être affecté par les interférences d'autres dispositifs susceptibles notamment d'en perturber le fonctionnement.

BREVETS

Les brevets associés aux produits décrits aux présentes, le cas échéant, se trouvent à l'adresse leviton.com/patents.

CANADA SEULEMENT

Pour obtenir des renseignements sur les garanties ou les retours de produits, les résidents canadiens peuvent écrire à **la Manufacture Leviton du Canada S.R.L., a/s du service de l'Assurance qualité, 165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec), Canada, H9R 1E9, ou encore composer le 1 800 405-5320.**

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Pour consulter les modalités des garanties de 2 ans offertes par Leviton sur ses produits, rendez-vous sur www.leviton.com, ou composer le 1-800-824-3005 pour en obtenir une version imprimée.

Ligne d'assistance technique : 1-800-405-5320 (Canada seulement) www.leviton.com

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

© Leviton Manufacturing Co., Inc., 2024. Tous droits réservés.

Caractéristiques sous réserve de modifications sans préavis.



Retour au début

Instrucciones de Instalación

Instalación y Prueba de un Receptáculo ICFT

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.

Evite errores de cableado en el ICFT.
[Dé clic en este enlace para ayuda con el cableado.](#)



PRECAUCIONES

- Para evitar descargas severas o electrocución, APAGUE siempre la energía en el panel de servicio antes de trabajar con el cableado.
- Utilice este receptáculo ICFT con alambre de cobre. No lo utilice con alambre revestido de cobre ni cable de aluminio.
- No instale este receptáculo ICFT en un circuito que alimente equipo de soporte vital ya que si el ICFT se dispara apagará el equipo.
- Para la instalación en sitios húmedos o mojados, el receptáculo ICFT debe estar Listado y marcado como Resistente a la Intemperie (WR).
- Para la instalación en lugares húmedos, proteja el receptáculo ICFT con una placa de cubierta o una tapa para la caja del contacto adecuada para sitios húmedos que mantendrá secos tanto el receptáculo como la cara del enchufe.
- Debe instalarse de conformidad con los códigos eléctricos nacionales y locales.

1. ¿Qué es un ICFT?

Un receptáculo ICFT es diferente a los receptáculos convencionales. En el caso de una falla a tierra, un ICFT se disparará e interrumpirá rápidamente el flujo de electricidad para evitar lesiones serias.

Definición de una falla a tierra:

En lugar de seguir su recorrido seguro normal, la electricidad pasa a través del cuerpo de una persona para llegar a la tierra. Por ejemplo, un aparato defectuoso puede provocar una falla a tierra.


Un receptáculo ICFT **NO** protege contra sobrecargas de circuito, cortocircuitos o choques eléctricos. Por ejemplo, usted también podría recibir una descarga eléctrica si toca cables desnudos y está parado sobre una superficie no conductora, como un piso de madera..

NOTA:


Los ICFT contienen una característica de bloqueo que evitará el REINICIO si:

- No hay suministro de energía hacia el ICFT.
- El ICFT está mal cableado debido a que las conexiones de LÍNEA y CARGA están invertidas..
- El ICFT no puede pasar su prueba interna, lo que indica que no puede proporcionar protección en el caso de una falla a tierra.

2. Las características del ICFT



VISTA TRASERA



3. ¿Debe instalarlo usted?

Instalar un receptáculo ICFT puede ser más complicado que instalar un receptáculo convencional.

Asegúrese de:


- Entender los principios y técnicas básicas del cableado.
- Poder interpretar los diagramas de cableado.
- Tener experiencia en el cableado de circuitos.
- Estar preparado para emplear unos cuantos minutos para probar su trabajo, asegurándose de que ha cableado el receptáculo ICFT de manera correcta.

4. LÍNEA vs. CARGA

Un cable consta de 2 o 3 alambres.

Cable

Alambres



Cable de LÍNEA:


Suministra energía desde el panel de servicio (panel del interruptor o caja de fusibles) hacia el ICFT. Si únicamente hay un cable que entra a la caja eléctrica, es el cable de LÍNEA. Este cable debe estar conectado a las palancas de LÍNEA del ICFT únicamente. Éstas son las palancas color negro y blanco.

Cable de CARGA:

Suministra energía desde el ICFT hacia otro receptáculo en el circuito. Este cable debe estar conectado a las palancas de CARGA del ICFT únicamente. Éstas son las palancas color azul y blanco.

5. APAGUE la energía

Enchufe un dispositivo eléctrico, como por ejemplo una lámpara o un radio, dentro del receptáculo en el cual está trabajando. ENCIENDA la lámpara o el radio. Después, diríjase al panel de servicio. Encuentre el interruptor o el fusible que protege dicho receptáculo. Coloque el interruptor en la posición de APAGADO o retire por completo el fusible. La lámpara o el radio deben APAGARSE.



A continuación, enchufe y ENCIENDA la lámpara o el radio en el otro contacto del receptáculo para asegurarse de que la energía está APAGADA en ambos contactos. Si la energía no está APAGADA, interrumpa el trabajo y llame a un electricista para que termine la instalación.

6. Identifique los cables/alambres

Importante:

NO instale el receptáculo ICFT en una caja eléctrica que contenga (a) más de cuatro (4) alambres (sin incluir los cables de puesta a tierra) o (b) cables con más de dos (2) alambres (sin incluir el cable de puesta a tierra). Contacte a un electricista calificado si ya sea (a) o (b) son ciertas.

Si usted está reemplazando un receptáculo viejo, extráigalo de la caja eléctrica sin desconectar los alambres.

- Si usted ve un cable (2-3 alambres), es el cable de LÍNEA. El receptáculo está probablemente en la posición C (vea el diagrama abajo). Retire el receptáculo y vaya al paso 7A.
- Si usted ve dos cables (4-6 alambres), el receptáculo está probablemente en la posición A o B (vea el diagrama abajo). Siga los pasos a-e del siguiente procedimiento.


Procedimiento: caja con dos (2) cables (4-6 alambres):

- Desprenda un alambre BLANCO del cable y los alambres vivos del receptáculo y tape cada uno por separado con un conector del alambre. Asegúrese de que sean del mismo cable.
- Vuelva a instalar el receptáculo en la caja eléctrica, fije la placa frontal, después ENCIENDA la energía en el panel de servicio.
- Determine si la energía está fluyendo hacia el receptáculo. Si es así, los alambres tapados son los alambres de CARGA. De lo contrario, los alambres tapados con los alambres de LÍNEA.
- APAGUE la energía en el panel de servicio, rotule los alambres de LÍNEA y de CARGA y después retire el receptáculo.
- Diríjase al paso 7B.

Colocación en el circuito:

El lugar del ICFT en el circuito determina si protege a otros receptáculos en el circuito.

Circuito muestra:



Colocar el ICFT en la posición A también proporcionará protección para los receptáculos B y C del "lado de la CARGA". Por el contrario, colocar el ICFT en la posición C no proporcionará protección para los receptáculos A o B. Recuerde que los receptáculos A, B y C pueden estar en habitaciones diferentes.

7. Conecte los alambres (seleccione A o B) ... únicamente después de haber leído los pasos 1-6 anteriores, por completo.

Preparación de los Cables:

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, ¡APAGUE LA ELECTRICIDAD en el interruptor de circuito o fusible y compruebe que la electricidad esté apagada antes de cablear!


1. Se recomienda cortar las secciones utilizadas previamente del alambre de cobre, asegurándose de que los extremos estén rectos.

NOTAS:

- Utilice con cable sólido o trenzado #12 AWG o #14 AWG únicamente.
- **NO** utilice cables revestidos de cobre ni de aluminio en este dispositivo.


2. Pele cada cable en la caja de pared, tal como se muestra abajo.

**Utilice el Indicador de Pelado
Incorporado en el Contacto**



0


**Utilice el Indicador de Pelado
tal como se muestra abajo (No a escala)**



**9/16 pulg.
(1.4 cm)**


Acerca de las Conexiones de Alambres

1. Abra la palanca por completo.




2. Inserte el cable adecuado dentro del orificio del cable de acuerdo con los diagramas de cableado mostrados abajo. Asegúrese de que el cable esté insertado por completo y que no quede expuesto ningún cable desnudo.


NOTA: Si utiliza cable trenzado, tuerza el cable antes de insertarlo.



3. Cierre la palanca por completo.



A: Un cable (2 o 3 alambres) entra a la caja.



Conecte los alambres del cable de LÍNEA a las palancas de LÍNEA:

- El alambre blanco se conecta a la palanca BLANCA
- El alambre negro se conecta a la palanca NEGRA


Conecte el alambre de puesta a tierra (únicamente si hay un alambre de puesta a tierra):

- Para una caja sin terminal de puesta a tierra (diagrama no mostrado): Conecte el alambre de cobre desnudo (o VERDE) del cable de LÍNEA a la palanca color verde.
- Para una caja con una terminal de puesta a tierra (diagrama mostrado arriba): Conecte un alambre de cobre desnudo (o VERDE) de 12 o 14 AWG de 15 cm (6 pulgadas) a la palanca verde en el ICFT. También conecte un alambre similar a la terminal de puesta a tierra en la caja. Conecte los extremos de estos alambres al alambre de cobre desnudo (o VERDE) del cable de LÍNEA utilizando un conector de alambre. Si estos alambres ya están en su lugar, revise las conexiones.

Complete la instalación:

- Doble los alambres en la caja, manteniendo el alambre de puesta a tierra lejos de las palancas color BLANCO y VIVA.
- Diríjase al paso 8.

B: Dos cables (4 o 6 alambres) entran a la caja.



Conecte los alambres del cable de LÍNEA a las palancas de LÍNEA:

- El alambre blanco se conecta a la palanca BLANCA
- El alambre negro se conecta a la palanca NEGRA

Conecte los alambres del cable de CARGA a las palancas de CARGA:

- El alambre blanco se conecta a la palanca BLANCA
- El alambre negro se conecta a la palanca AZUL

Conecte los alambres de puesta a tierra (únicamente si hay un alambre de puesta a tierra):

- Conecte un alambre de cobre desnudo (o VERDE) de 12 o 14 AWG de 15 cm (6 pulgadas) a la palanca color VERDE en el ICFT. Si la caja tiene una terminal de puesta a tierra, también conecte un alambre similar a la terminal de puesta a tierra en la caja. Conecte los extremos de estos alambres al alambre de cobre desnudo (o VERDE) del cable de LÍNEA o CARGA utilizando un conector de alambre. Si estos alambres ya están en su lugar, revise las conexiones.


Complete la instalación:

- Doble los alambres en la caja, manteniendo el alambre de puesta a tierra lejos de las palancas color BLANCO y VIVA.
- Diríjase al paso 8.

8. Preparación de la instalación de la caja de pared

La tira del contacto está diseñada para placas de pared intermedias. Si desea utilizar una placa de pared tamaño estándar, retire ambas aletas desprendibles, tal como se muestra abajo.

NOTA: Doble las aletas desprendibles rápidamente hacia atrás primero y después hacia adelante para retirarlas fácilmente.




9. Instalación de la caja de pared

A: Instalación de caja de una unidad

ADVERTENCIA: APAGUE la electricidad en el interruptor de circuito antes de apretar los tornillos.

1. Apriete los tornillos de montaje dentro de la caja de pared.




2. Instale la placa de pared y restablezca la energía.


B: Instalación de caja de unidades múltiples

ADVERTENCIA: APAGUE la electricidad en el interruptor de circuito antes de apretar los tornillos

1. Para instalar el contacto cerca de otros dispositivos Lever Edge™, utilice la característica de alineación para colocar con facilidad cada dispositivo junto al otro en la caja de unidades múltiples.



2. Apriete los tornillos de montaje dentro de la caja de pared.



3. Instale la placa de pared y restablezca la energía.




10. Pruebe su trabajo

¿Por qué se debe realizar esta prueba?

- Si usted cableó incorrectamente el ICFT, éste podría no prevenir una lesión personal o la muerte debido a una falla de puesta a tierra (descarga eléctrica).
- Si usted conecta por error los alambres de LÍNEA a las palancas de CARGA, el ICFT no se reiniciará y no suministrará energía a la superficie del receptáculo ICFT ni a algún otro receptáculo alimentado desde el ICFT.

Procedimiento:

- (a) Este ICFT es enviado directamente desde la fábrica en condición desactivada y no puede ser reiniciado sino hasta que sea cableado correctamente y se suministre energía al dispositivo. Si decide reubicar el ICFT, por favor regrese el contacto a esta configuración presionando el botón de PRUEBA antes de moverlo. Enchufe una lámpara o radio en el ICFT (y déjelo enchufado). ENCIENDA la energía en el panel de servicio. Asegúrese de que el ICFT se encuentre en la condición desactivada presionando el botón de PRUEBA. Si la lámpara o el radio está APAGADO y el ICFT no se reinicia, diríjase a la sección de Detección y Corrección de Fallas ya que las conexiones de LÍNEA y de CARGA están invertidas.
- (b) Presione el botón de REINICIO **totalmente** y suelte. Si la Luz Indicadora de Estado cambia a VERDE y la lámpara o radio está ENCENDIDO, el ICFT ha sido instalado correctamente. Si la Luz Indicadora de Estado cambia a o parpadea continuamente en ROJO, o el ICFT no puede reiniciarse, diríjase a la sección de Operación de Autoprueba.
- (c) Si usted instaló su ICFT utilizando el paso 7B, enchufe una lámpara o radio en los receptáculos circundantes para observar cuál(es), además del ICFT, pierden energía cuando usted presiona el botón de PRUEBA del ICFT. Coloque una etiqueta de “CONTACTO PROTEGIDO POR ICFT” en cada uno de los receptáculos que perdió energía, después presione el botón de REINICIO para reiniciar el ICFT. NO enchufe dispositivos de salvamento en cualquiera de los receptáculos que perdió energía.
- (d) Presione el botón de PRUEBA (después el botón de REINICIO) **cada mes** para garantizar una operación adecuada. Si la Luz Indicadora de Estado no cambia a VERDE cuando se presiona y después se suelta el botón de REINICIO, o si el ICFT no se puede reiniciar, éste debe ser reemplazado para garantizar una operación adecuada.



ACCIÓN DEL BOTÓN	INDICADOR	POTENCIA CARGA	ESTADO / ACCIÓN DEL ICFT
Desactivado (Botón de REINICIO afuera)	APAGADO	APAGADO	ICFT en estado Desactivado, presione botón de REINICIO (el ICFT no se reiniciará si no hay energía en el circuito)
Activado (Botón de REINICIO adentro)	VERDE	ENCENDIDA	ICFT en estado de trabajo normal
Desactivado (Botón de REINICIO afuera)	Fijo o parpadeando ROJO	APAGADO	APAGADO – Presione REINICIO para ver si el problema se eliminó. Si continúa la indicación en color ROJO o si el ICFT no se REINICIA, reemplace el ICFT.
Desactivado (Botón de REINICIO afuera)	VERDE	APAGADO	Los conductores de Línea y de Carga están invertidos, revise las instrucciones para un cableado correcto.
Activado (Botón de REINICIO adentro)	Fijo o parpadeando ROJO	ENCENDIDA	Presione PRUEBA para disparar el ICFT – presione REINICIO para ver si el problema se eliminó. Si continúa la indicación en color ROJO o si el ICFT no se REINICIA, reemplace el ICFT.

Test your GFCI monthly

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

APAGUE la energía y revise las conexiones de los alambres contra el diagrama de cableado adecuado en el paso 7A o 7B. Asegúrese de que no queden alambres o conexiones sueltas. Asimismo, es posible que haya invertido las conexiones de LÍNEA y de CARGA. Si la Luz Indicadora de Estado no está ENCENDIDA y el dispositivo no se puede reiniciar, esto podría deberse a que no hay servicio de energía disponible. Inicie la prueba desde el principio del paso 8 si usted volvió a cablear cualquier conexión al ICFT.

OPERACIÓN DE AUTOPRUEBA

- Un receptáculo ICFT de Autoprueba tiene todas las características de un receptáculo ICFT convencional. Adicionalmente, este receptáculo se prueba a sí mismo de manera periódica para confirmar que la electrónica del ICFT está funcionando bien. La Luz Indicadora de Estado estará en color verde fijo cuando el ICFT esté alimentado desde el lado de la Línea y funcione correctamente.
- **Indicaciones de la Autoprueba:** Si la Luz Indicadora de Estado está fija o parpadeando en color ROJO, podría existir un problema. Presione el botón de PRUEBA para disparar el ICFT. Si no se puede Reiniciar, reemplace el ICFT.

NOTA: El indicador de estado puede parpadear en color Rojo en el “ENCENDIDO” y el Reinicio.

CAT. NÚM. AUTOPRUEBA	DESCRIPCIÓN
EGFT1	15A-125 VCA, 60 Hz ICFT a Prueba de Manipulaciones
EGFW1	15A-125 VCA, 60 Hz ICFT Resistente a la Intemperie / A Prueba de Manipulaciones

Todos los dispositivos tienen clasificación de alimentación de 20A.

INFORMACIÓN DE DERECHOS RESERVADOS Y MARCA REGISTRADA

SmartlockPro es una marca registrada de Leviton Manufacturing Co., Inc., registrada en los Estados Unidos, Canadá, México y China.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía que no ocurra interferencia en una instalación particular. En caso de que este equipo cause interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un contacto en un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Para ayuda consulte con el vendedor o técnico con experiencia en radio/televisión.

DECLARACIÓN DE LA INDUSTRIA DE CANADÁ (IC)

Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS sobre la exención de licencia de la Industria de Canadá. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo podría no causar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pudiera causar la operación no deseada del dispositivo.

DECLARACIÓN DE PATENTES

Las patentes que cubren este producto, si las hay, pueden encontrarse en Leviton.com/patents

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Para la garantía limitada de 2 años de productos Leviton, visite www.leviton.com. Para una copia impresa de la garantía, llame al 1-800-824-3005.

SÓLO PARA MÉXICO

POLÍTICA DE GARANTÍA DE 2 AÑOS: Leviton S de RL de CV, Lago Tana No. 43, Col. Huichapan, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11290 México. Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de dos años en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**

1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza sellada por el establecimiento que lo vendió o nota de compra o factura.
2. La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: Leviton S de RL de CV.
3. El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: Leviton S de RL de CV.
5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Leviton S de RL de CV.
6. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
7. En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE: _____ DIRECCIÓN: _____
COL: _____ C.P. _____
CIUDAD: _____
ESTADO: _____
TELÉFONO: _____

DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR

RAZÓN SOCIAL: _____ PRODUCTO: _____
MARCA: _____ MODELO: _____
NO. DE SERIE: _____
NO. DEL DISTRIBUIDOR: _____
DIRECCIÓN: _____
COL: _____ C.P. _____
CIUDAD: _____
ESTADO: _____
TELÉFONO: _____
FECHA DE VENTA: _____
FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN: _____

Para Asistencia Técnica llame al: 1-800-824-3005 (Sólo en EE.UU.) www.leviton.com

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados.

Especificaciones sujetas a cambio en cualquier momento sin previo aviso.

PK-A3515-10-02-2A-M



Regresar arriba